

## 78K0S用IECUBEオプション製品一覧

IECUBEセット品（本体、ソケット等）の販売は2015年5月末で終了しました。IECUBE本体（QB-xxxxxxx-ZZZ）、ソケット等は単体でご購入ください。

型名のリンクは、ユーザーズマニュアル（ドキュメント）へのURLを設定しています。

電源アダプタは別売です。詳細については「[電源アダプタ QB-COMMON-PW-xx](#)」をご覧ください。

MCU	Package	IECUBE本体	Socket Set		
			Exchange Adapter	Target Connector	Emulation Probe
78K0S/KU1+	10-pin SSOP (5.72 mm(225))	QB-78K0SKX1-ZZZ *1 *3	<a href="#">QB-10MA-EA-01T*3</a>	<a href="#">QB-10MA-NQ-01T*3</a>	<a href="#">QB-50-EP-01T*3</a>
			-	ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径 : 0.635 mm ピン・ヘッダの高さ : 6 mm	添付ターゲット・ケーブル
78K0S/KY1+	16-pin SDIP		-	ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径 : 0.635 mm ピン・ヘッダの高さ : 6 mm	添付ターゲット・ケーブル
	16-pin WLBGA (2.0x2.3)		-	ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径 : 0.635 mm ピン・ヘッダの高さ : 6 mm	添付ターゲット・ケーブル
78K0S/KY1+	16-pin SSOP (5.72 mm(225))		<a href="#">QB-16GR-EA-01T*3</a>	<a href="#">QB-16GR-NQ-01T*3</a>	<a href="#">QB-50-EP-01T*3</a>
			-	ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径 : 0.635 mm ピン・ヘッダの高さ : 6 mm	添付ターゲット・ケーブル
78K0S/KA1+	20-pin SDIP		-	ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径 : 0.635 mm ピン・ヘッダの高さ : 6 mm	添付ターゲット・ケーブル
	20-pin SSOP (7.62 mm(300))		<a href="#">QB-20MC-EA-01T*3</a>	<a href="#">QB-20MC-NQ-01T</a>	<a href="#">QB-50-EP-01T*3</a>
78K0S/KA1+	20-pin SSOP (7.62 mm(300))		-	ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径 : 0.635 mm ピン・ヘッダの高さ : 6 mm	添付ターゲット・ケーブル
			<a href="#">QB-30MC-EA-04T*3</a>	<a href="#">QB-30MC-NQ-02T*3</a>	<a href="#">QB-50-EP-01T*3</a>
78K0S/KB1+	30-pin SSOP (7.62 mm(300))		-	ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径 : 0.635 mm ピン・ヘッダの高さ : 6 mm	添付ターゲット・ケーブル
	32-pin SDIP		-	ピン・ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径 : 0.635 mm ピン・ヘッダの高さ : 6 mm	添付ターゲット・ケーブル

\*1 WLBGA 品, SDIP 品の開発には, 製品添付のターゲット・ケーブル(単線)をお使いください。

\*2 ピン・ヘッダを立てる際, ピンとピンの間隔は2.54 mm以上離してください。

\*3 保守製品