


# EMBOSS TAPE CONTAINER

## 1.エンボステープ仕様(EMBOSS TAPE DIMENSIONS)



単位:mm  
Unit:mm



型名 (Tape type)	ADVANTEK SOIC08
材質 (Material)	ポリスチレン (PS)
表面抵抗値 (Surface resistance value)	1 x 10 <sup>5</sup> Ω/□以下 1 x 10 <sup>5</sup> Ω/□ or less

パッケージコード (Package code)	FP-8DBV
収納数 (storage No.)	2500 IC/内装箱 (2500 IC / Inner box)

## 2.リール仕様(REEL DIMENSIONS)



リール (Reel)	φ330プラスチックリール(12mm幅用) φ330 plastic reel (For 12mm width)
材質 (Material)	ポリスチレン (PS)
表面抵抗値 (Surface resistance value)	1 x 10 <sup>9</sup> Ω/□以下 1 x 10 <sup>9</sup> Ω/□ or less

※成形金型の差異等により、リールのフランジ部のデザインが多少異なるものが存在する可能性があります。重要寸法に差異はなく、使用上に問題はありません。

There is no difference in an important size, and is no problem in use though there is a possibility where something that the design of the flange of the reel is somewhat different depending on the difference etc. of the molding metal mold exists.

※寸法値は設計値であり、保証値ではありません。  
The size value is a design value, and no guarantee value.