

瑞萨半导体（北京）有限公司
废水污染物（COD、氨氮）每日检测结果公示

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
1	2019/1月	2019/1/1	停产	停产	合格
2		2019/1/2	停产	停产	合格
3		2019/1/3	停产	停产	合格
4		2019/1/4	停产	停产	合格
5		2019/1/5	停产	停产	合格
6		2019/1/6	停产	停产	合格
7		2019/1/7	17.9	245	合格
8		2019/1/8	10.6	210	合格
9		2019/1/9	13.3	347	合格
10		2019/1/10	21.2	312	合格
11		2019/1/11	20	337	合格
12		2019/1/12	13.1	213	合格
13		2019/1/13	21.2	312	合格
14		2019/1/14	24.3	253	合格
15		2019/1/15	12.7	327	合格
16		2019/1/16	16	226	合格
17		2019/1/17	14.1	249	合格
18		2019/1/18	16.7	251	合格
19		2019/1/19	14.2	240	合格
20		2019/1/20	17.5	272	合格
21		2019/1/21	14.8	205	合格
22		2019/1/22	19	260	合格
23		2019/1/23	15.1	341	合格
24		2019/1/24	19	260	合格
25		2019/1/25	22.1	414	合格
26		2019/1/26	19.6	319	合格
27		2019/1/27	21.6	183	合格
28		2019/1/28	19.2	207	合格
29		2019/1/29	20.5	415	合格
30		2019/1/30	28.9	406	合格
31		2019/1/31	17	205	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
32	2019/2月	2019/2/1	16.7	189	合格
33		2019/2/2	停产	停产	合格
34		2019/2/3	停产	停产	合格
35		2019/2/4	停产	停产	合格
36		2019/2/5	停产	停产	合格
37		2019/2/6	停产	停产	合格
38		2019/2/7	停产	停产	合格
39		2019/2/8	停产	停产	合格
40		2019/2/9	停产	停产	合格
41		2019/2/10	26.2	246	合格
42		2019/2/11	15.3	302	合格
43		2019/2/12	21.5	332	合格
44		2019/2/13	19.7	304	合格
45		2019/2/14	16.8	205	合格
46		2019/2/15	17.3	174	合格
47		2019/2/16	20.4	255	合格
48		2019/2/17	17.6	285	合格
49		2019/2/18	14.9	212	合格
50		2019/2/19	19.9	199	合格
51		2019/2/20	16.5	207	合格
52		2019/2/21	19.5	292	合格
53		2019/2/22	22.7	298	合格
54		2019/2/23	30.3	257	合格
55		2019/2/24	20.5	276	合格
56		2019/2/25	22.7	301	合格
57		2019/2/26	16.3	186	合格
58		2019/2/27	17.3	386	合格
59		2019/2/28	20.9	316	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxx/x/x	检测值	检测值	
60	2019/3月	2019/3/1	19.3	291	合格
61		2019/3/2	14.6	282	合格
62		2019/3/3	停产	停产	合格
63		2019/3/4	停产	停产	合格
64		2019/3/5	停产	停产	合格
65		2019/3/6	停产	停产	合格
66		2019/3/7	停产	停产	合格
67		2019/3/8	停产	停产	合格
68		2019/3/9	18.5	192	合格
69		2019/3/10	14.4	303	合格
70		2019/3/11	24.3	289	合格
71		2019/3/12	24.8	220	合格
72		2019/3/13	12.4	119	合格
73		2019/3/14	16.5	357	合格
74		2019/3/15	19.7	276	合格
75		2019/3/16	21.4	325	合格
76		2019/3/17	22.8	214	合格
77		2019/3/18	23.6	314	合格
78		2019/3/19	20.3	214	合格
79		2019/3/20	15.9	272	合格
80		2019/3/21	18.6	148	合格
81		2019/3/22	32.8	358	合格
82		2019/3/23	24.2	312	合格
83		2019/3/24	27.5	294	合格
84		2019/3/25	22.4	307	合格
85		2019/3/26	15.1	233	合格
86		2019/3/27	21.9	302	合格
87		2019/3/28	17.5	225	合格
88		2019/3/29	21.2	309	合格
89		2019/3/30	19.4	269	合格
90		2019/3/31	20.9	314	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
91	2019/4月	2019/4/1	141	21	合格
92		2019/4/2	停产	停产	合格
93		2019/4/3	停产	停产	合格
94		2019/4/4	停产	停产	合格
95		2019/4/5	停产	停产	合格
96		2019/4/6	22	114	合格
97		2019/4/7	18	72	合格
98		2019/4/8	24	103	合格
99		2019/4/9	26	104	合格
100		2019/4/10	24	119	合格
101		2019/4/11	21	83	合格
102		2019/4/12	22	86	合格
103		2019/4/13	17	121	合格
104		2019/4/14	21	112	合格
105		2019/4/15	23	110	合格
106		2019/4/16	28	101	合格
107		2019/4/17	29	90	合格
108		2019/4/18	22	80	合格
109		2019/4/19	25	159	合格
110		2019/4/20	23	144	合格
111	2019/4/21	15	113	合格	
112	2019/4/22	21	128	合格	
113	2019/4/23	21	105	合格	
114	2019/4/24	26	103	合格	
115	2019/4/25	30	131	合格	
116	2019/4/26	25	130	合格	
117	2019/4/27	20	101	合格	
118	2019/4/28	27	151	合格	
119	2019/4/29	17	121	合格	
120	2019/4/30	16	108	合格	

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
121	2019/5月	2019/5/1	停产	停产	合格
122		2019/5/2	停产	停产	合格
123		2019/5/3	32	211	合格
124		2019/5/4	26	121	合格
125		2019/5/5	22	148	合格
126		2019/5/6	26	142	合格
127		2019/5/7	33	160	合格
128		2019/5/8	30	156	合格
129		2019/5/9	32	147	合格
130		2019/5/10	33	130	合格
131		2019/5/11	28	128	合格
132		2019/5/12	21	110	合格
133		2019/5/13	23	151	合格
134		2019/5/14	23	107	合格
135		2019/5/15	25	127	合格
136		2019/5/16	26	139	合格
137		2019/5/17	22	108	合格
138		2019/5/18	22	108	合格
139		2019/5/19	18	119	合格
140		2019/5/20	19	139	合格
141		2019/5/21	24	146	合格
142		2019/5/22	21	103	合格
143		2019/5/23	17	101	合格
144		2019/5/24	16	102	合格
145		2019/5/25	16	71	合格
146		2019/5/26	14	74	合格
147		2019/5/27	13	66	合格
148		2019/5/28	27	117	合格
149		2019/5/29	29	148	合格
150		2019/5/30	22	118	合格
151		2019/5/31	21	111	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
152	2019/6月	2019/6/1	27	132	合格
153		2019/6/2	18	98	合格
154		2019/6/3	22	95	合格
155		2019/6/4	25	92	合格
156		2019/6/5	28	137	合格
157		2019/6/6	21	116	合格
158		2019/6/7	25	103	合格
159		2019/6/8	25	106	合格
160		2019/6/9	26	97	合格
161		2019/6/10	28	101	合格
162		2019/6/11	26	116	合格
163		2019/6/12	23	142	合格
164		2019/6/13	18	150	合格
165		2019/6/14	22	105	合格
166		2019/6/15	22	105	合格
167		2019/6/16	22	106	合格
168		2019/6/17	21	118	合格
169		2019/6/18	23	128	合格
170		2019/6/19	16	96	合格
171		2019/6/20	20	133	合格
172		2019/6/21	23	193	合格
173		2019/6/22	17	100	合格
174		2019/6/23	17	77	合格
175		2019/6/24	20	95	合格
176		2019/6/25	20	92	合格
177		2019/6/26	21	74	合格
178		2019/6/27	24	86	合格
179		2019/6/28	22	118	合格
180		2019/6/29	25	112	合格
181		2019/6/30	16	70	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
182	2019/7月	2019/7/1	24	91	合格
183		2019/7/2	22	77	合格
184		2019/7/3	24	100	合格
185		2019/7/4	26	115	合格
186		2019/7/5	28	145	合格
187		2019/7/6	20	93	合格
188		2019/7/7	19	112	合格
189		2019/7/8	19	105	合格
190		2019/7/9	27	141	合格
191		2019/7/10	28	135	合格
192		2019/7/11	23	144	合格
193		2019/7/12	22	184	合格
194		2019/7/13	18	119	合格
195		2019/7/14	18	87	合格
196		2019/7/15	20	111	合格
197		2019/7/16	25	131	合格
198		2019/7/17	22	118	合格
199		2019/7/18	20	162	合格
200		2019/7/19	21	160	合格
201		2019/7/20	22	143	合格
202		2019/7/21	20	102	合格
203	2019/7/22	19	135	合格	
204	2019/7/23	20	154	合格	
205	2019/7/24	19	108	合格	
206	2019/7/25	19	89	合格	
207	2019/7/26	18	118	合格	
208	2019/7/27	19	125	合格	
209	2019/7/28	20	44	合格	
210	2019/7/29	21	227	合格	
211	2019/7/30	14	73	合格	
212	2019/7/31	18	136	合格	

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
213	2019/8月	2019/8/1	15	100	合格
214		2019/8/2	18	109	合格
215		2019/8/3	21	97	合格
216		2019/8/4	23	104	合格
217		2019/8/5	19	130	合格
218		2019/8/6	13	89	合格
219		2019/8/7	34	129	合格
220		2019/8/8	19	100	合格
221		2019/8/9	14	102	合格
222		2019/8/10	6	40	合格
223		2019/8/11	27	170	合格
224		2019/8/12	7	81	合格
225		2019/8/13	12	121	合格
226		2019/8/14	13	96	合格
227		2019/8/15	21	137	合格
228		2019/8/16	18	117	合格
229		2019/8/17	21	102	合格
230		2019/8/18	17	38	合格
231		2019/8/19	19	38	合格
232		2019/8/20	7	31	合格
233		2019/8/21	17	102	合格
234		2019/8/22	17	191	合格
235		2019/8/23	23	118	合格
236		2019/8/24	16	74	合格
237		2019/8/25	12	49	合格
238		2019/8/26	16	71	合格
239		2019/8/27	18	84	合格
240		2019/8/28	23	93	合格
241		2019/8/29	22	111	合格
242		2019/8/30	13	72	合格
243		2019/8/31	18	74	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
244	2019/9月	2019/9/1	8	55	合格
245		2019/9/2	18	73	合格
246		2019/9/3	22	83	合格
247		2019/9/4	17	90	合格
248		2019/9/5	17	91	合格
249		2019/9/6	22	85	合格
250		2019/9/7	19	85	合格
251		2019/9/8	15	67	合格
252		2019/9/9	16	71	合格
253		2019/9/10	25	79	合格
254		2019/9/11	12	43	合格
255		2019/9/12	12	81	合格
256		2019/9/13	11	80	合格
257		2019/9/14	12	90	合格
258		2019/9/15	12	75	合格
259		2019/9/16	14	105	合格
260		2019/9/17	13	83	合格
261		2019/9/18	14	69	合格
262		2019/9/19	12	56	合格
263		2019/9/20	14	75	合格
264		2019/9/21	17	65	合格
265		2019/9/22	16	80	合格
266		2019/9/23	14	71	合格
267		2019/9/24	13	77	合格
268		2019/9/25	18	79	合格
269		2019/9/26	19	94	合格
270		2019/9/27	14	90	合格
271		2019/9/28	11	65	合格
272		2019/9/29	13	75	合格
273		2019/9/30	停产	停产	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
274	2019/10月	2019/10/1	停产	停产	合格
275		2019/10/2	停产	停产	合格
276		2019/10/3	停产	停产	合格
277		2019/10/4	3	17	合格
278		2019/10/5	3	23	合格
279		2019/10/6	3	15	合格
280		2019/10/7	9	67	合格
281		2019/10/8	17	158	合格
282		2019/10/9	19	149	合格
283		2019/10/10	20	133	合格
284		2019/10/11	23	137	合格
285		2019/10/12	20	98	合格
286		2019/10/13	20	89	合格
287		2019/10/14	21	142	合格
288		2019/10/15	21	185	合格
289		2019/10/16	25	193	合格
290		2019/10/17	16	129	合格
291		2019/10/18	24	119	合格
292		2019/10/19	18	119	合格
293		2019/10/20	18	86	合格
294		2019/10/21	22	104	合格
295		2019/10/22	23	125	合格
296		2019/10/23	23	113	合格
297		2019/10/24	14	97	合格
298		2019/10/25	16	106	合格
299		2019/10/26	17	74	合格
300		2019/10/27	18	86	合格
301		2019/10/28	23	127	合格
302		2019/10/29	18	107	合格
303		2019/10/30	17	133	合格
304		2019/10/31	18	119	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
305	2019/11月	2019/11/1	19	110	合格
306		2019/11/2	16	103	合格
307		2019/11/3	10	80	合格
308		2019/11/4	17	84	合格
309		2019/11/5	19	89	合格
310		2019/11/6	12	99	合格
311		2019/11/7	16	69	合格
312		2019/11/8	19	96	合格
313		2019/11/9	16	98	合格
314		2019/11/10	10	64	合格
315		2019/11/11	18	103	合格
316		2019/11/12	19	113	合格
317		2019/11/13	18	119	合格
318		2019/11/14	19	127	合格
319		2019/11/15	21	107	合格
320		2019/11/16	18	76	合格
321		2019/11/17	14	75	合格
322		2019/11/18	22	113	合格
323		2019/11/19	18	123	合格
324		2019/11/20	17	117	合格
325		2019/11/21	15	155	合格
326		2019/11/22	14	88	合格
327		2019/11/23	13	78	合格
328		2019/11/24	13	73	合格
329		2019/11/25	14	82	合格
330		2019/11/26	15	88	合格
331		2019/11/27	10	128	合格
332		2019/11/28	13	76	合格
333		2019/11/29	13	74	合格
334		2019/11/30	11	82	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
335	2019/12月	2019/12/1	13	83	合格
336		2019/12/2	15	98	合格
337		2019/12/3	19	122	合格
338		2019/12/4	15	102	合格
339		2019/12/5	15	119	合格
340		2019/12/6	19	111	合格
341		2019/12/7	160	23	合格
342		2019/12/8	22	111	合格
343		2019/12/9	14	90	合格
344		2019/12/10	17	87	合格
345		2019/12/11	16	70	合格
346		2019/12/12	22	116	合格
347		2019/12/13	16	127	合格
348		2019/12/14	21	100	合格
349		2019/12/15	22	86	合格
350		2019/12/16	12	120	合格
351		2019/12/17	11	106	合格
352		2019/12/18	13	75	合格
353		2019/12/19	10	53	合格
354		2019/12/20			
355		2019/12/21			
356		2019/12/22			
357		2019/12/23			
358		2019/12/24			
359		2019/12/25			
360		2019/12/26			
361		2019/12/27			
362		2019/12/28			
363		2019/12/29			
364		2019/12/30			
365		2019/12/31			