


外形図 Outline drawing
 Renesasコード PVQN0032LD-A

RDK-G-001383-1 1/1

ルネサス エレクトロニクス株式会社
 Renesas Electronics Corporation

JEITA Package Code	RENESAS Code	MASS (Typ.) [g]
P-HVQFN32-4 × 4-0.40	PVQN0032LD-A	0.04



Reference Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min.	Nom.	Max.
A	—	—	0.900
A1	—	—	0.050
A2	—	0.650	0.700
A3	—	0.203	—
b	0.150	—	0.250
D	—	4	—
D2	—	2.650	—
E	—	4	—
E2	—	2.650	—
L	0.350	0.400	0.450
L1	0.307	0.382	0.407
e	—	0.400	—
aaa	—	—	0.100
bbb	—	—	0.100
ccc	—	—	0.100
ddd	—	—	0.050
eee	—	—	0.050
fff	—	—	0.100