

シングルチップ8ビットマイクロコンピュータ
M38039MFL-XXXSP/HP/KP/WG
マスク化確認書
(フロッピーディスク発注専用)

マスクROM番号	
ルネサス受付欄	
年 月 日	
課長印	担当者印

貴社記入欄	貴社名		発行印	
	TEL		課長印	担当者印
	発行日			

※1. ご確認事項

当社では提出いただいたフロッピーディスクのファイルの内、マスクファイル作成ユーティリティで生成されたマスクファイル処理してマスク化を行います。したがって、このマスクファイルと生成される製品に焼き付けられるROMデータとが異なる場合のみ、当社はその責を負います。提出いただくマスクファイルの内容については十分に確認をお願いします。
用意していただくフロッピーディスクは3.5インチ2HD (IBMフォーマット) です。また、フロッピーディスクに収めるマスクファイルは一つだけにしてください。

- マイクロコンピュータ型名
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> M38039MFL-XXXSP | <input type="checkbox"/> M38039MFL-XXXHP |
| <input type="checkbox"/> M38039MFL-XXXKP | <input type="checkbox"/> M38039MFL-XXXWG |

ファイルコード

--	--	--	--	--	--	--	--

 (16進表示)

マスクファイル名

--	--	--	--	--	--	--	--

 .MSK (英数字8桁)

(ご注意) 下記のROMデータ領域以外には、データは入れないでください。
ROMデータ領域…1080₁₆~FFFD₁₆番地

※2. マーク指定

マーク指定はパッケージの形状により異なります。別紙のマーク指定書(パッケージ別)にご記入の上、本マスク化確認書に添付して提出してください。
M38039MFL-XXXSPの場合は64P4Bの、M38039MFL-XXXHPの場合は64P6Qの、M38039MFL-XXXKPの場合は64P6Uの、M38039MFL-XXXWGの場合は64F0Gのマーク指定書を提出してください。
マーク指定書の提出がない場合は、標準マークになります。

シングルチップ8ビットマイクロコンピュータ
M38039MFL-XXXSP/HP/KP/WG
マスク化確認書
(フロッピーディスク発注専用)

※3. ご使用条件について

当社製品検査の参考とさせていただきますので、発注される製品の使用条件について質問します。

(1) XIN-XOUT発振回路は、次のどの条件で使用されますか。

- セラミック共振子 水晶発振子
 外部クロック入力 その他()

また、その周波数は何MHzですか。 $f(XIN) =$ MHz

(2) P41/XCIN, P40/XCOUT 端子は次のどの条件で使用されますか。

- P40, P41ポート機能 XCIN-XCOUT 機能を選択 (共振子外付け)

(3) 電源電圧は何Vで使用されますか。

標準 = V 最小 = V 最大 = V

(4) システムクロックはどのモードを使用されますか。(複数選択可)

- 高速モード
 中速モード (プログラムスタート時を除く)
 低速モード

(5) 次のどの機能を使用されますか。(複数選択可)

- タイマ 1 タイマ 2 タイマ X タイマ Y タイマ Z
 A/Dコンバータ D/Aコンバータ シリアルI/O1 シリアルI/O2 シリアルI/O3
 プルアップ PWM ウォッチドッグタイマ LED直接駆動()本

(6) どちらのモードを使用されますか。

- ・シリアルI/O1 クロック同期形シリアルI/Oモード 非同期形シリアルI/O(UART)モード
 ・シリアルI/O3 クロック同期形シリアルI/Oモード 非同期形シリアルI/O(UART)モード

※4. 特記事項

※5. 今後の製品開発の参考とさせていただきますので、3803グループへのご要望(改善して欲しい特性や機能など)がございましたら、ご記入ください。