

## オプションリスト HD6432120,HD6432122

選択する仕様に対し 内にチェック(、×、V)を付けて下さい。

### (1) ROMサイズ

<input type="checkbox"/> HD6432120	32K バイト
<input type="checkbox"/> HD6432122	64K バイト

発注年月日	年 月 日
貴社名	
所属	
御芳名	
ROMコード名	
LSI型名(ルネサス記入)	

### (2) システム発振器

<input type="checkbox"/> 水晶発振子	f =	M H z
<input type="checkbox"/> 外部クロック	f =	M H z

### (3) 電源電圧 / 最大動作周波数

<input type="checkbox"/> Vcc = 4.5V ~ 5.5V (20MHz max)
<input type="checkbox"/> Vcc = 4.0V ~ 5.5V (16MHz max)
<input type="checkbox"/> Vcc = 2.7V ~ 5.5V (10MHz max)
<input type="checkbox"/> Vcc = 4.0V ~ 5.5V (10MHz max EMI低減版、シングルチップモード動作限定)

[注] 1. 電源電圧 / 動作周波数のバージョンはご使用になる電源電圧でお選び下さい。

例) Vcc = 4.5V ~ 5.5V / f = 10MHz でご使用になる場合  
Vcc = 4.5V ~ 5.5V (20MHz max) をお選び下さい。

2. 選択したバージョンの電源電圧、最大動作周波数は「シングルチップマイコン注文仕様書」にもあわせてご記入願います。