

2010年11月11日

主な仕様

項目	仕様	
型名	R8A66980BG	R8A66983BG
電源電圧	1.2V/1.8V/3.3V の 3 電源	
対応パネル	WXGA (～WSXGA+)	フル HD (～フル HD)
VIF/SIF	従来のアナログ RF 対応	
アナログ入力	映像 A/D コンバータ×3 チャンネル 音声 A/D コンバータ×1 チャンネル(L+R)	
アナログ出力	音声 D/A コンバータ×2 チャンネル(L+R)	
LVDS 出力	10ビットデュアル出力	
Y/C 分離	3次元	
IP 変換	3次元	
ノイズ リダクション	3次元	
CCD (Closed Caption Decode)	内蔵	
NCM (Natural Color Matrix)	内蔵	
OSD (On Screen Display)	<ul style="list-style-type: none"> • アルファブレンディング • ブリンク • 縁取り 	
CPU インタフェース	<ul style="list-style-type: none"> • Serial Flash IF、CSIO 他 	
音声多重デコーダ	内蔵	
USB	内蔵(ホスト)	
パッケージ	256ピン PBGA (17 mm x 17 mm)	

以上