

2010年4月24日

青紫色レーザ「NV4A61MF」の主な特性

光出力(連続)		175mW
光出力(パルス)		350mW
しきい値電流		35mA
動作電流(連続、175mW時)		160mA
発振波長		405nm
ビーム広がり角度	水平	9 度
	垂直	19 度

以上