

2011年6月27日

「MC-7802」の主な仕様

■ 電気的特性

- ・ 推奨バイアス条件:VDD=24V
- ・ 回路電流:typ. 365mA
- ・ 周波数範囲:40~1000MHz
- ・ 線形利得(GL):typ. 19dB at f=1000MHz
- ・ 雑音指数(NF):typ. 5dB
- ・ 出力電力:typ. 56dBmV at
745.25MHz (110 チャンネル、10dB チルト)
- ・ パッケージ:7pin ヒートシンク付き中空プラスチックパッケージ
- ・ 端子部鉛フリー製品

■ 用途

- ・ 1GHz 帯 CATV システム向けパワー一段用増幅器

以上