

2010年7月7日

R2A20131 の主な仕様

項目	仕様
製品名	R2A20131SP
最大電源電圧	24V
動作接合温度	-40 ~ +150°C
UVLO(※)動作開始電圧	10.5V±0.7V
UVLO(※)動作停止電圧	9.3V±0.5V
内蔵機能	<ul style="list-style-type: none"> •電流連続モード PFC 制御 •Load Tracing Boost (LTB) 機能 •検出抵抗高抵抗化対応機能 •ブラウンアウト機能 •OVP(過電圧保護) •独立した電圧検出によるパワーグッド出力 •フィードバックループの断線検知機能 等
パッケージ	SOP-16

(※)UVLO:Under Voltage Lockout(低電圧入力誤動作防止機能)

以上