


外形図 Outline drawing
 Renesasコード PVQN0040KK-A

RDK-G-001588 1/1

ルネサス エレクトロニクス株式会社
 Renesas Electronics Corporation

JEITA Package Code	RENESAS Code	MASS [Typ.]
P-HVQFN40-6 × 6-0.50	PVQN0040KK-A	0.10g



Reference Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min.	Nom.	Max.
A	—	—	0.90
A1	0.00	—	0.05
A2	—	0.65	0.67
A3	—	0.203	—
b	0.20	—	0.30
D	—	6.00	—
D2	—	4.62	—
E	—	6.00	—
E2	—	4.62	—
L	0.35	0.40	0.45
K	0.20	—	—
e	—	0.50	—
aaa	—	—	0.10
bbb	—	—	0.10
ccc	—	—	0.05
x	—	—	0.10