


64P4B (64 ピンシュリンク DIP) マーク指定書


ルネサスIC形名

下記マーキングタイプ (A, B, C) のいずれかを御選択の上、マーキングスペースにルネサス形名及び貴社御必要マークを御記入ください。

A. ルネサス標準マーク



B. 貴社パーツナンバー + ルネサス形名




注1. マークは右詰になります。

2. 字体及び文字サイズはルネサス標準タイプになります。

3. 貴社パーツナンバーは、19字以内で数字、大文字アルファベット、ハイフンなどで御記入ください。

C. 特殊マーク



注1. 貴社で御希望のマーク配列を上図に御記入ください。これを元に当社において技術的に可能な配列を検討致します。

なお、製品分類のためルネサス製造番号(6桁又は7桁)とマスクROM番号(3桁)は常にマークさせていただきますので御了承ください。

2. 貴社商標などを御希望の場合は右欄にチェックをお願いします。

また、新規特殊字体の場合は、コピーなどではない鮮明なロゴ図面原紙の御提出をお願いします。

特殊字体希望