

2010年12月1日

「EZ-0011」の主な仕様

項目	仕様
製品名	EZ-0011
電源電圧	100～240VAC
LED 負荷電力	～20W/ch (3ch 合計最大 60W)
LED 負荷順方向電圧合計	～50V/ch
LED 負荷電流	～400mA/ch
スイッチ類	電源スイッチ
	DALI/DMX512 通信切り替え用スイッチ
	汎用プッシュスイッチ×3
外部接続インタフェース	LED 接続用コネクタ (3ch)
	MINICUBE2 接続用コネクタ
	DALI 通信用コネクタ
	DMX512 通信用コネクタ
その他	電源表示インジゲータ LED
製品サイズ	144(W)mm×144(D)mm×51(H)mm (突起物を除く)
主な同梱物	ボード本体(筐体入り)×1
	電源コード(3P プラグ)×1
	3P→2P 変換アダプタ×1
	DALI/DMX512 通信用ケーブル×3

以上