

2011年5月16日

## 「PH5551A2NA1」の主な仕様

- 6ピン透明樹脂SON超小型パッケージ:1.56mm×2.55mm×0.55mm
- 16bitADコンバータ内蔵
- 出力方式:I<sup>2</sup>C-Bus インタフェース対応
- 人間の視感度に近い分光感度特性
- 照度範囲:1~65,535lx
- スレーブアドレス:2 アドレス選択
- インタラプト機能
- パワーダウン機能
- 分解能切替機能:1lx/16lx
- 消費電力:動作時)130  $\mu$  A @Ev=100lx、パワーダウン時)1  $\mu$  A MAX. @Ev=100lx
- 半田リフロー条件:最大ピーク温度(パッケージ表面温度)260°C、最多回数 2回
- 鉛フリー対応品

以上