

V850用IECUBEオプション製品一覧

型名のリンクは、ユーザーズマニュアル（ドキュメント）へのURLを設定しています。
電源アダプタは別売です。詳細については「[電源アダプタ QB-COMMON-PW-xx](#)」をご覧ください。

MCU	Package	IECUBE	Socket Set			Option			
			Exchange Adapter	YQ Connector	Target Connector	Mount Adapter	Space Adapter	Check Pin Adapter	Emulation Probe
V850E/IA4	100-pin LQFP (14x14)	QB-V850EIA4-S100GC*1	QB-100GC-EA-02S*1	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
		QB-V850EIA4-T100GC*1	QB-100GC-EA-02T*1	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
	100-pin QFP (14x20)	QB-V850EIA4-S100GF*1	QB-100GF-EA-02S*1	-	QB-100GF-TC-01S	QB-100GF-MA-02S	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850EIA4-T100GF*1	QB-100GF-EA-02T*1	QB-100GF-YQ-01T	QB-100GF-NQ-01T*1	QB-100GF-HQ-02T*1	QB-100GF-YS-01T*1 YQSOCKET100RBN*2	QB-144-CA-01*1	
V850E/IA3	80-pin LQFP (14x14)	QB-V850EIA4-S80GC*1	QB-80GC-EA-01S*1	-	QB-80GC-TC-01S	QB-80GC-MA-01S	QB-80-SA-01S*1	QB-80-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850EIA4-T80GC*1	QB-80GC-EA-03T*1	QB-80GC-YQ-01T	QB-80GC-NQ-01T	QB-80GC-HQ-01T	QB-80GC-YS-01T*1 YQSOCKET080SBN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/IK1	64-pin LQFP (14x14)	QB-V850EIA4-S64GC*1	QB-64GC-EA-01S*1	-	QB-64GC-TC-01S	QB-64GC-MA-01S	QB-64-SA-01S*1	QB-64-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850EIA4-T64GC*1	QB-64GC-EA-02T*1	QB-64GC-YQ-01T	QB-64GC-NQ-01T	QB-64GC-HQ-01T	QB-64GC-YS-01T*1 YQSOCKET064SAN*2	QB-144-CA-01*1	
V850E/MA3	144-pin LQFP (20x20)	QB-V850EMA3-S144G*1	QB-144GJ-EA-02S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-02S*1
V850ES/FJ2	144-pin LQFP (20x20)	QB-V850ESFX2-S144G*1	QB-144GJ-EA-03S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
V850ES/HJ2		QB-V850ESFX2-T144G*1	QB-144GJ-EA-03T*1	QB-144GJ-YQ-01T	QB-144GJ-NQ-01T	QB-144GJ-HQ-01T	QB-144GJ-YS-01T*1 YQSOCKET144SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/FG2	100-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESFX2-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
V850ES/HG2		QB-V850ESFX2-T100GC*1	QB-100GC-EA-01T	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
uPD703229Y	100-pin LQFP (14x14)	QB-703229-S100GC*1	QB-100GC-EA-03S*1	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
V850ES/FF2	80-pin TQFP (12x12)	QB-V850ESFX2-S80GK*1	QB-80GK-EA-02S	-	QB-80GK-TC-01S*1	QB-80GK-MA-01S*1	QB-80-SA-01S*1	QB-80-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
V850ES/HF2		QB-V850ESFX2-T80GK*1	QB-80GK-EA-02T	QB-80GK-YQ-01T	QB-80GK-NQ-01T	QB-80GK-HQ-01T	QB-80GK-YS-01T*1 YQSOCKET080SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/FE2	64-pin LQFP (10x10)	QB-V850ESFX2-S64GB*1	QB-64GB-EA-01S	-	QB-64GB-TC-01S*1	QB-64GB-MA-01S*1	QB-64-SA-01S*1	QB-64-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
V850ES/HE2		QB-V850ESFX2-T64GB*1	QB-64GB-EA-02T	QB-64GB-YQ-01T	QB-64GB-NQ-01T	QB-64GB-HQ-01T	QB-64GB-YS-01T*1 YQSOCKET064SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/FK3	176-pin QFP (24x24)	QB-V850ESFX3-S176GM*1	QB-176GM-EA-01S	-	QB-176GM-TC-01S*1	QB-176GM-MA-01S*1	QB-176-SA-01S*1	QB-176-CA-01S*1	QB-208-EP-02S
		QB-V850ESFX3-T176GM*1	QB-176GM-EA-01T	QB-176GM-YQ-01T	QB-176GM-NQ-01T	QB-176GM-HQ-01T	QB-176GM-YS-01T*1 YQSOCKET176SDN*2	-	
V850ES/FJ3	144-pin QFP (20x20)	QB-V850ESFX3-S144G*1	QB-144GJ-EA-03S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESFX3-T144G*1	QB-144GJ-EA-03T*1	QB-144GJ-YQ-01T	QB-144GJ-NQ-01T	QB-144GJ-HQ-01T	QB-144GJ-YS-01T*1 YQSOCKET144SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/HJ3		QB-V850ESFX3-S144G*1	QB-144GJ-EA-03S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESFX3-T144G*1	QB-144GJ-EA-03T*1	QB-144GJ-YQ-01T	QB-144GJ-NQ-01T	QB-144GJ-HQ-01T	QB-144GJ-YS-01T*1 YQSOCKET144SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/FG3	100-pin QFP (14x14)	QB-V850ESFX3-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESFX3-T100GC*1	QB-100GC-EA-01T	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/FG3-L		QB-V850ESFX3-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESFX3-T100GC*1	QB-100GC-EA-01T	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/HG3	80-pin TQFP (12x12)	QB-V850ESFX3-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESFX3-T100GC*1	QB-100GC-EA-01T	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/FF3		QB-V850ESFX3-S80GK*1	QB-80GK-EA-02S	-	QB-80GK-TC-01S*1	QB-80GK-MA-01S*1	QB-80-SA-01S*1	QB-80-CA-01S*1	
		QB-V850ESFX3-T80GK*1	QB-80GK-EA-02T	QB-80GK-YQ-01T	QB-80GK-NQ-01T	QB-80GK-HQ-01T	QB-80GK-YS-01T*1 YQSOCKET080SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/FF3-L	80-pin TQFP (12x12)	QB-V850ESFX3-S80GK*1	QB-80GK-EA-02S	-	QB-80GK-TC-01S*1	QB-80GK-MA-01S*1	QB-80-SA-01S*1	QB-80-CA-01S*1	
		QB-V850ESFX3-T80GK*1	QB-80GK-EA-02T	QB-80GK-YQ-01T	QB-80GK-NQ-01T	QB-80GK-HQ-01T	QB-80GK-YS-01T*1 YQSOCKET080SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/HF3		QB-V850ESFX3-S80GK*1	QB-80GK-EA-02S	-	QB-80GK-TC-01S*1	QB-80GK-MA-01S*1	QB-80-SA-01S*1	QB-80-CA-01S*1	
		QB-V850ESFX3-T80GK*1	QB-80GK-EA-02T	QB-80GK-YQ-01T	QB-80GK-NQ-01T	QB-80GK-HQ-01T	QB-80GK-YS-01T*1 YQSOCKET080SDN*2	QB-144-CA-01*1	

*1 保守製品
*2 ご購入時：東京エレクトック株式会社製

V850用IECUBEオプション製品一覧

型名のリンクは、ユーザーズマニュアル（ドキュメント）へのURLを設定しています。
電源アダプタは別売です。詳細については「[電源アダプタ QB-COMMON-PW-xx](#)」をご覧ください。

MCU	Package	IECUBE	Socket Set			Option			
			Exchange Adapter	YQ Connector	Target Connector	Mount Adapter	Space Adapter	Check Pin Adapter	Emulation Probe
V850ES/FE3		QB-V850ESFX3-S64GB*1	QB-64GB-EA-01S	-	QB-64GB-TC-01S*1	QB-64GB-MA-01S*1	QB-64-SA-01S*1	QB-64-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESFX3-T64GB*1	QB-64GB-EA-02T	QB-64GB-YQ-01T	QB-64GB-NQ-01T	QB-64GB-HQ-01T	QB-64GB-YS-01T*1 YQSOCKET064SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/FE3-L	64-pin QFP (10x10)	QB-V850ESFX3-S64GB*1	QB-64GB-EA-01S	-	QB-64GB-TC-01S*1	QB-64GB-MA-01S*1	QB-64-SA-01S*1	QB-64-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-01S , QB-144-EP-02S*1 ,
		QB-V850ESFX3-T64GB*1	QB-64GB-EA-02T	QB-64GB-YQ-01T	QB-64GB-NQ-01T	QB-64GB-HQ-01T	QB-64GB-YS-01T*1 YQSOCKET064SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/HE3		QB-V850ESFX3-S64GB*1	QB-64GB-EA-01S	-	QB-64GB-TC-01S*1	QB-64GB-MA-01S*1	QB-64-SA-01S*1	QB-64-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	QB-208-EP-02S
		QB-V850ESFX3-T64GB*1	QB-64GB-EA-02T	QB-64GB-YQ-01T	QB-64GB-NQ-01T	QB-64GB-HQ-01T	QB-64GB-YS-01T*1 YQSOCKET064SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/IE2	64-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESIX2-S64GC*1	QB-64GC-EA-01S*1	-	QB-64GC-TC-01S	QB-64GC-MA-01S	QB-64-SA-01S*1	QB-64-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
		QB-V850ESIX2-T64GC*1	QB-64GC-EA-02T*1	QB-64GC-YQ-01T	QB-64GC-NQ-01T	QB-64GC-HQ-01T	QB-64GC-YS-01T*1 YQSOCKET064SAN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/KJ1(+)	144-pin LQFP (20x20)	QB-V850ESKX1H-S144GJ*1	QB-144GJ-EA-02S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
V850ES/KJ2									
V850ES/KG1(+)	100-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESKX1H-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
	100-pin QFP (14x20)	QB-V850ESKX1H-S100GF*1	QB-100GF-EA-01S*1	-	QB-100GF-TC-01S	QB-100GF-MA-01S	QB-100-SA-01S*1		
V850ES/KG2	100-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESKX1H-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
	100-pin QFP (14x20)	QB-V850ESKX1H-S100GF*1	QB-100GF-EA-01S*1	-	QB-100GF-TC-01S	QB-100GF-MA-01S	QB-100-SA-01S*1		
V850ES/KF1(+)	80-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESKX1H-S80GC*1	QB-80GC-EA-02S*1	-	QB-80GC-TC-01S	QB-80GC-MA-01S	QB-80-SA-01S*1	QB-80-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-02S*1
V850ES/KF2	80-pin TQFP (12x12)	QB-V850ESKX1H-S80GK*1	QB-80GK-EA-01S*1	-	QB-80GK-TC-01S*1	QB-80GK-MA-01S*1	QB-80-SA-01S*1	QB-80-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
V850ES/KE1(+)	64-pin QFP (10x10)	QB-V850ESKX1H-S64GB*1	QB-64-EA-01S*1	-	QB-64GB-TC-01S*1	QB-64GB-MA-01S*1	QB-64-SA-01S*1	QB-64-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
V850ES/KE2	64-pin QFP (12x12)	QB-V850ESKX1H-S64GK*1	QB-64-EA-01S*1	-	QB-64GK-TC-01S	QB-64GK-MA-01S	QB-64-SA-01S*1	QB-64-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
V850ES/JG3-L	100-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESJX3L-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
		QB-V850ESJX3L-T100GC*1	QB-100GC-EA-01T	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
	100-pin QFP (14x20)	QB-V850ESJX3L-S100GF*1	QB-100GF-EA-01S*1	-	QB-100GF-TC-01S	QB-100GF-MA-01S	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESJX3L-T100GF*1	QB-100GF-EA-01T*1	QB-100GF-YQ-01T	QB-100GF-NQ-01T*1	QB-100GF-HQ-01T*1	QB-100GF-YS-01T*1 YQSOCKET100RBN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/JF3-L	80-pin LQFP (12x12)	QB-V850ESJX3L-S80GK*1	QB-80GK-EA-03S*1	-	QB-80GK-TC-01S*1	QB-80GK-MA-01S*1	QB-80-SA-01S*1	QB-80-CA-01S*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
		QB-V850ESJX3L-T80GK*1	QB-80GK-EA-07T*1	QB-80GK-YQ-01T	QB-80GK-NQ-01T	QB-80GK-HQ-01T	QB-80GK-YS-01T*1 YQSOCKET080SDN*2	QB-144-CA-01*1	
	80-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESJX3L-S80GC*1	QB-80GC-EA-04S*1	-	QB-80GC-TC-01S	QB-80GC-MA-01S	QB-80-SA-01S*1	QB-80-CA-01S*1	
		QB-V850ESJX3L-T80GC*1	QB-80GC-EA-08T*1	QB-80GC-YQ-01T	QB-80GC-NQ-01T	QB-80GC-HQ-01T	QB-80GC-YS-01T*1 YQSOCKET080SBN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/SJ2	144-pin LQFP (20x20)	QB-V850ESSX2-S144GJ*1	QB-144GJ-EA-01S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESSX2-T144GJ*1	QB-144GJ-EA-01T	QB-144GJ-YQ-01T	QB-144GJ-NQ-01T	QB-144GJ-HQ-01T	QB-144GJ-YS-01T*1 YQSOCKET144SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/SJ2-H	144-pin LQFP (20x20)	QB-V850ESSX2-S144GJ*1	QB-144GJ-EA-01S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESSX2-T144GJ*1	QB-144GJ-EA-01T	QB-144GJ-YQ-01T	QB-144GJ-NQ-01T	QB-144GJ-HQ-01T	QB-144GJ-YS-01T*1 YQSOCKET144SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/JJ2	144-pin LQFP (20x20)	QB-V850ESSX2-S144GJ*1	QB-144GJ-EA-01S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
		QB-V850ESSX2-T144GJ*1	QB-144GJ-EA-01T	QB-144GJ-YQ-01T	QB-144GJ-NQ-01T	QB-144GJ-HQ-01T	QB-144GJ-YS-01T*1 YQSOCKET144SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/SJ3	144-pin LQFP (20x20)	QB-V850ESSX2-S144GJ*1	QB-144GJ-EA-01S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESSX2-T144GJ*1	QB-144GJ-EA-01T	QB-144GJ-YQ-01T	QB-144GJ-NQ-01T	QB-144GJ-HQ-01T	QB-144GJ-YS-01T*1 YQSOCKET144SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/JJ3	144-pin LQFP (20x20)	QB-V850ESSX2-S144GJ*1	QB-144GJ-EA-01S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESSX2-T144GJ*1	QB-144GJ-EA-01T	QB-144GJ-YQ-01T	QB-144GJ-NQ-01T	QB-144GJ-HQ-01T	QB-144GJ-YS-01T*1 YQSOCKET144SDN*2	QB-144-CA-01*1	

*1 保守製品

*2 ご購入時：東京エレクトック株式会社製

V850用IECUBEオプション製品一覧

型名のリンクは、ユーザーズマニュアル（ドキュメント）へのURLを設定しています。
電源アダプタは別売です。詳細については「[電源アダプタ QB-COMMON-PW-xx](#)」をご覧ください。

MCU	Package	IECUBE	Socket Set			Option			
			Exchange Adapter	YQ Connector	Target Connector	Mount Adapter	Space Adapter	Check Pin Adapter	Emulation Probe
V850ES/SG2	100-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESSX2-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESSX2-T100GC*1	QB-100GC-EA-01T	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
	100-pin QFP (14x20)	QB-V850ESSX2-S100GF*1	QB-100GF-EA-01S*1	-	QB-100GF-TC-01S	QB-100GF-MA-01S	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESSX2-T100GF*1	QB-100GF-EA-01T*1	QB-100GF-YQ-01T	QB-100GF-NQ-01T*1	QB-100GF-HQ-01T*1	QB-100GF-YS-01T*1 YQSOCKET100RBN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/SG2-H	100-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESSX2-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESSX2-T100GC*1	QB-100GC-EA-01T	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/JG2	100-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESSX2-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
		QB-V850ESSX2-T100GC*1	QB-100GC-EA-01T	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
	100-pin QFP (14x20)	QB-V850ESSX2-S100GF*1	QB-100GF-EA-01S*1	-	QB-100GF-TC-01S	QB-100GF-MA-01S	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESSX2-T100GF*1	QB-100GF-EA-01T*1	QB-100GF-YQ-01T	QB-100GF-NQ-01T*1	QB-100GF-HQ-01T*1	QB-100GF-YS-01T*1 YQSOCKET100RBN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/SG3	100-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESSX2-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESSX2-T100GC*1	QB-100GC-EA-01T	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/JG3	100-pin LQFP (14x14)	QB-V850ESSX2-S100GC*1	QB-100GC-EA-01S	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1 or QB-144-CA-01*1	
		QB-V850ESSX2-T100GC*1	QB-100GC-EA-01T	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/JH3-H	128-pin LQFP	QB-V850ESJX3H-S128GF*1	QB-128GF-EA-01S*1	-	QB-128GF-TC-01S	QB-128GF-MA-01S	QB-144-SA-01S*1	QB-128-CA-01S	
		QB-V850ESJX3H-T128GF*1	QB-128GF-EA-02T*1	QB-128GF-YQ-01T	QB-128GF-NQ-01T	QB-128GF-HQ-01T	QB-128GF-YS-01T*1 YQSOCKET128RDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/JH3-U	128-pin LQFP	QB-V850ESJX3H-S128GF*1	QB-128GF-EA-01S*1	-	QB-128GF-TC-01S	QB-128GF-MA-01S	QB-144-SA-01S*1	QB-128-CA-01S	
		QB-V850ESJX3H-T128GF*1	QB-128GF-EA-02T*1	QB-128GF-YQ-01T	QB-128GF-NQ-01T	QB-128GF-HQ-01T	QB-128GF-YS-01T*1 YQSOCKET128RDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/JG3-H	100-pin LQFP	QB-V850ESJX3H-S100GC*1	QB-100GC-EA-04S*1	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
			QB-100GC-EA-05S*1						
		QB-V850ESJX3H-T100GC*1	QB-100GC-EA-05T*1	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
			QB-100GC-EA-06T*1						
V850ES/JG3-U	100-pin LQFP	QB-V850ESJX3H-S100GC*1	QB-100GC-EA-04S*1	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1	
			QB-100GC-EA-05S*1						
		QB-V850ESJX3H-T100GC*1	QB-100GC-EA-05T*1	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	QB-144-CA-01*1	
			QB-100GC-EA-06T*1						
V850ES/JJ3-E	144-pin LQFP	QB-V850ESJX3E-S144GJ*1	QB-144GJ-EA-01S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01S*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
		QB-V850ESJX3E-T144GJ*1	QB-144GJ-EA-01T	QB-144GJ-YQ-01T	QB-144GJ-NQ-01T	QB-144GJ-HQ-01T	QB-144GJ-YS-01T*1 YQSOCKET144SDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850ES/JH3-E	128-pin LQFP	QB-V850ESJX3E-S128GF*1	QB-128GF-EA-02S*1	-	QB-128GF-TC-01S	QB-128GF-MA-01S	QB-144-SA-01S*1	QB-128-CA-01S	QB-144-EP-02S*1
		QB-V850ESJX3E-T128GF*1	QB-128GF-EA-03T*1	QB-128GF-YQ-01T	QB-128GF-NQ-01T	QB-128GF-HQ-01T	QB-128GF-YS-01T*1 YQSOCKET128RDN*2	QB-144-CA-01*1	
V850E/SJ3-H	144-pin LQFP	QB-V850ESX3H-T144GJ*1	QB-144GJ-EA-01T	QB-144GJ-YQ-01T	QB-144GJ-NQ-01T	QB-144GJ-HQ-01T	QB-144GJ-YS-01T*1 YQSOCKET144SDN*2	QB-144-CA-01*1	QB-144-EP-01S , QB-144-EP-02S*1 , or QB-208-EP-02S
		QB-V850ESX3H-S144GJ*1	QB-144GJ-EA-01S*1	-	QB-144GJ-TC-01S*1	QB-144GJ-MA-01S*1	QB-144-SA-01S*1	QB-144-CA-01S*1	
V850E/SK3-H	176-pin LQFP	QB-V850ESX3H-T176GM*1	QB-176GM-EA-02T	QB-176GM-YQ-01T	QB-176GM-NQ-01T	QB-176GM-HQ-01T	QB-176GM-YS-01T*1 YQSOCKET176SDN*2	-	QB-208-EP-02S
		QB-V850ESX3H-S176GM*1	QB-176GM-EA-02S	-	QB-176GM-TC-01S*1	QB-176GM-MA-01S*1	QB-176-SA-01S*1	QB-176-CA-01S*1	

*1 保守製品

*2 ご購入時：東京エレクトリック株式会社製

V850用IECUBEオプション製品一覧

型名のリンクは、ユーザーズマニュアル（ドキュメント）へのURLを設定しています。
電源アダプタは別売です。詳細については「[電源アダプタ QB-COMMON-PW-xx](#)」をご覧ください。

MCU	Package	IECUBE	Socket Set			Option			
			Exchange Adapter	YQ Connector	Target Connector	Mount Adapter	Space Adapter	Check Pin Adapter	Emulation Probe
V850E/IG3	100-pin LQFP	QB-V850EIX3-S100GC*1	QB-100GC-EA-02S*1	-	QB-100GC-TC-01S*1	QB-100GC-MA-01S*1	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1	QB-144-EP-01S or QB-144-EP-02S*1
		QB-V850EIX3-T100GC*1	QB-100GC-EA-02T*1	QB-100GC-YQ-01T	QB-100GC-NQ-01T	QB-100GC-HQ-01T	QB-100GC-YS-01T*1 YQSOCKET100SDN*2	-	
	100-pin QFP	QB-V850EIX3-S100GF*1	QB-100GF-EA-03S	-	QB-100GF-TC-01S	QB-100GF-MA-03S	QB-100-SA-01S*1	QB-100-CA-01S*1	
		QB-V850EIX3-T100GF*1	QB-100GF-EA-02T*1	QB-100GF-YQ-01T	QB-100GF-NQ-01T*1	QB-100GF-HQ-03T	QB-100GF-YS-01T*1 YQSOCKET100RBN*2	-	
V850E/IF3	80-pin LQFP	QB-V850EIX3-S80GC*1	QB-80GC-EA-03S*1	-	QB-80GC-TC-01S	QB-80GC-MA-01S	QB-80-SA-01S*1	QB-80-CA-01S*1	
		QB-V850EIX3-T80GC*1	QB-80GC-EA-07T*1	QB-80GC-YQ-01T	QB-80GC-NQ-01T	QB-80GC-HQ-01T	QB-80GC-YS-01T*1 YQSOCKET080SBN*2	-	

*1 保守製品

*2 ご購入時：東京エレクトック株式会社製