

## 78K0用IECUBEオプション製品一覧

IECUBEセット品（本体、ソケット等）の販売は2015年5月末で終了しました。IECUBE本体（QB-xxxxxxx-ZZZ）、ソケット等は単体でご購入ください。

型名のリンクは、ユーザーズマニュアル（ドキュメント）へのURLを設定しています。

電源アダプタは別売です。詳細については「[電源アダプタ QB-COMMON-PW-xx](#)」をご覧ください。

MCU	Package	IECUBE本体	Socket Set			Emulation Probe	Option		
			Exchange Adapter	YQ Connector	Target Connector		Mount Adapter	Space Adapter	
78K0/KB1	30-pin SSOP (7.62 mm(300))	QB-78K0KX1H-ZZZ *1	<a href="#">QB-30MC-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-NQ-01T*1</a>	QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-30MC-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YS-01T*1</a> YSSOCKET30BKN*2	
78K0/KC1	44-pin LQFP (10×10)		<a href="#">QB-44GB-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-44GB-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-44GB-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-44GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-44GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET044SAN*2	
78K0/KD1	52-pin LQFP (10×10)		<a href="#">QB-52GB-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-52GB-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-52GB-NQ-01T*1</a>		<a href="#">QB-52GB-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-52GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET052SBN*2	
78K0/KE1	64-pin LQFP (10×10)		<a href="#">QB-64GB-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-64GB-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SDN*2	
	64-pin TQFP (14×14)		<a href="#">QB-64GC-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-64GC-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GC-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GC-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GC-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SAN*2	
	64-pin LQFP (12×12)		<a href="#">QB-64GK-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-64GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SBN*2	
78K0/KF1	80-pin LQFP (14×14)		<a href="#">QB-80GC-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-80GC-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-80GC-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SBN*2	
	80-pin TQFP (12×12)		<a href="#">QB-80GK-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-80GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-80GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SDN*2	
78K0/DE2	64-pin LQFP (10×10)		QB-78K0DX2-ZZZ*1	<a href="#">QB-64GB-EA-10T*1</a>	<a href="#">QB-64GB-YQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GB-NQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SDN*2
78K0/DF2	80-pin LQFP (12×12)			<a href="#">QB-80GK-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-80GK-YQ-01T</a>		<a href="#">QB-80GK-NQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SDN*2
78K0/KB2	30-pin SSOP (7.62(300))	QB-78K0KX2-ZZZ*1	<a href="#">QB-30MC-EA-02T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-NQ-01T*1</a>	QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-30MC-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YS-01T*1</a> YSSOCKET30BKN*2	
	36-pin FLGA (4×4)		<a href="#">QB-36FC-EA-01T*1</a>	注2	<a href="#">QB-36FC-NQ-01T*1</a>		注2	注2	
78K0/KC2	38-pin SSOP (7.62(300))		<a href="#">QB-38MC-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-38MC-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-38MC-NQ-01T*1</a>		<a href="#">QB-38MC-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-38MC-YS-01T*1</a> YSSOCKET38BKN*2	
	44-pin LQFP (10×10)		<a href="#">QB-44GB-EA-03T*1</a>	<a href="#">QB-44GB-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-44GB-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-44GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-44GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET044SAN*2	
	48-pin LQFP (7×7)		<a href="#">QB-48GA-EA-02T*1</a>	<a href="#">QB-48GA-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-48GA-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-YS-01T*1</a> YQSOCKET048SDN*2	
78K0/KD2	52-pin LQFP (10×10)		<a href="#">QB-52GB-EA-02T*1</a>	<a href="#">QB-52GB-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-52GB-NQ-01T*1</a>		<a href="#">QB-52GB-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-52GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET052SBN*2	
78K0/KE2	64-pin LQFP (10×10)		<a href="#">QB-64GB-EA-04T</a>	<a href="#">QB-64GB-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SDN*2	
	64-pin LQFP (14×14)		<a href="#">QB-64GC-EA-03T*1</a>	<a href="#">QB-64GC-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GC-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GC-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GC-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SAN*2	
	64-pin LQFP (12×12)		<a href="#">QB-64GK-EA-04T</a>	<a href="#">QB-64GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SBN*2	
	64-pin TQFP (7×7)		<a href="#">QB-64GA-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-64GA-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GA-NQ-01T*1</a>		<a href="#">QB-64GA-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-64GA-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SEN*2	
	64-pin FLGA (5×5)	<a href="#">QB-64FC-EA-01T*1</a>	注2	<a href="#">QB-64FC-NQ-01T*1</a>	注2	注2			
	64-pin FLGA (4×4)	<a href="#">QB-64F1-EA-03T*1</a>	注2	<a href="#">QB-64F1-NQ-01T</a>	注2	注2			
78K0/KF2	80-pin LQFP (14×14)	<a href="#">QB-80GC-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-80GC-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-NQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SBN*2			
	80-pin LQFP (12×12)	<a href="#">QB-80GK-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-80GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-NQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SDN*2			
uPD78F8032	48-pin TQFP (7×7)	QB-78K0KX2-ZZZ*1	<a href="#">QB-78F8032-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-48GA-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-NQ-01T</a>	<a href="#">QB-80-EP-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-YS-01T*1</a> YQSOCKET048SDN*2	
uPD78F8077	64-pin WQFN (9×9)		<a href="#">QB-78F8077-EA-01T*1</a>	-	<a href="#">QB-64K8-NQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-80-EP-01T</a>	-	-	

\*1 保守製品

\*2 ご購入時：東京エレクトリック株式会社製

注：

- 1：対象デバイスがuPD78F0138HDのときのマウントアダプタです。
- 2：36ピンFLGAと64ピンFLGAの構成にはYQコネクタ、スペースアダプタ、マウントアダプタはありません。
- 3：30ピン未満の構成ではスペースアダプタ、マウントアダプタ、YQコネクタはありません。

## 78K0用IECUBEオプション製品一覧

IECUBEセット品（本体、ソケット等）の販売は2015年5月末で終了しました。IECUBE本体（QB-xxxxxxx-ZZZ）、ソケット等は単体でご購入ください。

型名のリンクは、ユーザーズマニュアル（ドキュメント）へのURLを設定しています。

電源アダプタは別売です。詳細については「[電源アダプタ QB-COMMON-PW-xx](#)」をご覧ください。

MCU	Package	IECUBE本体	Socket Set				Option		
			Exchange Adapter	YQ Connector	Target Connector	Emulation Probe	Mount Adapter	Space Adapter	
78K0/KB2-A	30-pin SSOP (7.62(300))	QB-78F0593-ZZZ*1	<a href="#">QB-30MC-EA-02T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-NQ-01T*1</a>	QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-30MC-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YS-01T*1</a> YSSOCKET30BKN*2	
78K0/KC2-A	36-pin FLGA (4X4)		<a href="#">QB-36FC-EA-02T*1</a>	注3	<a href="#">QB-36FC-NQ-01T*1</a>		注3	注3	
	48-pin LQFP (7×7)		<a href="#">QB-48GA-EA-06T*1</a>	<a href="#">QB-48GA-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-48GA-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-YS-01T*1</a> YQSOCKET048SDN*2	
78K0/KC2-C	48-pin LQFP (7×7)	QB-78K0KX2C-ZZZ*1	<a href="#">QB-48GA-EA-02T*1</a>	<a href="#">QB-48GA-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-NQ-01T</a>	QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-48GA-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-YS-01T*1</a> YQSOCKET048SDN*2	
78K0/KE2-C	64-pin LQFP (10×10)		<a href="#">QB-64GB-EA-04T</a>	<a href="#">QB-64GB-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SDN*2	
78K0/KY2-L	16-pin SSOP (5.72mm(225))	QB-78K0KX2L-ZZZ*1	<a href="#">QB-78K0KY2L-EA-01T*1</a>	注3	<a href="#">QB-16GR-NQ-01T*1</a>	QB-80-EP-01T	注3	注3	
78K0/KA2-L	20-pin SSOP (7.62mm(300))		<a href="#">QB-78K0KA2L-EA-01T*1</a>	注3	<a href="#">QB-20MC-NQ-01T</a>		注3	注3	
	25-pin LGA (3×3)		<a href="#">QB-78K0KA2L-EA-03T*1</a>	注3	<a href="#">QB-25LA-NQ-01T</a>		注3	注3	
78K0/KB2-L	30-pin SSOP (7×7)		<a href="#">QB-78K0KB2L-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-NQ-01T*1</a>		QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-30MC-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YS-01T*1</a> YSSOCKET30BKN*2
78K0/KA2-L	32-pin WQFN (5×5)		<a href="#">QB-78K0KA2L-EA-02T*1</a>	注3	<a href="#">QB-32K8-NQ-02T*1</a>			注3	注3
78K0/KC2-L	40-pin WQFN (6×6)		<a href="#">QB-78K0KC2L-EA-03T*1</a>	注3	<a href="#">QB-40K8-NQ-01T*1</a>		QB-80-EP-01T	注3	注3
	44-pin LQFP (10×10)		<a href="#">QB-78K0KC2L-EA-02T*1</a>	<a href="#">QB-44GB-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-44GB-NQ-01T</a>			<a href="#">QB-44GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-44GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET044SAN*2
	48-pin LQFP (7×7)		<a href="#">QB-78K0KC2L-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-48GA-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-NQ-01T</a>			<a href="#">QB-48GA-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-YS-01T*1</a> YQSOCKET048SDN*2
78K0/IY2	16-pin SSOP (5.72mm(225))	QB-78K0IX2-ZZZ*1	<a href="#">QB-78K0IY2-EA-01T*1</a>	注3	<a href="#">QB-16GR-NQ-01T*1</a>	QB-80-EP-01T	注3	注3	
78K0/IA2	20-pin SSOP (7.62mm(300))		<a href="#">QB-78K0IA2-EA-01T*1</a>	注3	<a href="#">QB-20MC-NQ-01T</a>		注3	注3	
	20-pin SOP (7.62mm(300))		<a href="#">QB-78K0IA2-EA-02T*1</a>	注3	<a href="#">QB-20MC-NQ-02T*1</a>		注3	注3	
78K0/IB2	30-pin SSOP (7.62mm(300))		<a href="#">QB-78K0IB2-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-NQ-01T*1</a>		QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-30MC-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YS-01T*1</a> YSSOCKET30BKN*2
	32-pin WQFN (5×5)	<a href="#">QB-78K0IB2-EA-02T*1</a>	注3	<a href="#">QB-32K8-NQ-02T*1</a>	注3	注3			
78K0/LE2	64-pin LQFP (10×10 mm)	QB-78K0LX2-ZZZ *1	<a href="#">QB-64GB-EA-07T*1</a>	<a href="#">QB-64GB-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-NQ-01T</a>	QB-144-EP-01S*1 QB-144-EP-02S	<a href="#">QB-64GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SDN*2	
	64-pin LQFP (12×12 mm)		<a href="#">QB-64GK-EA-05T*1</a>	<a href="#">QB-64GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SBN*2	
78K0/LF2 (ADあり品)	80-pin QFP (14×14 mm)		<a href="#">QB-80GC-EA-04T*1</a>	<a href="#">QB-80GC-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-NQ-01T</a>		QB-144-EP-01S*1 QB-144-EP-02S	<a href="#">QB-80GC-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SBN*2
	80-pin QFP (14×14 mm)		<a href="#">QB-80GK-EA-04T*1</a>	<a href="#">QB-80GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-NQ-01T</a>			<a href="#">QB-80GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SDN*2
78K0/LF2 (ADなし品)	80-pin LQFP (12×12 mm)		<a href="#">QB-80GC-EA-05T*1</a>	<a href="#">QB-80GC-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-NQ-01T</a>		QB-144-EP-01S*1 QB-144-EP-02S	<a href="#">QB-80GC-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SBN*2
	80-pin LQFP (12×12 mm)		<a href="#">QB-80GK-EA-05T*1</a>	<a href="#">QB-80GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-NQ-01T</a>			<a href="#">QB-80GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SDN*2
78K0/LG2	100-pin LQFP (14×14 mm)		<a href="#">QB-100GC-EA-03T*1</a>	<a href="#">QB-100GC-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-100GC-NQ-01T</a>		QB-144-EP-01S*1 QB-144-EP-02S	<a href="#">QB-100GC-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-100GC-YS-01T*1</a> YQSOCKET100SDN*2

\*1 保守製品

\*2 ご購入時：東京エレクトック株式会社製

注：

- 1：対象デバイスがμPD78F0138HDのときのマウントアダプタです。
- 2：36ピンFLGAと64ピンFLGAの構成にはYQコネクタ、スペースアダプタ、マウントアダプタはありません。
- 3：30ピン未満の構成ではスペースアダプタ、マウントアダプタ、YQコネクタはありません。

## 78K0用IECUBEオプション製品一覧

IECUBEセット品（本体、ソケット等）の販売は2015年5月末で終了しました。IECUBE本体（QB-xxxxxxx-ZZZ）、ソケット等は単体でご購入ください。

型名のリンクは、ユーザズマニュアル（ドキュメント）へのURLを設定しています。

電源アダプタは別売です。詳細については「[電源アダプタ QB-COMMON-PW-xx](#)」をご覧ください。

MCU	Package	IECUBE本体	Socket Set				Option			
			Exchange Adapter	YQ Connector	Target Connector	Emulation Probe	Mount Adapter	Space Adapter		
78K0/FC2	44-pin LQFP (10×10)	QB-78K0FX2-ZZZ*1	<a href="#">QB-44GB-EA-02T*1</a>	<a href="#">QB-44GB-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-44GB-NQ-01T</a>	QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-44GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-44GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET044SAN*2		
	48-pin LQFP (7×7)		<a href="#">QB-48GA-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-48GA-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-48GA-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-YS-01T*1</a> YQSOCKET048SDN*2		
78K0/FE2	64-pin LQFP (10×10)		<a href="#">QB-64GB-EA-03T*1</a>	<a href="#">QB-64GB-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SDN*2		
	64-pin LQFP (12×12)		<a href="#">QB-64GK-EA-03T*1</a>	<a href="#">QB-64GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SBN*2		
78K0/FF2	80-pin LQFP (14×14)		<a href="#">QB-80GC-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-80GC-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-80GC-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SBN*2		
	80-pin LQFP (12×12)		<a href="#">QB-80GK-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-80GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-80GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SDN*2		
78K0/FY2-L	16-pin SSOP (5.72mm(225))		QB-78K0FX2L-ZZZ*1	<a href="#">QB-16GR-EA-02T*1</a>	注3		<a href="#">QB-16GR-NQ-01T*1</a>	QB-80-EP-01T	注3	注3
78K0/FA2-L	20-pin SSOP (7.62mm(300))			<a href="#">QB-20MC-EA-02T*1</a>	注3		<a href="#">QB-20MC-NQ-01T</a>		注3	注3
78K0/FB2-L	30-pin SSOP (7.62mm(300))			<a href="#">QB-30MC-EA-07T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YQ-01T*1</a>		<a href="#">QB-30MC-NQ-01T*1</a>		<a href="#">QB-30MC-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YS-01T*1</a> YSSOCKET30BKN*2
μPD78F0712	30-pin SSOP (7.62 mm(300))		QB-780714-ZZZ *1	<a href="#">QB-30MC-EA-03T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YQ-01T*1</a>		<a href="#">QB-30MC-NQ-01T*1</a>	QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-30MC-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YS-01T*1</a> YSSOCKET30BKN*2
μPD78F0714	64-pin LQFP (12×12)	<a href="#">QB-64GK-EA-01T*1</a>		<a href="#">QB-64GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-NQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SBN*2			
μPD78F0730	30-pin SSOP (7.62 mm(300))	QB-780731-ZZZ*1	<a href="#">QB-30MC-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-NQ-01T*1</a>	QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-30MC-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YS-01T*1</a> YSSOCKET30BKN*2		
μPD179F114	30-pin SSOP (7.62mm(300))	QB-179F124-ZZZ*1	<a href="#">QB-30MC-EA-02T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-NQ-01T*1</a>	QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-30MC-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-30MC-YS-01T*1</a> YSSOCKET30BKN*2		
μPD179F124	38-pin SSOP (7.62mm(300))		<a href="#">QB-38MC-EA-02T*1</a>	<a href="#">QB-38MC-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-38MC-NQ-01T*1</a>		<a href="#">QB-38MC-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-38MC-YS-01T*1</a> YSSOCKET38BKN*2		
78K0/LC3	48-pin LQFP (7×7)	QB-78K0LX3-ZZZ*1	<a href="#">QB-48GA-EA-03T*1</a>	<a href="#">QB-48GA-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-NQ-01T</a>	QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-48GA-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-48GA-YS-01T*1</a> YQSOCKET048SDN*2		
78K0/LD3	52-pin LQFP (10×10)		<a href="#">QB-52GB-EA-03T*1</a>	<a href="#">QB-52GB-YQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-52GB-NQ-01T*1</a>		<a href="#">QB-52GB-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-52GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET052SBN*2		
78K0/LE3	64-pin LQFP (10×10)		<a href="#">QB-64GB-EA-09T</a>	<a href="#">QB-64GB-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SDN*2		
	64-pin LQFP (12×12)		<a href="#">QB-64GK-EA-07T*1</a>	<a href="#">QB-64GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SBN*2		
	64-pin TQFP (7×7)		<a href="#">QB-64GA-EA-04T*1</a>	<a href="#">QB-64GA-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GA-NQ-01T*1</a>		<a href="#">QB-64GA-HQ-01T*1</a>	<a href="#">QB-64GA-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SEN*2		
78K0/LF3	80-pin LQFP (14×14)		<a href="#">QB-80GC-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-80GC-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-80GC-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GC-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SBN*2		
	80-pin LQFP (12×12)		<a href="#">QB-80GK-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-80GK-YQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-80GK-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-80GK-YS-01T*1</a> YQSOCKET080SDN*2		
78K0/LE3-M	64-pin LQFP (10×10)		QB-78K0LX3M-ZZZ*1	<a href="#">QB-78F8053-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-64GB-YQ-01T</a>		<a href="#">QB-64GB-NQ-01T</a>	QB-80-EP-01T	<a href="#">QB-64GB-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-64GB-YS-01T*1</a> YQSOCKET064SDN*2
78K0/LG3-M	100-pin LQFP (14×14)			<a href="#">QB-78F8055-EA-01T*1</a>	<a href="#">QB-100GC-YQ-01T</a>		<a href="#">QB-100GC-NQ-01T</a>		<a href="#">QB-100GC-HQ-01T</a>	<a href="#">QB-100GC-YS-01T*1</a> YQSOCKET100SDN*2

\*1 保守製品

\*2 ご購入時：東京エレクトック株式会社製

注：

- 1：対象デバイスがμPD78F0138HDのときのマウントアダプタです。
- 2：36ピンFLGAと64ピンFLGAの構成にはYQコネクタ、スペースアダプタ、マウントアダプタはありません。
- 3：30ピン未満の構成ではスペースアダプタ、マウントアダプタ、YQコネクタはありません。