

オプションリスト HD6432237,HD6432235,HD6432233

選択する仕様に対し 内にチェック(、×、V)を付けて下さい。

(1) ROMサイズ

<input type="checkbox"/> HD6432237,HD6432235	128K バイト
<input type="checkbox"/> HD6432233	64K バイト

発注年月日	年 月 日
貴社名	
所属	
御芳名	
ROMコード名	
L S I 型名(ルネサス記入)	

(2) RAMサイズ

<input type="checkbox"/> HD6432237	16K バイト
<input type="checkbox"/> HD6432235,HD6432233	4K バイト

(3) システム発振器

<input type="checkbox"/> 水晶発振子	f =	M H z
<input type="checkbox"/> 外部クロック	f =	M H z

(4) 電源電圧 / 最大動作周波数、[ウォッチモード動作電圧 / 周波数]

<input type="checkbox"/> Vcc = 2.7V ~ 3.6V / f = 13.5MHz max、[Vcc = 2.7V ~ 3.6V / f = 32kHz]	HD6432237,HD6432235,HD6432233
<input type="checkbox"/> Vcc = 2.7V ~ 3.6V / f = 13.5MHz max、[Vcc = 2.2V ~ 3.6V / f = 32kHz]	HD6432237,HD6432235,HD6432233
<input type="checkbox"/> Vcc = 2.2V ~ 3.6V / f = 6.25MHz max、[Vcc = 2.2V ~ 3.6V / f = 32kHz]	HD6432237,HD6432235,HD6432233

[注] 1.電源電圧 / 動作周波数のバージョンはご使用になる電源電圧でお選び下さい。

例) Vcc = 2.7V ~ 3.6V / f = 6MHzでご使用になる場合
Vcc = 2.7V ~ 3.6V / f = 13.5MHz max をお選び下さい。

2. 選択したバージョンの電源電圧、最大動作周波数は「シングルチップマイコン注文仕様書」にもあわせてご記入願います。