


2010年5月18日

フォトカプラ「PS2381-1」の主な仕様

- 動作周囲温度115度対応
- 絶縁物厚 0.4mm MIN.
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV=5000Vr. m. s)
- 長沿面(8mm)、薄型パッケージ(4ピンLSOP)
- 応答速度が速い(tr=4 μ s TYP.、tt=5 μ s TYP.)
- エンボス・テーピング対応品:PS2381-1-F3:3000個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
 - UL認定品:NO. E72422
 - CSA認定品:NO. CA101391
(CA5A、CAN/CSA-C22.2 60065、60950)
 - SEMKO認定品:NO. 911049
 - DIN EN60747-5-2(VDE0884 Part2)
認定品:NO. 40028917(オプション対応いたします)
 - CQC認定品:CQC10001041058 for GB4943-2001
CQC10001041059 for GB8898-2001



以上