

规格表

RAA305315GBM产品规格

产品编号	RAA305315GBM
型号名称	RAA305315GBM
电源电压	VDD: 1.7V-3.3V VCC: 2.7V-3.3V VM: 2.7V-3.3V
工作温度	-20°C - +75°C
CPU核心	32位RISC CPU
DSP	GREEN-DSP (32位) 伺服控制
存储器	CPU: 代码闪存 + SRAM /DSP: SRAM
OIS/AF驱动器	OIS: 2通道(ISX, ISY) / AF: 1通道
霍尔信号输入	3通道 (8位DAC/恒流偏置/增益放大)
ADC输入	6 通道
SPI	1通道
I2C	1通道
16位计时器	4通道

###

所有注册商标或商标均属于其各自的所有者