

2010年7月21日

「RJK0222DNS」、「RJK0223DNS」の主な仕様

Ta=25°C

製品名	パッケージ	項目	最大定格			オン抵抗 RDS(on)(mΩ)			
			VDSS (V)	ID (A)	VGSS (V)	VGS=4.5V		VGS=10V(8V)	
						typ.	max.	typ.	max.
RJK0222DNS	HWSO 3046-8 (当社 外形 コード)	制御用 MOS1 (ハイサイド)	25	14	+-20	10.5	13.7	7.6	9.2
		同期整流用 MOS2 (ローサイド) [SBD*内蔵 MOSFET]	25	16	+-12	6.6	8.6	(5.5)	(6.6)
RJK0223DNS	HWSO 3046-8 (当社 外形 コード)	制御用 MOS1 (ハイサイド)	25	14	+-20	10.5	13.7	7.6	9.2
		同期整流用 MOS2 (ローサイド) [SBD*内蔵 MOSFET]	25	16	+-20	7.9	10.3	5.5	6.6

* SBD: ショットキバリアダイオード

以上