


2011年2月28日

「RJS6005TDPP」の仕様

1. 「RJS6005TDPP」の仕様

- せん頭逆方向電圧 (VRM)
 - ・ 600V
- 平均整流電流 (I_o)
 - ・ 15A
- 順方向電圧 (VF)
 - ・ 1.5V
- 逆回復時間 (trr)
 - ・ 標準 15ns ($I_D=10A, V_{GSS}=10V$ 時)
- 定格チャネル温度 (Tch)
 - ・ +150°C
- パッケージ
 - ・ TO-220 フルモールド

2. 補足図: 順電圧温度依存性



* Si-FRD: Si 素材のファストリカバリダイオード

以上