

RXファミリ用デバッグMCUボード一覧

受注型名（製品型名）のリンクは、ユーザーズマニュアル（ドキュメント）へのURLを設定しています。

RX600シリーズ		
対応マイコン	対応パッケージ	デバッグMCUボード受注型名
RX621 RX62N	144ピン0.5mmピッチLQFP (PLQP0144KA-A)	R0E5562N8PFK00
	100ピン0.5mmピッチLQFP (PLQP0100KB-A)	R0E5562N8PFK10 *1
RX62T RX62G	100ピン0.5mmピッチLQFP (PLQP0100KB-A)	R0E5562GAPFK00 (保守製品： R0E5562TAPFK00)
	80ピン0.65mmピッチLQFP (PLQP0080JA-A)	R0E5562GAPFJ00 (保守製品： R0E5562TAPFJ00)
	64ピン0.5mmピッチLQFP (PLQP0064KB-A)	R0E5562GAPFK10 (保守製品： R0E5562TAPFK10)
RX630	144ピン0.5mmピッチLQFP (PLQP0144KA-A)	R0E55630EDMB00
	100ピン0.5mmピッチLQFP (PLQP0100KB-A)	R0E55630EDMB01
RX63N RX631	144ピン0.5mmピッチLQFP (PLQP0144KA-A)	R0E5563NEDMB00
	100ピン0.5mmピッチLQFP (PLQP0100KB-A)	R0E5563NEDMB01
RX63T	120ピン0.5mmピッチLQFP (PLQP0120KA-A)	R0E5563TEDMB00 *2
	112ピン0.65mmピッチLQFP (PLQP0112JA-A)	R0E5563TEDMB01
	100ピン0.5mmピッチLQFP (PLQP0100KB-A)	R0E5563TEDMB02
RX65N RX651	100ピン0.5mmピッチLFQFP (PLQP0100KB-B)	RTE5565NEDSFK100T000R *3 *4
	144ピン0.5mmピッチLFQFP (PLQP0144KA-B)	RTE5565NEDSFK144T000R *3 *4

*1：D/Aコンバータ機能は使用できません。

*2：ポートPF0、PF1は使用できません。

*3：E20エミュレータ用アイソレータR0E000200ACB10と組み合わせた使用はできません。

*4：本デバッグMCUボードを使用する前に本マニュアルの「7.使用上の注意事項」を必ずお読みください。

RXファミリ用デバッグMCUボード一覧

受注型名（製品型名）のリンクは、ユーザーズマニュアル（ドキュメント）へのURLを設定しています。


RX700シリーズ		
対応マイコン	対応パッケージ	デバッグMCUボード受注型名
RX71M	176ピン0.5mmピッチLFQFP (PLQP0176KB-A)	R0E5571MLDMB00 *1 *2
	144ピン0.5mmピッチLFQFP (PLQP0144KA-A)	R0E5571MLDMB01 *2
	100ピン0.5mmピッチLFQFP (PLQP0100KB-A)	R0E5571MLDMB02 *2

*1 : ポートPF0、PF1、PF2、PF3、PF4は使用できません。

*2 : E20エミュレータ用アイソレータR0E000200ACB10と組み合わせての使用はできません。

RXファミリ用デバッグMCUボード一覧

システム構成図



*1: 裏面にYQSOCKETが実装されています。

*2: デバッグMCUボード本体とNQPACKの接続用コネクタ。デバッグMCUボードに付属しています。

*3: ユーザシステム実装用ICソケット。デバッグMCUボードに付属しています。

RX用デバッグMCUボード システム構成図