

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ルネサス 技術情報

〒100-0004
 東京都千代田区大手町2丁目6番2号
 (日本ビル)
 TEL (03)5201-5081 (ダイヤルイン)
 株式会社 ルネサスソリューションズ
 ツール技術部

製品分類	開発環境		発行番号	TN-CSX-058A	Rev.	第1版
題名	統合化開発環境(HEW 3) 不具合のご連絡(1)		情報分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③. 使用上の注意事項 4. マスク変更 5. ライン変更		
適用製品	HEW3 同梱製品	対象ロット等	関連資料	High-performance Embedded Workshop 3 ユーザーズマニュアル 第1版		有効期限
		HEW 3.0 (release21) 3.01 (release1)				永年

HEW 3(High-performance Embedded Workshop 3)におきまして下記の現象が発生することがあります。
 下記の現象が発生する場合、下記の回避方法を設定してください。
 HEW 3(Version 3.0 (release21)または version 3.01 (release1))同梱製品を御使用のお客様はご注意ください。

[現象]

HEW を起動しワークスペースを開くとすぐに、パソコンの CPU 占有率が 100%のままとなることがあります。また、この状態で HEW を終了すると、アプリケーションエラーが発生することがあります。

[回避方法]

デフォルトの状態ではナビゲーション機能が有効になっていますので、以下の手順でナビゲーション機能を無効化してください。

- (1) HEW3 を起動後、「ようこそ！」ダイアログで、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。
- (2) プロジェクトウィンドウの「Navigation」タブをクリックし、「Navigation」タブを表示します。
- (3) 「Navigation」タブウィンドウ内で右クリックし、ポップアップメニューを表示します。
- (4) ポップアップメニューの「カテゴリの選択...」をクリックし、「カテゴリ選択」ダイアログを表示します。
- (5) スキャンするカテゴリリストのチェックをすべてはずしてください。