

ルネサスエレクトロニクス株式会社

該非判定結果リスト（品種：ディスクリット）

Last updated Sep 8, 2024

○免責事項

ルネサスエレクトロニクスは、輸出規制分類情報 (ECCN) を一般的なガイドラインおよびユーザーへの情報提供のみを目的として提供しており、情報が完全、正確または最新であることを表明、保証するものではありません。この情報は予告なく変更される場合があります。これは法的または輸出に関するアドバイスを構成するものではなく、お客様またはユーザーは、当社の製品およびソフトウェアの輸出または再輸出に関して、適用される法律および規制を遵守する責任があります。

○本リストについて

- ・本リストは、Last updated（各ページの右上に記載）の日付時点での規制に対応しています。
- ・「型名」欄は、基本、弊社のカatalog型名（データシート、ユーザーズマニュアル等に記載の型名）の末尾に「%」を付加した表示としています（一部、「%」を付加していない型名もあり）。「%」の記号は、その記号を含めた後にあらゆる英数字又は記号を有効としています。
- ・弊社では外国為替及び外国貿易法（外為法）の該非判定結果を下記のように区分しています。
該当：規制対象品目であり規制条件を満たすもの
非該当：規制対象品目であるが、規制条件に満たないもの
規制対象外：規制対象品目ではないもの
- ・輸出貿易管理令および外国為替令1～15項の判定結果が「該当」の製品、また、16項（キャッチオール規制）が「該当」の製品につきましては、輸出者（提供者）様にて許可取得要否をご確認ください。
- ・各ページの上部に該非判定結果を記載してあります。該非判定結果の見方は下記を参照ください。

判定対象が貨物みの型名は外国為替令の判定結果記載箇所に「一」を記載、判定対象が役務みの型名は輸出貿易管理令の判定結果記載箇所に「一」を記載しています。

輸出貿易管理令および外国為替令 1～15項の判定結果の表示

- 「該当」：該当となる項番及び省令番号を記載。項番と省令番号の間に「/（スラッシュ）」を入れて表示。型名リストの参考欄に非該当となる項番を記載。
- 「非該当」：対象となる項番を記載。
- 「規制対象外」：判定結果のみを記載。いずれの項番も対象ではありません。

記載例：「該当（対象項番：9項(7)/省令第8条第九号イ）」、「非該当（対象項番：7項(1)、9項(7)）」、「規制対象外」

- ・本リストに掲載されている型名の該非判定結果確認はこのリストをもって該非判定書の代わりとさせていただきます。別途の該非判定書、パラメータシート、項目別対比表の発行は行っておりませんのでご了承ください。
- ・本リストの型名一覧は弊社のカatalog型名として公開している型名の一部を掲載しています。掲載のない型名の該非判定結果を希望の際は、購入元（弊社営業部門、代理店）に確認願います。
- ・製品機能、Spec値につきましてはRenesas WEB（<https://www.renesas.com/jp/ja>）掲載の製品情報、データシート、マニュアル等で確認願います。Renesas WEBで確認ができない情報につきましては、購入元（弊社営業部門、代理店）に確認願います。

該非判定結果リスト (品種：ディスクリート)

< 該非判定結果 >

輸出貿易管理令別表第1 1～15項 : 非該当 (対象項番 : 7項(8の2)、7項(8の3)) 16項(キャッチオール規制) : 該当
 輸出貿易管理令別表第2 : 対象外
 外国為替令別表1～15項 : - 16項(キャッチオール規制) : -
 EAR再輸出規制 : 対象外

型名リスト

No.	型名	No.	型名	No.	型名
1	BCR08AM-12A%	51	BCR3AS-12B%	101	CR6FM-12B%
2	BCR08AM-14A%	52	BCR3AS-14B%	102	CR8CM-12A%
3	BCR08AS-12A%	53	BCR3FM-12LB%	103	CR8CM-12B%
4	BCR08DS-14A%	54	BCR3FM-12RB%	104	CR8FM-12B%
5	BCR10CM-12LB%	55	BCR3FM-14LB%	105	CRD5AS-12B%
6	BCR10CM-16LH%	56	BCR40RM-12LB%		
7	BCR10CS-12LB%	57	BCR4AS16LH%		
8	BCR10FM-12LB%	58	BCR4CM-16LH%		
9	BCR10FM-12LC%	59	BCR5AS-12A%		
10	BCR10FM-14LJ%	60	BCR5AS-12A-T13%		
11	BCR12CM-12LB%	61	BCR5AS-12B-T13%		
12	BCR12CS-12LB%	62	BCR5AS-14A-T13%		
13	BCR12FM-12LB%	63	BCR5CM-12LB%		
14	BCR12FM-12LC%	64	BCR5FM-12LB%		
15	BCR12FM-14LB%	65	BCR5FM-12RB%		
16	BCR12FM-14LC%	66	BCR5FM-14LB%		
17	BCR12FM-14LJ%	67	BCR5FM-14LC%		
18	BCR12FM-14RA%	68	BCR5FM-14LJ%		
19	BCR16CM-12LB%	69	BCR6CM-12LB%		
20	BCR16CM-12LC%	70	BCR6CM-12RA%		
21	BCR16CM-16LH%	71	BCR8AS14LJ%		
22	BCR16CS-16LB%	72	BCR8CM-12LB%		
23	BCR16FM-12LB%	73	BCR8CS-12LB%		
24	BCR16FM-12LC%	74	BCR8FM-12LB%		
25	BCR16FM-14LB%	75	BCR8FM-12LC%		
26	BCR16FM-14LJ%	76	BCR8FM-14LB%		
27	BCR16FM-14RA%	77	BCR8FM-14LC%		
28	BCR16FM-16LH%	78	BCR8FM-14LJ%		
29	BCR16RM-12LB%	79	BCR8FM-14RA%		
30	BCR1AM-12A%	80	BCR8FM-16LB%		
31	BCR1AM-14A%	81	BCR8FM-20LA%		
32	BCR1AM-8P%	82	BCR8LM-12LA%		
33	BCR20CM-12LB%	83	CR02AM-8%		
34	BCR20CM-16LB%	84	CR03AM-16A%		
35	BCR20FM-12LB%	85	CR05AM-16A%		
36	BCR20FM-14LJ%	86	CR05AS-8%		
37	BCR20FM-14RA%	87	CR05BM-12A%		
38	BCR20RM-30LA%	88	CR08AS-12A%		
39	BCR25CM-12LB%	89	CR12CM-12A%		
40	BCR25FM-14LJ%	90	CR12CM-12B%		
41	BCR25FR-12LB%	91	CR12CS-16B%		
42	BCR25RM-12LB%	92	CR12FM-12B%		
43	BCR2AS-14A%	93	CR25RM-12D%		
44	BCR30AM-12LB%	94	CR2AS-16A%		
45	BCR30CM-8LB%	95	CR3AS-8UE%		
46	BCR30FM-8LB%	96	CR3CS-12A%		
47	BCR30FR-8LB%	97	CR5AS-12A%		
48	BCR3AM-12B%	98	CR5AS-8UE%		
49	BCR3AM-14B%	99	CR6CM-12A%		
50	BCR3AS-12A%	100	CR6CM-12B%		

該非判定結果リスト (品種：ディスクリート)

< 該非判定結果 >

輸出貿易管理令別表第1 1～15項 : 非該当 (対象項番 : 7項(8の3)) 16項(キャッチオール規制) : 該当

輸出貿易管理令別表第2 : 対象外

外国為替令別表1～15項 : - 16項(キャッチオール規制) : -

EAR再輸出規制 : 対象外

型名リスト

No.	型名	No.	型名	No.	型名	No.	型名
1	2SJ598-ZK%	51	NP35N055YUK%	101	RBN150N180S2HFWA%	151	RJK0856DPB%
2	2SJ601-ZK%	52	NP36P04KDG%	102	RBN200N180S2HFWA%	152	RJK1001DPP-A0%
3	2SJ687-ZK%	53	NP36P04SDG%	103	RBN220N75A5PJWS%	153	RJK1002DPP-A0%
4	2SK1317%	54	NP36P06KDG%	104	RBN25H125S1FPQ-A0%	154	RJK1003DPP-A0%
5	2SK1835%	55	NP36P06SLG%	105	RBN300N75A5JWS%	155	RJK1028DNS%
6	2SK2225%	56	NP36P06SLG%	106	RBN40H125S1FPQ-A0%	156	RJK1051DPB%
7	2SK3812-ZP%	57	NP45N06PUK%	107	RBN40H65T1FPQ-A0%	157	RJK1052DPB%
8	N0400P%	58	NP45N06VDK%	108	RBN50H65T1FPQ-A0%	158	RJK1053DPB%
9	N0412N%	59	NP45N06VUK%	109	RBN75H125S1FP4-A0%	159	RJK1054DPB%
10	N0413N%	60	NP50N04YUK%	110	RBN75H65T1FPQ-A0%	160	RJK1055DPB%
11	N0434N%	61	NP50P03YDG%	111	RJH60T04DPQ-A1%	161	RJK1056DPB%
12	N0436N%	62	NP50P04KDG%	112	RJH65T04BDPM-A0%	162	RJK1575DPA%
13	N0601N%	63	NP50P04SDG%	113	RJH65T14DPQ-A0%	163	RJK1576DPA%
14	N0602N%	64	NP50P04SLG%	114	RJH65T46DPQ-A0%	164	RJK2017DPP%
15	N0603N%	65	NP50P06KDG%	115	RJK0328DPB-01%	165	RJK2075DPA%
16	N0604N%	66	NP50P06SDG%	116	RJK0330DPB-01%	166	RJK2076DPA%
17	N0607N%	67	NP60N04VDK%	117	RJK0332DPB-01%	167	RJK4002DPD%
18	N0608N%	68	NP60N04VLK%	118	RJK0346DPA%	168	RJK5002DPD%
19	N0609N%	69	NP60N04VUK%	119	RJK0349DSP%	169	RJK5030DPP-M0%
20	NP100N04PUK%	70	NP60N055VUK%	120	RJK0353DPA%	170	RJK5033DPD%
21	NP100N055PUK%	71	NP60N06VDK%	121	RJK0354DSP%	171	RJK5033DPP-M0%
22	NP100P04PDG%	72	NP60N06VLK%	122	RJK0355DSP%	172	RJK5035DPP-A0%
23	NP100P04PLG%	73	NP74N04YUG%	123	RJK0391DPA%	173	RJK6006DPP-A0%
24	NP100P06PDG%	74	NP75N04VDK%	124	RJK0393DPA%	174	RJK6035DPP-A0%
25	NP100P06PLG%	75	NP75N04VUK%	125	RJK03M1DPA%	175	RJL5014DPP-A0%
26	NP109N04PUK%	76	NP75N04YLG%	126	RJK03M2DPA%	176	RJP1C05JWS%
27	NP109N055PUK%	77	NP75N04YUG%	127	RJK03M3DPA%	177	RJP1CS01DWA%
28	NP110N04PUK%	78	NP75N04YUK%	128	RJK03M4DPA%	178	RJP1CS01DWS%
29	NP110N055PUK%	79	NP75N055YUK%	129	RJK03M5DNS%	179	RJP1CS03DWA%
30	NP15P04SLG%	80	NP75P03YDG%	130	RJK03M5DPA%	180	RJP1CS03DWS%
31	NP15P06SLG%	81	NP75P04YLG%	131	RJK0451DPB%	181	RJP1CS04DWA%
32	NP160N055TUK%	82	NP83P04PDG%	132	RJK0452DPB%	182	RJP1CS04DWS%
33	NP16N06QLK%	83	NP83P06PDG%	133	RJK0454DPB%	183	RJP1CS05DWA%
34	NP16N06YLL%	84	NP89N04PDK%	134	RJK0455DPB%	184	RJP1CS05DWS%
35	NP179N04TUK%	85	NP89N04PUK%	135	RJK0456DPB%	185	RJP1CS06DWA%
36	NP179N055TUK%	86	NP89N055PUK%	136	RJK0651DPB%	186	RJP1CS06DWS%
37	NP180N04TUK%	87	NP89N06PDK%	137	RJK0652DPB%	187	RJP1CS07DWA%
38	NP180N055TUK%	88	NP90N04VDK%	138	RJK0653DPB%	188	RJP1CS07DWS%
39	NP20P04SLG%	89	NP90N04VLK%	139	RJK0654DPB%	189	RJP1CS08DWA%
40	NP20P06SLG%	90	NP90N04VUK%	140	RJK0655DPB%	190	RJP1CS08DWS%
41	NP20P06YLG%	91	NP90N055VUK%	141	RJK0656DPB%	191	RJP1CS10DWA%
42	NP23N06YDG%	92	NP90N06VDK%	142	RJK0658DPA%	192	RJP1CS10DWS%
43	NP29N04QUK%	93	NP90N06VLK%	143	RJK0659DPA%	193	RJP65S03DWA%
44	NP29N06QDK%	94	RBA160N04AHPF-4UA01%	144	RJK0660DPA%	194	RJP65S03DWS%
45	NP29N06QUK%	95	RBA250N04AHPF-4UA01%	145	RJK0703DPP-A0%	195	RJP65S04DWA%
46	NP30N04QUK%	96	RBA250N10CHPF-4UA02%	146	RJK0851DPB%	196	RJP65S04DWS%
47	NP30N06QDK%	97	RBC220A75F3PJWS%	147	RJK0852DPB%	197	RJP65S05DWA%
48	NP33N06YDG%	98	RBC300A75F3JWS%	148	RJK0853DPB%	198	RJP65S05DWS%
49	NP35N04YLG%	99	RBK04U04GNS%	149	RJK0854DPB%	199	RJP65S06DWA%
50	NP35N04YUG%	100	RBN100N180S2HFWA%	150	RJK0855DPB%	200	RJP65S06DWS%

該非判定結果リスト (品種：ディスクリート)

< 該非判定結果 >

輸出貿易管理令別表第1 1～15項 : 非該当 (対象項番 : 7項(8の3)) 16項(キャッチオール規制) : 該当

輸出貿易管理令別表第2 : 対象外

外国為替令別表1～15項 : - 16項(キャッチオール規制) : -

EAR再輸出規制 : 対象外

型名リスト

No.	型名
201	RJP65S07DWA%
202	RJP65S07DWS%
203	RJP65S08DWA%
204	RJP65S08DWS%
205	RJP65T43DPM%
206	RJP65T43DPQ-A0%
207	RJP65T54DPM-A0%
208	RJP6831JWS%
209	RJQ6008BDPM-00%
210	RJU1C06JWS%
211	RJU1CF00DWA%
212	RJU1CF01DWA%
213	RJU1CF03DWA%
214	RJU1CF04DWA%
215	RJU1CF05DWA%
216	RJU1CF06DWA%
217	RJU1CF07DWA%
218	RJU1CF08DWA%
219	RJU60C6SDPQ-A0%
220	RJU60C6TDPP-AJ%
221	RJU65F24DWA%
222	RJU65F25DWA%
223	RJU65F26DWA%
224	RJU65F27DWA%
225	RJU65F28DWA%
226	RJU6832JWS%
227	μ PA2735GR%
228	μ PA2736GR%
229	μ PA2737GR%
230	μ PA2738GR%
231	μ PA2814T1S%
232	μ PA2815T1S%
233	μ PA2816T1S%
234	μ PA2826T1S%
235	μ PA3753GR%