

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

デュアルNチャネルMOSFET  
スイッチング用

$\mu$ PA2351は、2素子内蔵のNチャネルMOSFETです。リチウムイオン電池の保護回路に適しています。

Ecologically Flip chip MOSFET for Lithium-ion battery Protection (EFLIP)

## 特徴

## モノリシック・デュアルMOSFET

2素子のドレインが内部で接続されているため、基板でのドレイン配線が不要です。

2.5V駆動可能で低オン抵抗です。

$R_{SS(on)1} = 40\text{ m}\Omega$  MAX. ( $V_{GS} = 4.5\text{ V}$ ,  $I_S = 3.0\text{ A}$ )

$R_{SS(on)2} = 42\text{ m}\Omega$  MAX. ( $V_{GS} = 4.0\text{ V}$ ,  $I_S = 3.0\text{ A}$ )

$R_{SS(on)3} = 50\text{ m}\Omega$  MAX. ( $V_{GS} = 3.1\text{ V}$ ,  $I_S = 3.0\text{ A}$ )

$R_{SS(on)4} = 64\text{ m}\Omega$  MAX. ( $V_{GS} = 2.5\text{ V}$ ,  $I_S = 3.0\text{ A}$ )

ゲート保護ダイオードを内蔵

鉛フリー・バンプ

## オーダ情報

| オーダ名称                | パッケージ       |
|----------------------|-------------|
| $\mu$ PA2351T1G-E4-A | 4 pin EFLIP |

備考 "-A"は鉛フリー製品(外部電極および他に鉛を含まない製品)," -E4"はテーピング方向を示す記号です(本製品のテーピング方向は"-E4"のみです)。


絶対最大定格( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

| 項目                     | 略号             | 条件                                  | 定格         | 単位               |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| ソース - ソース間電圧           | $V_{SSS}$      | $V_{GS} = 0\text{ V}$               | 30         | V                |
| ゲート - ソース間電圧           | $V_{GSS}$      | $V_{SS} = 0\text{ V}$               | $\pm 12$   | V                |
| ソース電流(直流) <sup>注</sup> | $I_{S(DC)}$    |                                     | 5.7        | A                |
| ソース電流(パルス)             | $I_{S(pulse)}$ | PW 100 $\mu\text{s}$ , Single pulse | $\pm 50$   | A                |
| 全損失 <sup>注</sup>       | $P_T$          | 2素子通電                               | 1.3        | W                |
| チャネル温度                 | $T_{ch}$       |                                     | 150        | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度                   | $T_{stg}$      |                                     | -55 ~ +150 | $^\circ\text{C}$ |


注 セラミック基板サイズ 50 cm<sup>2</sup> × 1.0 mm

備考 本製品のゲート - ソース間に内蔵されている保護ダイオードは、取り扱い時における静電気保護用です。実使用回路において、ゲート - ソース間に過大な電圧が印加される恐れがある場合には、保護回路をつけてご使用ください。

外形図(単位:mm)



## 内部等価回路



本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。


電気的特性 ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ ) FET1, FET2 共通

| 項目                          | 略号            | 条件   | MIN. | TYP. | MAX.     | 単位               |
|-----------------------------|---------------|--|------|------|----------|------------------|
| ソースしゃ断電流                    | $I_{SSS}$     | $V_{SS} = 30\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$ , TEST CIRCUIT 1   |      |      | 1        | $\mu\text{A}$    |
| ゲート漏れ電流                     | $I_{GSS}$     | $V_{GS} = \pm 12\text{ V}, V_{SS} = 0\text{ V}$ , TEST CIRCUIT 2   |      |      | $\pm 10$ | $\mu\text{A}$    |
| ゲート・カットオフ電圧                 | $V_{GS(off)}$ | $V_{SS} = 10\text{ V}, I_s = 1.0\text{ mA}$ , TEST CIRCUIT 3   | 0.5  | 1.0  | 1.5      | V                |
| 順伝達アドミタンス <sup>注</sup>      | $ y_{fs} $    | $V_{SS} = 10\text{ V}, I_s = 3.0\text{ A}$ , TEST CIRCUIT 4  | 2.5  | 7.7  |          | S                |
| ソース - ソース間オン抵抗 <sup>注</sup> | $R_{SS(on)1}$ | $V_{GS} = 4.5\text{ V}, I_s = 3.0\text{ A}$ , TEST CIRCUIT 5   | 24   | 32   | 40       | $\text{m}\Omega$ |
|                             | $R_{SS(on)2}$ | $V_{GS} = 4.0\text{ V}, I_s = 3.0\text{ A}$ , TEST CIRCUIT 5   | 25   | 33   | 42       | $\text{m}\Omega$ |
|                             | $R_{SS(on)3}$ | $V_{GS} = 3.1\text{ V}, I_s = 3.0\text{ A}$ , TEST CIRCUIT 5   | 28   | 37   | 50       | $\text{m}\Omega$ |
|                             | $R_{SS(on)4}$ | $V_{GS} = 2.5\text{ V}, I_s = 3.0\text{ A}$ , TEST CIRCUIT 5   | 31   | 45   | 64       | $\text{m}\Omega$ |
| 入力容量                        | $C_{iss}$     | $V_{SS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$ ,<br>$f = 1.0\text{ MHz}$ ,<br>TEST CIRCUIT 7                    |      | 523  |          | $\text{pF}$      |
| 出力容量                        | $C_{oss}$     |  |      | 96   |          | $\text{pF}$      |
| 帰還容量                        | $C_{rss}$     |  |      | 66   |          | $\text{pF}$      |
| オン遅延時間                      | $t_{d(on)}$   | $V_{DD} = 10\text{ V}, I_s = 5.7\text{ A}$ ,<br>$V_{GS} = 4.0\text{ V}, R_G = 6.0\Omega$ ,<br>TEST CIRCUIT 8 |      | 24   |          | ns               |
| 立ち上がり時間                     | $t_r$         |  |      | 120  |          | ns               |
| オフ遅延時間                      | $t_{d(off)}$  |  |      | 150  |          | ns               |
| 立ち下がり時間                     | $t_f$         |  |      | 110  |          | ns               |
| ゲート全電荷量                     | $Q_G$         | $V_{DD} = 15\text{ V}, V_{GIS1} = 4.0\text{ V}$ ,<br>$I_s = 5.7\text{ A}$ , TEST CIRCUIT 9                   |      | 7.1  |          | $\text{nC}$      |
| 内部ダイオード順電圧 <sup>注</sup>     | $V_{F(S-S)}$  | $I_F = 5.7\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V}$ , TEST CIRCUIT 6   | 0.9  |      |          | V                |








注 これらの項目はパルス測定





## TEST CIRCUIT FET1 の測定例

|  |   |
|--|---|
| <b>TEST CIRCUIT 1 <math>I_{SSS}</math></b>     | <b>TEST CIRCUIT 2 <math>I_{GSS}</math></b>    |
|  | <b>FET1 測定時は FET2 のゲート - ソース間をショートする。</b><br> |
| <b>TEST CIRCUIT 3 <math>V_{GS(off)}</math></b> | <b>TEST CIRCUIT 4 <math> y_{fs} </math></b>   |
| <b>FET1 測定時は ,FET2 のゲート - ソース間をショートする。</b><br> |   |


**TEST CIRCUIT 5  $R_{SS(on)}$**  $V_{SS}/I_S$ **TEST CIRCUIT 6  $V_{F(S-S)}$** 

FET1 測定時は FET2 の  
ゲート - ソース間に 4.5  
V を印加する。


**TEST CIRCUIT 7** $C_{iss}$  $C_{oss}$  $C_{rss}$ **TEST CIRCUIT 8  $t_{d(on)}, t_r, t_{d(off)}, t_f$** **TEST CIRCUIT 9  $Q_G$** 

特性曲線 ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )


SOURCE CURRENT vs.  
SOURCE TO SOURCE VOLTAGE




FORWARD TRANSFER CHARACTERISTICS




GATE CUT-OFF VOLTAGE vs.  
CHANNEL TEMPERATURE




FORWARD TRANSFER ADMITTANCE vs.  
SOURCE CURRENT




SOURCE TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.  
SOURCE CURRENT




SOURCE TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.  
GATE TO SOURCE VOLTAGE




SOURCE TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs. CHANNEL TEMPERATURE




CAPACITANCE vs. SOURCE TO SOURCE VOLTAGE




SWITCHING CHARACTERISTICS



DYNAMIC INPUT CHARACTERISTICS




SOURCE TO SOURCE DIODE FORWARD VOLTAGE



## &lt;応用例&gt;

リチウムイオン電池（1セル）保護回路



## &lt;デバイスを安全にご使用いただくための注意事項&gt;

デバイスをご使用いただく上で、お客様の危害や損害を未然に防ぐため、下記の内容をご理解の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

推奨条件を越えて使用されると、デバイスの故障、特性劣化を生じる恐れがあります。

1. 実装済基板への曲げ応力にご注意ください。本デバイスは非常に薄型であるため、歪み率が  $2000 \times 10^{-6}$  以下となる範囲でのご使用を推奨します。これを越えて変形が加わった場合、デバイスの特性を損ない、故障にいたる可能性があります。
2. ハンドリングの際、デバイスに損傷を与えないよう留意ください。金属製ピンセットの使用は、キズを与える可能性があります。先端が清浄なノズルでの実装を推奨します。
3. デバイスを基板に実装する場合、弊社推奨リフロ条件内で行ってください。推奨条件を越えて実装されると、デバイスの特性を損ない、故障にいたる可能性があります。
4. デバイス単体、もしくは実装後の基板を洗浄する場合、弊社推奨の洗浄条件内で行ってください。条件を越えて洗浄されると、デバイスの特性を損ない、故障にいたる可能性があります。
5. 超音波の使用にご注意ください。デバイスが共振子に触れないようにしてください。直接触れると、デバイスの特性を損ない、故障にいたる可能性があります。
6. 基板実装後にデバイスにコーティングを行う場合は、弊社にご相談ください。コーティング材には、半導体グレードのエポキシ樹脂のご使用を推奨します。
7. 実装用マウントパッドの設計例として図2をご参照ください。実際の設計に当たっては、実装密度、実装性、寸法公差などを考慮し、最適化を図っていただきますようお願いします。
8. デバイスのマーキング面は内部電極です。他部品の端子との接触や電極の取り出しが行わないでください。

図1. 赤外線リフロ方式の半田付け推奨条件

- ・最高温度（パッケージ表面温度） : 260 以下
- ・最高温度の時間 : 10 s以内
- ・220 以上の時間 : 60 s以内
- ・プリヒート温度 160~180 の時間 : 60~120 s
- ・最多リフロ回数 : 3回
- ・ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2%以下




図2. 実装用マウントパッド設計例（単位 : mm）





図3. テーピング方向



- 本資料に記載されている内容は2006年4月現在のもので、今後、予告なく変更することがあります。量産設計の際には最新の個別データ・シート等をご参照ください。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。当社は、本資料の誤りに関し、一切その責を負いません。
- 当社は、本資料に記載された当社製品の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、一切その責を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責を負いません。
- 当社は、当社製品の品質、信頼性の向上に努めていますが、当社製品の不具合が完全に発生しないことを保証するものではありません。当社製品の不具合により生じた生命、身体および財産に対する損害の危険を最小限度にするために、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計を行ってください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定していただく「特定水準」に分類しています。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。意図されていない用途で当社製品の使用をお客様が希望する場合には、事前に当社販売窓口までお問い合わせください。

（注）

（1）本事項において使用されている「当社」とは、NECエレクトロニクス株式会社およびNECエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。

（2）本事項において使用されている「当社製品」とは、（1）において定義された当社の開発、製造製品をいう。

M8E 02.11

## 【発行】

NECエレクトロニクス株式会社

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753

電話（代表）：044(435)5111

————お問い合わせ先————

### 【ホームページ】

NECエレクトロニクスの情報がインターネットでご覧になります。

URL（アドレス） <http://www.necel.co.jp/>

### 【営業関係、技術関係お問い合わせ先】

半導体ホットライン

（電話：午前 9:00 ~ 12:00、午後 1:00 ~ 5:00）

電話 : 044-435-9494

E-mail : [info@necel.com](mailto:info@necel.com)

### 【資料請求先】

NECエレクトロニクスのホームページよりダウンロードいただくか、NECエレクトロニクスの販売特約店へお申し付けください。

C04.2T