

RX ファミリ、M16C ファミリ

M16C から RX への置き換えガイド：クロック編

要旨

本アプリケーションノートでは、RX ファミリ、M16C ファミリのクロック機能の置き換えについて説明します。

対象デバイス

- ・ RX ファミリ
- ・ M16C ファミリ

M16C から RX への置き換え例として、RX ファミリは RX231 グループ、RX660 グループを、M16C ファミリは M16C/65C グループを用いて説明しています。本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

RX ファミリと M16C ファミリ間で使用している用語が一部異なります。

クロックに関する用語の相違点を下表に示します。

RX ファミリと M16C ファミリ間の用語の相違点

項目	M16C ファミリ	RX ファミリ
CPU の動作クロック	CPU クロック	システムクロック (ICLK)
周辺機能の動作クロック	周辺機能クロック (fC、fC32、fOCO40M、fOCO-F、 fOCO-S、f1)	周辺モジュールクロック (PCLKA、PCLKB、PCLKD)
メインクロック発振回路 の端子	XIN、XOUT	EXTAL、XTAL
消費電力を低減するモード	ウェイトモード ストップモード	スリープモード 全モジュールクロックストップモード ソフトウェアスタンバイモード ディープソフトウェアスタンバイモード
周辺機能のレジスタ	SFR	I/O レジスタ

目次

1. クロック発生回路の概要相違点.....	4
2. クロックの機能相違点	7
2.1 メインクロックの発振安定待機時間の考え方.....	8
3. 低消費電力モードの相違点	9
3.1 スリープモード.....	9
3.2 ディープスリープモード.....	9
3.3 ソフトウェアスタンバイモード.....	9
3.4 全モジュールクロックストップモード	9
3.5 ディープソフトウェアスタンバイモード.....	9
4. 動作電力低減機能について	11
5. クロック周波数精度測定回路について	12
6. 発振停止検出機能について	13
7. I/O レジスタのアクセスについて.....	14
8. RX ユーザーズマニュアルハードウェア編の関連する章	15
9. 付録.....	16
9.1 M16C から RX へ置き換えるときのポイント	16
9.1.1 割り込み.....	16
9.1.2 入出力ポート.....	17
9.1.3 モジュールストップ機能.....	17
9.2 I/O レジスタマクロ	18
9.3 組み込み関数.....	18
10. 参考ドキュメント	19

1. クロック発生回路の概要相違点

RX ファミリ、M16C ファミリのクロック発生回路の概要相違点を説明します。

RX ファミリと M16C ファミリでは、使用できるクロックの周波数に違いがあります。表 1.1 に各クロック周波数の概要相違点を示します。

RX では、システムクロック、周辺モジュールクロック、フラッシュ用クロック(FlashIF クロック)、外部バスクロックに対して、それぞれ個別に分周を設定することができます。また、システムクロックと周辺モジュールクロック、フラッシュ用クロック、外部バスクロックは、同じクロックとなります。

図 1.1 に各クロックの選択イメージを示します。

表 1.1 各クロック周波数の概要相違点

項目		M16C(M16C/65C の場合)	RX(RX231 の場合)	RX(RX660 の場合)
最大動作周波数	システムクロック	32MHz	54MHz	120MHz
	周辺モジュールクロック	32MHz	32MHz	60MHz
	外部バスクロック	32MHz (注1)	32MHz	60MHz
周波数	メインクロック	2MHz~20MHz	1MHz~20MHz (VCC ≥ 2.4V) 1MHz~8MHz (VCC < 2.4V)	8MHz~24MHz
	サブクロック	32.768kHz~50kHz	32.768kHz	32.768kHz
	PLL	10MHz~32MHz	24MHz~54MHz	120MHz~240MHz
	高速オンチップオシレータ(HOCO)	40MHz	32MHz/54MHz	16MHz/18MHz/20MHz
	低速オンチップオシレータ(LOCO)	125kHz	125kHz	240kHz
	IWDT 専用オンチップオシレータ	—	15kHz	120kHz
WDT 周期		約 16.384ms~33.6sec (注2)	約 75.85 μs~4096sec (注3)	約 34.13 μs~4096sec (注4)
リセット解除後のクロック		低速オンチップオシレータ	低速オンチップオシレータ	低速オンチップオシレータ
リセット後の発振状態	メインクロック	動作	停止	停止
	サブクロック	停止	動作(注5)	動作(注5)

項目		M16C(M16C/65C の場合)	RX(RX231 の場合)	RX(RX660 の場合)
リセット後の発振状態	高速オンチップオシレータ (HOCO)	停止	動作/停止 ^(注6)	動作/停止 ^(注6)
	低速オンチップオシレータ (LOCO)	動作	動作	動作
フラッシュ用クロック		CPU クロック	FlashIF クロック	FlashIF クロック

注1 ただし、25MHz を超えるとデータ出力保持時間が 0ns 以下になります。(VCC=5V の場合)

注2 CPU の動作クロックが、PLL クロック 32MHz のとき最短、LOCO クロック 125kHz のとき最長にできます。

注3 CPU の動作クロックが、PLL クロック 54MHz のとき最短、サブクロック 32.768kHz のとき最長にできます。

注4 CPU の動作クロックが、PLL クロック 120MHz のとき最短、サブクロック 32.768kHz のとき最長にできます。

注5 サブクロックを使用しない場合は、停止させる処理が必要です。

注6 オプション機能選択レジスタ 1 の HOCO 発振有効ビット (OFS1.HOCOEN) でリセット後の状態を選択できます。




図 1.1 各クロックの選択イメージ

2. クロックの機能相違点

RX ファミリ、M16C ファミリのクロックの機能相違点を説明します。

RX では、ウェイトコントロールレジスタが搭載されており、クロックの発振動作を開始させてから、CPU 内部にクロックを供給するまでの時間を調節することができます。これによって、クロックの発振が十分に安定した状態で CPU 内部に供給することができ、マイコンの誤動作を防ぎます。ウェイトコントロールレジスタは、低消費電力モードへの遷移後、復帰の際にも機能します。

ウェイトコントロールレジスタの設定と発振安定待機時間の考え方は、「2.1 メインクロックの発振安定待機時間の考え方」で説明します。

2.1 メインクロックの発振安定待機時間の考え方

RXのメインクロックの発振安定待機時間の考え方を説明します。

メインクロックのウェイトコントロールレジスタ(MOSCWTCR)は、「発振子メーカーが推奨するメインクロックの発振安定時間以上の値」を設定します。

メインクロック発振安定待機時間は、ユーザがソフトウェアによって待つ必要があります。ソフトウェアループなどを作成して、十分な時間待つようにしてください。発振安定フラグレジスタをもつマイコンをご使用の場合は、それぞれの発振安定フラグを確認することで、発振の安定を確認することができます。

メインクロックの発振安定待機時間は「MOSCWTCR レジスタで設定したサイクル期間の2倍以上」待つことを推奨します。

図 2.1 にメインクロックの発振安定待機時間の考え方を示します。




図 2.1 メインクロックの発振安定待機時間の考え方

3. 低消費電力モードの相違点

RX では、消費電力を低減させる機能として、複数の低消費電力モードを用意しています。ここでは、RX231, RX660 にある、スリープモード、ソフトウェアスタンバイモード、RX231 にあるディープスリープモード、RX660 にある全モジュールクロックストップモード、ディープソフトウェアスタンバイモードの 5 つのモードと、M16C のウェイトモード、ストップモードとの相違点を説明します。

表 3.1 に RX と M16C の低消費電力モードの相違点を示します。

3.1 スリープモード

スリープモードは、M16C のウェイトモードと類似した機能で、CPU を停止させるモードです。RX では、スリープモードからの復帰時に、自動的にクロックソースを切り替える機能があります。

3.2 ディープスリープモード

ディープスリープモードは、スリープモードと同じく CPU を停止させるモードで、さらに DMAC、DTC、ROM、RAM のクロックも停止します。周辺機能は停止しません。

3.3 ソフトウェアスタンバイモード

ソフトウェアスタンバイモードは、M16C のストップモードと類似した機能で、CPU と全ての周辺機能、および、発振器を停止させるモードです。

3.4 全モジュールクロックストップモード

全モジュールクロックストップモードは、CPU とすべて周辺機能を停止させるモードです。全モジュールクロックストップモードに遷移する場合は、モジュールストップ機能を使用して、すべて周辺機能をモジュールストップ状態にしてから遷移させてください。また、通常動作モード時にも、周辺機能ごとに停止させることができます。詳細は、「9.1.3 モジュールストップ機能」を参照してください。

3.5 ディープソフトウェアスタンバイモード

ディープソフトウェアスタンバイモードは、CPU、周辺機能、および、発振器の電源供給を停止させるモードです。電源供給を停止させるため、大幅に消費電流を小さくすることができます。また、このモードでも、リアルタイムクロックを動作させることができます。ディープソフトウェアスタンバイモードの解除は、リセットでのみ行うことができます。

表 3.1 RX と M16C の低消費電力モードの相違点

項目	M16C(M16C/65C の場合)		RX(RX231、RX660 の場合)				
	大	小	大				小
モード	ウェイトモード	ストップモード	スリープモード	ディープスリープモード	全モジュールクロックストップモード	ソフトウェアスタンバイモード	ディープソフトウェアスタンバイモード
消費電力	大 → 小		大 → 小				
CPU	—	—	—	—	—	—	—(注1)
メインクロック その他のクロック	○	—	○	○	○	—	—
サブクロック	○	—	○	○	○	○	○
RAM	○	○	○	—	—	—	—(注1)
フラッシュメモリ	○	—	○	—	—	—	—
ウォッチドッグ タイマ	○	—	—	—	—	—	—(注1)
独立ウォッチ ドッグタイマ	機能なし	機能なし	○	○	○	○	—(注1)
リアルタイムク ロック	○	—	○	○	○	○	○
8ビットタイマ	機能なし	機能なし	○	○	○	—	—(注1)
その他の周辺機 能	○	—	○	○	—	—	—(注1)
概要	CPU を停止させるモード	CPU と全ての周辺機能、発振器を停止させるモード	CPU を停止させるモード	CPU、DMAC、DTC、ROM、RAM を停止させるモード	CPU と全ての周辺機能を停止させるモード (一部の周辺機能を除く)	CPU と全ての周辺機能、発振器を停止させるモード (サブクロックと IWDT、RTC のみ動作可能)	全ての機能への電源供給を停止するモード (サブクロックと RTC のみ動作させることが可能)

○：動作可能、—：停止

注1 電源供給を停止するため、CPU、内蔵周辺機能（RTC アラーム、RTC 周期、SCL-DS、SDA-DS を除く）のレジスタ内容、RAM のデータが不定となります。

4. 動作電力低減機能について

RX231 には、動作中の消費電力を抑える機能として、動作電力低減機能が搭載されています。

動作電力低減機能には、高速動作モード、中速動作モード、低速動作モードがあり、低速になるほど消費電力を抑えられます。モードごとに使用できる電源電圧、クロック、周波数が異なりますので、使用条件に応じて、適切なモードを選択してください。クロックを低速にする場合と高速にする場合で、動作電力制御モードを変更する手順が異なります。

■クロックを低速にして CPU の消費電力を抑えたい場合

- (1)クロックソース、分周比の切り替え設定する。
- (2)動作電力制御モードを変更する。

■クロックを高速にして CPU を高速で動作させたい場合

- (1)動作電力制御モードを変更する。
- (2)クロックソース、分周比の切り替え設定する。

M16C の通常動作モードに、高速モード、中速モード、低速モードなどの類似の用語がありますが、これは CPU が動作するクロックの違いを指すもので、RX のものと異なります。

5. クロック周波数精度測定回路について

RXには、クロックの周波数を監視し、周波数の異常を検出できる機能が搭載されています。RX231、RX660には、クロック周波数精度測定回路(CAC)が搭載されています。

クロック周波数精度測定回路（CAC）は、MCU 外部から入力される基準信号や他のクロックソースをもとにクロックの周波数を監視し、測定の終了または設定した範囲を外れた場合に割り込みを発生する機能です。

例えば、内蔵のオンチップオシレータでサブクロックの周波数を監視し、サブクロックに異常が発生し停止した場合に、割り込みを発生させることができます。

6. 発振停止検出機能について

クロックの発振停止機能の相違点を示します。

RX と M16C で発振停止検出後のクロックなど一部機能が異なります。

表 6.1 に発振停止検出機能の相違点を示します。

表 6.1 発振停止検出機能の相違点

発振停止時のクロック	発振停止検出後のクロック	
	M16C(M16C/65C の場合)	RX(RX231、RX660 の場合)
メインクロック	低速オンチップオシレータ	低速オンチップオシレータ
サブクロック		変わらない (サブクロックのまま)
低速オンチップオシレータ		変わらない (低速オンチップオシレータのまま)
高速オンチップオシレータ		変わらない (高速オンチップオシレータのまま)
PLL クロック	変わらない (PLL クロックのまま ^(注1))	変わらない (PLL クロックのまま ^(注1))

注1 ただし、周波数は、自励発振周波数となります。

7. I/O レジスタのアクセスについて

RX での I/O レジスタのアクセスについて説明します。

RX では、I/O レジスタに書き込み時、CPU は書き込み完了を待たずに後続の命令を実行できます。また、I/O レジスタアクセスは、周辺機能の動作クロックでアクセスされます。このため、アクセスする I/O レジスタの周辺機能のクロックが CPU のクロックよりも遅い場合など、I/O レジスタへの書き込みによる設定が反映される前に、後続の命令が実行されることがあります。

割り込み要求許可ビット(ICU.IERn.IENj ビット)のクリアを行い、割り込み要求を禁止とした状態で後続の命令を実行させたい場合や、低消費電力状態へ遷移するための前処理に続いて WAIT 命令を実行する場合など、I/O レジスタの設定変更が反映された状態で後続の命令を実行させなければならないときには、書き込みの完了を待ってから後続の命令を実行するようにしてください。

表 7.1 に I/O レジスタ書き込み値の反映待ちの命令例を示します。

表 7.1 I/O レジスタ書き込み値の反映待ちの命令例

手順		命令例
1	I/O レジスタの書き込み	MOV.L #SFR_ADDR, R1
2	書き込んだ I/O レジスタの値を汎用レジスタに読み出し	MOV.B #SFR_DATA, [R1] CMP [R1].UB, R1
3	読み出し値を使って演算を実行	
4	後続の命令を実行	

8. RX ユーザーズマニュアルハードウェア編の関連する章

M16C から RX に置き換えるときは、ユーザーズマニュアルハードウェア編の以下の章を参考にしてください。

- ・ I/O レジスタ
- ・ クロック発生回路
- ・ 消費電力低減機能
- ・ レジスタライトプロテクション機能
- ・ リアルタイムクロック

9. 付録

9.1 M16C から RX へ置き換えるときのポイント

M16C から RX へ置き換えるときのポイントについて、以下に示します。

9.1.1 割り込み

RX では、下記の条件を満たすときに割り込みを受け付けることができます。

- ・ I フラグ(PSW.I ビット)が“1”であること。
- ・ ICU の IER、IPR レジスタで割り込み許可に設定されていること。
- ・ 周辺機能の割り込み要求許可ビットで、割り込み要求が許可されていること。

表 9.1 に、RX と M16C の割り込みの発生条件についての比較表を示します。

表 9.1 RX と M16C の割り込みの発生条件についての比較表

項目	M16C	RX
I フラグ	I フラグを“1” (許可)にすると、マスカブル割り込みの受け付けが許可されます。	
割り込み要求フラグ	周辺機能から割り込み要求があると、“1”(割り込み要求あり)になります。	
割り込み優先レベル	ILVL2～ILVL0 ビットで設定します。	IPR[3:0]ビットで設定します。
割り込み要求許可	—	IER レジスタで設定します。
周辺機能の割り込み許可	—	各周辺機能で割り込みの許可、禁止を設定できます。

詳細は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編の割り込みコントローラ(ICU)、CPU、使用する周辺機能の章を参照ください。

9.1.2 入出力ポート

RX では、周辺機能の入出力信号を端子に割り当てるには、MPC の設定を行う必要があります。

RX の端子の入出力制御を行う前に以下の 2 つの設定を行ってください。

- ・ MPC の PFS レジスタ：該当端子に割り当てる周辺機能の選択
- ・ I/O ポートの PMR レジスタ：該当端子に汎用入出力ポート/周辺機能を割り当てるかの選択

表 9.2 に RX と M16C の周辺機能端子の入出力設定についての比較表を示します。

表 9.2 RX と M16C の周辺機能端子の入出力設定についての比較表

機能	M16C(M16C/65C の場合)	RX(RX660、RX231 の場合)
端子の機能選択	M16C にはありません。 ^(注 1) 各周辺機能のモードを設定すると、周辺機能の入出力端子として割り付けられます。	PFS レジスタを設定することで、周辺機能の入出力を複数の端子から選択して割り付けることができます。
汎用入出力ポート/周辺機能の切り換え		PMR レジスタを設定することで、対象端子を I/O ポートとして使用するか、周辺機能として使用するかを選択できます。

注1 M32C シリーズ、R32C シリーズには、同様の機能のレジスタがあります。

詳細は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編のマルチファンクションピンコントローラ(MPC)と、I/O ポートの章を参照ください。

9.1.3 モジュールストップ機能

RX では、周辺モジュールごとに機能を停止させることが可能です。

使用しない周辺モジュールをモジュールストップ状態へ遷移させることで、消費電力を低減することができます。

リセット解除後は、一部を除く全てのモジュールがモジュールストップ状態になっています。

モジュールストップ状態のモジュールのレジスタは、読み書きできません。

詳細は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編の消費電力低減機能の章を参照ください。

9.2 I/O レジスタマクロ

RX の I/O レジスタの定義(iodefine.h)内では、下記のマクロ定義を用意しています。

マクロ定義を使用することで可読性の高いプログラムを記載できます。

表 9.3 にマクロの使用例を示します。

表 9.3 マクロの使用例

マクロ	使用例
IR("module name", "bit name")	IR(MTU0, TGIA0) = 0 ; MTU0 の TGIA0 に対応した IR ビットを “0” (割り込み要求をクリア)にします。
DTCE("module name", "bit name")	DTCE (MTU0, TGIA0) = 1 ; MTU0 の TGIA0 に対応した DTCE ビットを “1” (DTC 起動を許可)にします。
IEN("module name", "bit name")	IEN(MTU0, TGIA0) = 1 ; MTU0 の TGIA0 に対応した IEN ビットを “1” (割り込みを許可)にします。
IPR("module name", "bit name")	IPR(MTU0, TGIA0) = 0x02 ; MTU0 の TGIA0 に対応した IPR ビットを “2” (割り込み優先レベルを “2”)にします。
MSTP("module name")	MSTP(MTU) = 0 ; MTU0 のモジュールストップ設定ビットを “0” (モジュールストップ状態を解除)にします。
VECT("module name", "bit name")	#pragma interrupt (Excep_MTU0_TGIA0 (vect=VECT(MTU0, TGIA0)) MTU0 の TGIA0 に対応した割り込み関数を宣言します。

9.3 組み込み関数

RX では、制御レジスタの設定や特殊命令用に組み込み関数を用意しています。組み込み関数を使用する場合は、machine.h をインクルードしてください。

表 9.4 に RX と M16C の制御レジスタの設定や特殊命令などの記述の相違点(一例)を示します。

表 9.4 RX と M16C の制御レジスタの設定や特殊命令などの記述の相違点(一例)

項目	記述	
	M16C	RX
I フラグを “1” にする	asm(“fset i”);	setpsw_i (); ^(注 1)
I フラグを “0” にする	asm(“fclr i”);	clrpsw_i (); ^(注 1)
WAIT 命令に展開します。	asm(“wait”);	wait(); ^(注 1)
NOP 命令に展開します。	asm(“nop”);	nop(); ^(注 1)

注1 “machine.h” のインクルードが必要です。

10. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル：ハードウェア

RX230、RX231 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0496JJ)

RX660 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0937JJ)

M16C/65C グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0093JJ)

RX231 グループ、RX660 グループ、M16C/65C グループ以外の製品をご使用の場合は、それぞれのユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください)

テクニカルアップデート／テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください)

ユーザーズマニュアル：開発環境

RX ファミリ CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル (R20UT3248)

M16C シリーズ, R8C ファミリ C コンパイラパッケージ (M3T-NC30WA)

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください)

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Apr.01.14	—	初版発行
2.00	Jun.12.23	—	RX マイコンの比較対象機種を変更 RX210→RX231,RX660

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後、切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。