

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

## 2SC5945

シリコン NPN エピタキシャル  
高周波中出力増幅

RJJ03G0332-0300

Rev.3.00



2006.08.03

### 特長

- ハイリニアリティー  
出力 P1dB = +26 dBm typ. (f = 2.4 GHz)
- 高耐圧  
V<sub>CEO</sub> = 5 V
- WLAN (2.4 GHz, 5 GHz 帯), デジタルコードレスフォン等の中出力増幅用に最適
- 7ピン・リードレス・小実装面積 (HWSO-6: 2.0 x 2.0 x 0.8 mm)

### 外観図

ルネサスパッケージコード: PWSN0006JA-A  
(パッケージ名称: HWSO-6 <TNP-6DTV>)



1. コレクタ
2. コレクタ
3. コレクタ
4. エミッタ
5. ベース
6. エミッタ
7. エミッタ

【注】 量産時の現品表示マークは「5945」です。

### 絶対最大定格

(Ta = 25°C)

| 項目          | 記号               | 定格値            | 単位 |
|-------------|------------------|----------------|----|
| コレクタ・ベース電圧  | V <sub>CBO</sub> | 13             | V  |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V <sub>CEO</sub> | 5              | V  |
| エミッタ・ベース電圧  | V <sub>EBO</sub> | 1.5            | V  |
| コレクタ電流      | I <sub>C</sub>   | 500            | mA |
| 許容コレクタ損失    | P <sub>C</sub>   | 1 <sup>注</sup> | W  |
| 接合部温度       | T <sub>J</sub>   | 150            | °C |
| 保存温度        | T <sub>stg</sub> | -55 ~ +150     | °C |


【注】 (40 x 40 x 1 mm) 基板実装時

## 電気的特性


(Ta = 25°C)

| 項目            | 記号       | Min | Typ  | Max | 単位  | 測定条件   |
|---------------|----------|-----|------|-----|-----|--|
| 直流電流増幅率       | $h_{FE}$ | 110 | 150  | 190 | —   | $V_{CE} = 3\text{ V}$ , $I_C = 100\text{ mA}$  |
| 帰還容量          | $C_{re}$ | —   | 1.0  | —   | pF  | $V_{CB} = 2\text{ V}$ , $I_E = 0$ , $f = 1\text{ MHz}$ ,<br>エミッタ接地                                       |
| トランジション周波数    | $f_T$    | —   | 15.5 | —   | GHz | $V_{CE} = 3\text{ V}$ , $I_C = 100\text{ mA}$ ,<br>$f = 1\text{ GHz}$                                    |
| 最大有能電力        | MAG      | —   | 9    | —   | dB  | $V_{CE} = 3\text{ V}$ , $I_C = 100\text{ mA}$ ,<br>$f = 2.4\text{ GHz}$                                  |
| 電力利得          | PG       | 4   | 6    | —   | dB  | $V_{CE} = 3.3\text{ V}$ , $I_{Cq} = 100\text{ mA}$ ,<br>$f = 2.4\text{ GHz}$ , $P_{in} = +20\text{ dBm}$ |
| 付加効率          | PAE      | 30  | 40   | —   | %   |  |
| 1dB 利得圧縮時出力電力 | P1dB     | —   | +24  | —   | dBm | $V_{CE} = 3.3\text{ V}$ , $I_{Cq} = 100\text{ mA}$ ,<br>$f = 2.4\text{ GHz}$                             |
| 1dB 利得圧縮時出力電力 | P1dB     | —   | +26  | —   | dBm | $V_{CE} = 3.3\text{ V}$ , $I_{Cq} = 250\text{ mA}$ ,<br>$f = 2.4\text{ GHz}$                             |


## 主特性




エミッタ接地伝達静特性




直流電流増幅率対コレクタ電流特性




帰還容量 対  
コレクタ・ベース電圧特性




トランジション周波数 対  
コレクタ電流特性




最大有能電力利得,最大安定電力利得  
対コレクタ電流特性




順方向伝達利得,最大有能電力利得,  
最大安定電力利得 対周波数特性




入出力特性




出力電力, 付加効率 対 入力電力




出力電力, 付加効率 対 入力電力




電力利得 対 入力電力



電力利得 対 入力電力




S<sub>11</sub> パラメータ対周波数特性




測定条件:  $V_{CE} = 3\text{ V}$ ,  $Z_0 = 50\ \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○ (  $I_C = 100\text{ mA}$  )  
 □ (  $I_C = 250\text{ mA}$  )

S<sub>21</sub> パラメータ対周波数特性




測定条件:  $V_{CE} = 3\text{ V}$ ,  $Z_0 = 50\ \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○ (  $I_C = 100\text{ mA}$  )  
 □ (  $I_C = 250\text{ mA}$  )

S<sub>12</sub> パラメータ対周波数特性



測定条件:  $V_{CE} = 3\text{ V}$ ,  $Z_0 = 50\ \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○ (  $I_C = 100\text{ mA}$  )  
 □ (  $I_C = 250\text{ mA}$  )


S<sub>22</sub> パラメータ対周波数特性



測定条件:  $V_{CE} = 3\text{ V}$ ,  $Z_0 = 50\ \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○ (  $I_C = 100\text{ mA}$  )  
 □ (  $I_C = 250\text{ mA}$  )




S<sub>11</sub> パラメータ対周波数特性




測定条件:  $V_{CE} = 3.3 \text{ V}$ ,  $Z_0 = 50 \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○ (I<sub>C</sub> = 100 mA)  
 □ (I<sub>C</sub> = 250 mA)

S<sub>21</sub> パラメータ対周波数特性




測定条件:  $V_{CE} = 3.3 \text{ V}$ ,  $Z_0 = 50 \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○ (I<sub>C</sub> = 100 mA)  
 □ (I<sub>C</sub> = 250 mA)

S<sub>12</sub> パラメータ対周波数特性



測定条件:  $V_{CE} = 3.3 \text{ V}$ ,  $Z_0 = 50 \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○ (I<sub>C</sub> = 100 mA)  
 □ (I<sub>C</sub> = 250 mA)


S<sub>22</sub> パラメータ対周波数特性



測定条件:  $V_{CE} = 3.3 \text{ V}$ ,  $Z_0 = 50 \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○ (I<sub>C</sub> = 100 mA)  
 □ (I<sub>C</sub> = 250 mA)




S<sub>11</sub> パラメータ対周波数特性




測定条件:  $V_{CE} = 3.6\text{ V}$ ,  $Z_0 = 50\ \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○—○ ( $I_C = 100\text{ mA}$ )  
 □—□ ( $I_C = 250\text{ mA}$ )

S<sub>21</sub> パラメータ対周波数特性




測定条件:  $V_{CE} = 3.6\text{ V}$ ,  $Z_0 = 50\ \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○—○ ( $I_C = 100\text{ mA}$ )  
 □—□ ( $I_C = 250\text{ mA}$ )

S<sub>12</sub> パラメータ対周波数特性



測定条件:  $V_{CE} = 3.6\text{ V}$ ,  $Z_0 = 50\ \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○—○ ( $I_C = 100\text{ mA}$ )  
 □—□ ( $I_C = 250\text{ mA}$ )

S<sub>22</sub> パラメータ対周波数特性



測定条件:  $V_{CE} = 3.6\text{ V}$ ,  $Z_0 = 50\ \Omega$   
 400 to 3000 MHz (100 MHz ステップ)  
 ○—○ ( $I_C = 100\text{ mA}$ )  
 □—□ ( $I_C = 250\text{ mA}$ )

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3 V, I<sub>C</sub> = 10 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21  |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG  | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.748 | -149.1  | 7.99 | 94.1    | 0.061 | 23.0    | 0.475 | -124.4  |
| 500    | 0.751 | -158.6  | 6.48 | 88.1    | 0.063 | 22.1    | 0.457 | -133.2  |
| 600    | 0.755 | -165.6  | 5.42 | 83.5    | 0.064 | 21.5    | 0.449 | -139.7  |
| 700    | 0.758 | -170.8  | 4.63 | 79.8    | 0.065 | 21.8    | 0.445 | -144.6  |
| 800    | 0.760 | -175.2  | 4.02 | 76.6    | 0.066 | 22.1    | 0.443 | -148.6  |
| 900    | 0.762 | -178.9  | 3.55 | 73.8    | 0.067 | 22.7    | 0.443 | -151.8  |
| 1000   | 0.765 | 177.8   | 3.17 | 71.3    | 0.068 | 23.5    | 0.444 | -154.5  |
| 1100   | 0.768 | 174.9   | 2.87 | 69.0    | 0.070 | 24.6    | 0.446 | -156.8  |
| 1200   | 0.770 | 172.1   | 2.62 | 66.7    | 0.071 | 25.5    | 0.447 | -158.7  |
| 1300   | 0.771 | 169.7   | 2.41 | 64.5    | 0.073 | 26.1    | 0.449 | -160.4  |
| 1400   | 0.772 | 167.2   | 2.23 | 62.4    | 0.074 | 27.2    | 0.452 | -161.8  |
| 1500   | 0.774 | 164.8   | 2.07 | 60.4    | 0.076 | 27.9    | 0.454 | -163.1  |
| 1600   | 0.776 | 162.7   | 1.94 | 58.5    | 0.077 | 29.0    | 0.456 | -164.2  |
| 1700   | 0.780 | 160.7   | 1.82 | 56.7    | 0.079 | 29.7    | 0.459 | -165.2  |
| 1800   | 0.781 | 158.9   | 1.71 | 54.8    | 0.081 | 30.3    | 0.462 | -166.1  |
| 1900   | 0.781 | 157.1   | 1.62 | 52.9    | 0.083 | 31.1    | 0.465 | -166.9  |
| 2000   | 0.781 | 155.1   | 1.54 | 51.1    | 0.085 | 31.6    | 0.468 | -167.6  |
| 2100   | 0.782 | 153.2   | 1.47 | 49.3    | 0.088 | 32.1    | 0.470 | -168.3  |
| 2200   | 0.784 | 151.4   | 1.40 | 47.5    | 0.090 | 32.7    | 0.473 | -168.9  |
| 2300   | 0.788 | 149.8   | 1.34 | 46.0    | 0.092 | 33.1    | 0.476 | -169.5  |
| 2400   | 0.790 | 148.3   | 1.28 | 44.3    | 0.095 | 33.4    | 0.478 | -170.1  |
| 2500   | 0.791 | 146.8   | 1.23 | 42.7    | 0.097 | 33.8    | 0.481 | -170.6  |
| 2600   | 0.789 | 145.1   | 1.18 | 40.9    | 0.100 | 33.9    | 0.483 | -171.1  |
| 2700   | 0.789 | 143.3   | 1.14 | 39.2    | 0.102 | 34.2    | 0.486 | -171.7  |
| 2800   | 0.790 | 141.6   | 1.10 | 37.5    | 0.105 | 34.4    | 0.488 | -172.2  |
| 2900   | 0.793 | 140.1   | 1.07 | 36.1    | 0.108 | 34.4    | 0.491 | -172.7  |
| 3000   | 0.795 | 138.7   | 1.03 | 34.5    | 0.111 | 34.3    | 0.493 | -173.3  |

## S パラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3 V, I<sub>C</sub> = 20 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21  |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG  | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.750 | -165.7  | 9.73 | 89.3    | 0.042 | 31.0    | 0.505 | -146.0  |
| 500    | 0.754 | -171.7  | 7.74 | 84.8    | 0.044 | 33.1    | 0.501 | -152.5  |
| 600    | 0.758 | -176.3  | 6.39 | 81.3    | 0.046 | 34.3    | 0.501 | -157.1  |
| 700    | 0.761 | 180.0   | 5.43 | 78.4    | 0.049 | 36.2    | 0.503 | -160.6  |
| 800    | 0.762 | 176.7   | 4.70 | 75.8    | 0.052 | 37.5    | 0.504 | -163.5  |
| 900    | 0.763 | 173.8   | 4.14 | 73.5    | 0.055 | 38.8    | 0.506 | -165.8  |
| 1000   | 0.766 | 171.2   | 3.69 | 71.5    | 0.058 | 40.2    | 0.508 | -167.8  |
| 1100   | 0.768 | 168.8   | 3.34 | 69.6    | 0.061 | 41.5    | 0.510 | -169.5  |
| 1200   | 0.768 | 166.5   | 3.04 | 67.6    | 0.064 | 42.3    | 0.512 | -171.0  |
| 1300   | 0.769 | 164.4   | 2.80 | 65.8    | 0.067 | 42.8    | 0.513 | -172.3  |
| 1400   | 0.769 | 162.2   | 2.59 | 64.0    | 0.071 | 43.5    | 0.515 | -173.4  |
| 1500   | 0.770 | 160.1   | 2.41 | 62.2    | 0.074 | 43.8    | 0.516 | -174.5  |
| 1600   | 0.772 | 158.2   | 2.26 | 60.6    | 0.078 | 44.2    | 0.518 | -175.5  |
| 1700   | 0.775 | 156.5   | 2.12 | 58.9    | 0.081 | 44.4    | 0.519 | -176.3  |
| 1800   | 0.775 | 154.9   | 2.00 | 57.3    | 0.084 | 44.4    | 0.521 | -177.1  |
| 1900   | 0.775 | 153.2   | 1.89 | 55.6    | 0.087 | 44.6    | 0.522 | -177.8  |
| 2000   | 0.774 | 151.4   | 1.80 | 53.9    | 0.091 | 44.4    | 0.523 | -178.4  |
| 2100   | 0.774 | 149.6   | 1.71 | 52.3    | 0.095 | 44.2    | 0.524 | -179.0  |
| 2200   | 0.776 | 148.0   | 1.64 | 50.7    | 0.098 | 43.9    | 0.525 | -179.7  |
| 2300   | 0.778 | 146.4   | 1.57 | 49.3    | 0.101 | 43.8    | 0.526 | 179.7   |
| 2400   | 0.780 | 145.0   | 1.50 | 47.8    | 0.105 | 43.4    | 0.527 | 179.2   |
| 2500   | 0.780 | 143.6   | 1.44 | 46.3    | 0.108 | 43.1    | 0.527 | 178.7   |
| 2600   | 0.778 | 142.0   | 1.39 | 44.6    | 0.112 | 42.6    | 0.528 | 178.1   |
| 2700   | 0.777 | 140.3   | 1.34 | 43.0    | 0.115 | 42.3    | 0.528 | 177.6   |
| 2800   | 0.777 | 138.7   | 1.30 | 41.4    | 0.119 | 41.8    | 0.529 | 177.1   |
| 2900   | 0.779 | 137.3   | 1.26 | 40.0    | 0.123 | 41.3    | 0.530 | 176.5   |
| 3000   | 0.781 | 136.0   | 1.22 | 38.6    | 0.126 | 40.7    | 0.530 | 176.0   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3 V, I<sub>C</sub> = 30 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.755 | -172.0  | 10.39 | 87.5    | 0.035 | 38.2    | 0.531 | -154.4  |
| 500    | 0.759 | -176.8  | 8.22  | 83.6    | 0.038 | 41.0    | 0.531 | -159.7  |
| 600    | 0.763 | 179.5   | 6.78  | 80.5    | 0.041 | 42.9    | 0.534 | -163.4  |
| 700    | 0.764 | 176.3   | 5.75  | 77.9    | 0.045 | 45.1    | 0.536 | -166.3  |
| 800    | 0.766 | 173.4   | 4.98  | 75.5    | 0.048 | 46.5    | 0.538 | -168.7  |
| 900    | 0.766 | 170.8   | 4.39  | 73.5    | 0.052 | 47.5    | 0.540 | -170.7  |
| 1000   | 0.768 | 168.4   | 3.91  | 71.6    | 0.056 | 48.7    | 0.543 | -172.4  |
| 1100   | 0.770 | 166.3   | 3.54  | 69.9    | 0.060 | 49.6    | 0.544 | -173.9  |
| 1200   | 0.770 | 164.2   | 3.22  | 68.1    | 0.063 | 50.1    | 0.546 | -175.2  |
| 1300   | 0.770 | 162.2   | 2.97  | 66.4    | 0.067 | 50.2    | 0.547 | -176.4  |
| 1400   | 0.770 | 160.2   | 2.75  | 64.7    | 0.071 | 50.4    | 0.549 | -177.5  |
| 1500   | 0.771 | 158.2   | 2.56  | 63.0    | 0.075 | 50.3    | 0.550 | -178.5  |
| 1600   | 0.772 | 156.4   | 2.39  | 61.5    | 0.079 | 50.4    | 0.551 | -179.4  |
| 1700   | 0.774 | 154.7   | 2.25  | 60.0    | 0.083 | 50.3    | 0.552 | 179.9   |
| 1800   | 0.775 | 153.2   | 2.12  | 58.4    | 0.087 | 49.8    | 0.554 | 179.1   |
| 1900   | 0.774 | 151.5   | 2.01  | 56.8    | 0.090 | 49.7    | 0.554 | 178.4   |
| 2000   | 0.773 | 149.8   | 1.91  | 55.2    | 0.094 | 49.3    | 0.555 | 177.8   |
| 2100   | 0.773 | 148.1   | 1.82  | 53.6    | 0.098 | 48.8    | 0.555 | 177.1   |
| 2200   | 0.774 | 146.5   | 1.74  | 52.1    | 0.102 | 48.3    | 0.556 | 176.5   |
| 2300   | 0.776 | 145.0   | 1.67  | 50.7    | 0.106 | 47.8    | 0.556 | 175.9   |
| 2400   | 0.777 | 143.6   | 1.60  | 49.3    | 0.110 | 47.2    | 0.556 | 175.4   |
| 2500   | 0.777 | 142.2   | 1.54  | 47.9    | 0.114 | 46.7    | 0.556 | 174.8   |
| 2600   | 0.775 | 140.7   | 1.48  | 46.3    | 0.117 | 45.9    | 0.556 | 174.3   |
| 2700   | 0.774 | 139.0   | 1.43  | 44.7    | 0.121 | 45.4    | 0.556 | 173.7   |
| 2800   | 0.774 | 137.4   | 1.38  | 43.1    | 0.125 | 44.7    | 0.556 | 173.1   |
| 2900   | 0.775 | 136.1   | 1.34  | 41.8    | 0.129 | 44.0    | 0.556 | 172.6   |
| 3000   | 0.776 | 134.7   | 1.30  | 40.4    | 0.133 | 43.2    | 0.556 | 172.0   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3 V, I<sub>C</sub> = 50 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.762 | -177.4  | 10.93 | 86.0    | 0.029 | 48.2    | 0.561 | -161.3  |
| 500    | 0.765 | 178.9   | 8.64  | 82.6    | 0.033 | 51.2    | 0.564 | -165.5  |
| 600    | 0.768 | 175.9   | 7.11  | 79.8    | 0.037 | 53.0    | 0.567 | -168.5  |
| 700    | 0.770 | 173.1   | 6.03  | 77.5    | 0.042 | 54.7    | 0.570 | -170.9  |
| 800    | 0.770 | 170.6   | 5.22  | 75.4    | 0.046 | 55.4    | 0.573 | -172.9  |
| 900    | 0.770 | 168.3   | 4.60  | 73.5    | 0.050 | 56.2    | 0.575 | -174.6  |
| 1000   | 0.772 | 166.1   | 4.10  | 71.8    | 0.055 | 56.7    | 0.577 | -176.1  |
| 1100   | 0.773 | 164.1   | 3.71  | 70.2    | 0.059 | 57.0    | 0.579 | -177.4  |
| 1200   | 0.773 | 162.2   | 3.38  | 68.6    | 0.063 | 56.9    | 0.580 | -178.6  |
| 1300   | 0.772 | 160.3   | 3.11  | 67.0    | 0.068 | 56.5    | 0.581 | -179.7  |
| 1400   | 0.772 | 158.4   | 2.89  | 65.3    | 0.072 | 56.5    | 0.582 | 179.4   |
| 1500   | 0.772 | 156.5   | 2.69  | 63.8    | 0.077 | 56.1    | 0.584 | 178.4   |
| 1600   | 0.774 | 154.7   | 2.52  | 62.3    | 0.081 | 55.8    | 0.585 | 177.6   |
| 1700   | 0.776 | 153.1   | 2.36  | 60.9    | 0.085 | 55.3    | 0.585 | 176.8   |
| 1800   | 0.775 | 151.6   | 2.23  | 59.5    | 0.089 | 54.5    | 0.586 | 176.1   |
| 1900   | 0.775 | 150.1   | 2.11  | 57.9    | 0.094 | 54.1    | 0.586 | 175.4   |
| 2000   | 0.773 | 148.4   | 2.01  | 56.4    | 0.098 | 53.4    | 0.586 | 174.8   |
| 2100   | 0.772 | 146.7   | 1.92  | 54.8    | 0.102 | 52.6    | 0.586 | 174.1   |
| 2200   | 0.773 | 145.1   | 1.83  | 53.4    | 0.106 | 52.0    | 0.586 | 173.5   |
| 2300   | 0.776 | 143.7   | 1.75  | 52.1    | 0.110 | 51.2    | 0.586 | 172.9   |
| 2400   | 0.776 | 142.4   | 1.68  | 50.7    | 0.114 | 50.4    | 0.586 | 172.3   |
| 2500   | 0.776 | 141.0   | 1.62  | 49.3    | 0.119 | 49.7    | 0.586 | 171.7   |
| 2600   | 0.774 | 139.4   | 1.56  | 47.8    | 0.122 | 48.7    | 0.585 | 171.2   |
| 2700   | 0.772 | 137.8   | 1.51  | 46.3    | 0.127 | 48.0    | 0.585 | 170.6   |
| 2800   | 0.772 | 136.3   | 1.46  | 44.8    | 0.131 | 47.2    | 0.584 | 170.0   |
| 2900   | 0.773 | 134.9   | 1.41  | 43.4    | 0.135 | 46.2    | 0.584 | 169.4   |
| 3000   | 0.774 | 133.6   | 1.37  | 42.1    | 0.139 | 45.3    | 0.583 | 168.8   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3 V, I<sub>C</sub> = 70 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.767 | -179.7  | 11.15 | 85.3    | 0.027 | 54.1    | 0.576 | -164.2  |
| 500    | 0.769 | 177.0   | 8.80  | 82.2    | 0.032 | 56.7    | 0.580 | -167.9  |
| 600    | 0.772 | 174.3   | 7.24  | 79.6    | 0.036 | 58.8    | 0.584 | -170.7  |
| 700    | 0.773 | 171.7   | 6.14  | 77.4    | 0.041 | 59.5    | 0.587 | -172.8  |
| 800    | 0.773 | 169.3   | 5.32  | 75.4    | 0.045 | 59.9    | 0.589 | -174.7  |
| 900    | 0.773 | 167.1   | 4.69  | 73.6    | 0.050 | 60.1    | 0.591 | -176.3  |
| 1000   | 0.774 | 165.0   | 4.18  | 72.0    | 0.055 | 60.4    | 0.594 | -177.7  |
| 1100   | 0.775 | 163.1   | 3.78  | 70.4    | 0.060 | 60.7    | 0.595 | -178.9  |
| 1200   | 0.775 | 161.3   | 3.45  | 68.8    | 0.064 | 60.1    | 0.597 | 180.0   |
| 1300   | 0.774 | 159.4   | 3.18  | 67.3    | 0.069 | 59.5    | 0.597 | 179.0   |
| 1400   | 0.774 | 157.6   | 2.95  | 65.7    | 0.073 | 59.2    | 0.599 | 178.0   |
| 1500   | 0.774 | 155.7   | 2.74  | 64.2    | 0.078 | 58.6    | 0.600 | 177.1   |
| 1600   | 0.775 | 154.0   | 2.57  | 62.8    | 0.082 | 58.0    | 0.600 | 176.3   |
| 1700   | 0.777 | 152.4   | 2.42  | 61.4    | 0.087 | 57.4    | 0.601 | 175.6   |
| 1800   | 0.776 | 150.9   | 2.28  | 60.0    | 0.091 | 56.7    | 0.601 | 174.9   |
| 1900   | 0.776 | 149.4   | 2.16  | 58.5    | 0.095 | 56.0    | 0.602 | 174.2   |
| 2000   | 0.773 | 147.7   | 2.05  | 57.0    | 0.099 | 55.2    | 0.602 | 173.5   |
| 2100   | 0.773 | 146.1   | 1.96  | 55.5    | 0.104 | 54.4    | 0.601 | 172.9   |
| 2200   | 0.774 | 144.5   | 1.87  | 54.1    | 0.108 | 53.6    | 0.601 | 172.2   |
| 2300   | 0.776 | 143.1   | 1.79  | 52.8    | 0.112 | 52.8    | 0.601 | 171.6   |
| 2400   | 0.776 | 141.8   | 1.72  | 51.4    | 0.117 | 51.9    | 0.601 | 171.1   |
| 2500   | 0.776 | 140.4   | 1.66  | 50.1    | 0.121 | 51.0    | 0.600 | 170.5   |
| 2600   | 0.773 | 138.9   | 1.60  | 48.5    | 0.125 | 50.0    | 0.599 | 169.9   |
| 2700   | 0.772 | 137.3   | 1.54  | 47.0    | 0.129 | 49.2    | 0.599 | 169.3   |
| 2800   | 0.771 | 135.7   | 1.49  | 45.5    | 0.133 | 48.2    | 0.598 | 168.7   |
| 2900   | 0.773 | 134.4   | 1.45  | 44.2    | 0.138 | 47.4    | 0.597 | 168.1   |
| 3000   | 0.773 | 133.1   | 1.40  | 42.9    | 0.142 | 46.3    | 0.597 | 167.5   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3 V, I<sub>C</sub> = 100 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.771 | 178.5   | 11.27 | 84.9    | 0.026 | 59.9    | 0.588 | -166.4  |
| 500    | 0.773 | 175.5   | 8.90  | 81.9    | 0.031 | 62.2    | 0.592 | -169.7  |
| 600    | 0.775 | 173.0   | 7.32  | 79.4    | 0.035 | 63.0    | 0.596 | -172.2  |
| 700    | 0.776 | 170.6   | 6.21  | 77.3    | 0.040 | 63.2    | 0.599 | -174.2  |
| 800    | 0.776 | 168.3   | 5.38  | 75.4    | 0.045 | 63.7    | 0.602 | -176.0  |
| 900    | 0.776 | 166.2   | 4.74  | 73.7    | 0.050 | 63.4    | 0.604 | -177.5  |
| 1000   | 0.776 | 164.2   | 4.23  | 72.1    | 0.055 | 63.3    | 0.606 | -178.8  |
| 1100   | 0.777 | 162.4   | 3.83  | 70.6    | 0.060 | 63.1    | 0.608 | -180.0  |
| 1200   | 0.777 | 160.6   | 3.49  | 69.1    | 0.064 | 62.4    | 0.609 | 178.9   |
| 1300   | 0.776 | 158.8   | 3.22  | 67.6    | 0.069 | 62.0    | 0.610 | 178.0   |
| 1400   | 0.776 | 156.9   | 2.99  | 66.0    | 0.074 | 61.3    | 0.611 | 177.0   |
| 1500   | 0.776 | 155.1   | 2.78  | 64.5    | 0.078 | 60.7    | 0.612 | 176.2   |
| 1600   | 0.777 | 153.4   | 2.60  | 63.2    | 0.083 | 60.0    | 0.612 | 175.4   |
| 1700   | 0.779 | 151.8   | 2.45  | 61.8    | 0.088 | 59.2    | 0.613 | 174.7   |
| 1800   | 0.778 | 150.4   | 2.31  | 60.4    | 0.092 | 58.3    | 0.613 | 173.9   |
| 1900   | 0.777 | 148.9   | 2.19  | 58.9    | 0.096 | 57.6    | 0.613 | 173.2   |
| 2000   | 0.775 | 147.2   | 2.08  | 57.4    | 0.101 | 56.6    | 0.613 | 172.6   |
| 2100   | 0.775 | 145.6   | 1.99  | 56.0    | 0.105 | 55.7    | 0.613 | 172.0   |
| 2200   | 0.775 | 144.0   | 1.90  | 54.6    | 0.110 | 54.9    | 0.613 | 171.3   |
| 2300   | 0.777 | 142.6   | 1.82  | 53.3    | 0.114 | 53.9    | 0.612 | 170.7   |
| 2400   | 0.778 | 141.3   | 1.75  | 52.0    | 0.118 | 53.0    | 0.612 | 170.1   |
| 2500   | 0.777 | 139.9   | 1.68  | 50.6    | 0.123 | 52.1    | 0.611 | 169.6   |
| 2600   | 0.774 | 138.4   | 1.62  | 49.1    | 0.127 | 51.1    | 0.610 | 168.9   |
| 2700   | 0.773 | 136.8   | 1.57  | 47.6    | 0.131 | 50.1    | 0.610 | 168.3   |
| 2800   | 0.772 | 135.3   | 1.51  | 46.1    | 0.135 | 49.3    | 0.609 | 167.7   |
| 2900   | 0.773 | 133.9   | 1.47  | 44.9    | 0.140 | 48.2    | 0.608 | 167.1   |
| 3000   | 0.774 | 132.6   | 1.43  | 43.5    | 0.144 | 47.1    | 0.607 | 166.5   |



## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3 V, I<sub>C</sub> = 150 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.776 | 177.0   | 11.25 | 84.6    | 0.025 | 64.8    | 0.597 | -168.1  |
| 500    | 0.777 | 174.3   | 8.88  | 81.7    | 0.030 | 65.7    | 0.602 | -171.1  |
| 600    | 0.780 | 172.0   | 7.30  | 79.4    | 0.035 | 66.7    | 0.606 | -173.4  |
| 700    | 0.780 | 169.7   | 6.20  | 77.3    | 0.040 | 66.5    | 0.609 | -175.3  |
| 800    | 0.780 | 167.5   | 5.38  | 75.5    | 0.045 | 66.3    | 0.611 | -177.0  |
| 900    | 0.779 | 165.5   | 4.74  | 73.8    | 0.050 | 66.1    | 0.613 | -178.4  |
| 1000   | 0.780 | 163.5   | 4.23  | 72.3    | 0.055 | 65.8    | 0.615 | -179.7  |
| 1100   | 0.781 | 161.8   | 3.83  | 70.9    | 0.060 | 65.3    | 0.617 | 179.2   |
| 1200   | 0.781 | 160.0   | 3.50  | 69.3    | 0.065 | 64.4    | 0.618 | 178.1   |
| 1300   | 0.780 | 158.2   | 3.22  | 67.9    | 0.069 | 63.7    | 0.619 | 177.2   |
| 1400   | 0.779 | 156.4   | 2.99  | 66.3    | 0.074 | 63.0    | 0.620 | 176.3   |
| 1500   | 0.779 | 154.6   | 2.79  | 64.9    | 0.079 | 62.2    | 0.620 | 175.4   |
| 1600   | 0.780 | 152.9   | 2.61  | 63.5    | 0.084 | 61.6    | 0.621 | 174.7   |
| 1700   | 0.782 | 151.4   | 2.46  | 62.2    | 0.088 | 60.6    | 0.622 | 173.9   |
| 1800   | 0.781 | 150.0   | 2.32  | 60.7    | 0.093 | 59.6    | 0.622 | 173.2   |
| 1900   | 0.780 | 148.4   | 2.20  | 59.3    | 0.097 | 58.9    | 0.621 | 172.5   |
| 2000   | 0.778 | 146.8   | 2.09  | 57.8    | 0.102 | 57.9    | 0.621 | 171.9   |
| 2100   | 0.778 | 145.2   | 1.99  | 56.3    | 0.106 | 56.9    | 0.621 | 171.3   |
| 2200   | 0.778 | 143.6   | 1.91  | 54.9    | 0.111 | 56.0    | 0.621 | 170.6   |
| 2300   | 0.780 | 142.2   | 1.83  | 53.7    | 0.115 | 55.0    | 0.620 | 170.0   |
| 2400   | 0.780 | 140.9   | 1.76  | 52.4    | 0.119 | 54.0    | 0.620 | 169.4   |
| 2500   | 0.780 | 139.6   | 1.69  | 51.0    | 0.124 | 53.1    | 0.619 | 168.8   |
| 2600   | 0.777 | 138.0   | 1.63  | 49.5    | 0.128 | 52.0    | 0.618 | 168.2   |
| 2700   | 0.776 | 136.4   | 1.57  | 48.0    | 0.132 | 51.1    | 0.618 | 167.6   |
| 2800   | 0.775 | 134.9   | 1.52  | 46.6    | 0.137 | 50.0    | 0.617 | 167.0   |
| 2900   | 0.776 | 133.6   | 1.48  | 45.3    | 0.141 | 49.0    | 0.616 | 166.4   |
| 3000   | 0.777 | 132.3   | 1.43  | 44.0    | 0.145 | 47.8    | 0.615 | 165.8   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3 V, I<sub>C</sub> = 200 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.781 | 176.2   | 11.06 | 84.5    | 0.025 | 67.5    | 0.602 | -168.9  |
| 500    | 0.782 | 173.7   | 8.73  | 81.7    | 0.030 | 68.0    | 0.606 | -171.9  |
| 600    | 0.784 | 171.4   | 7.18  | 79.4    | 0.035 | 68.4    | 0.610 | -174.1  |
| 700    | 0.785 | 169.3   | 6.10  | 77.4    | 0.040 | 68.4    | 0.613 | -175.9  |
| 800    | 0.785 | 167.1   | 5.29  | 75.6    | 0.045 | 67.7    | 0.615 | -177.6  |
| 900    | 0.784 | 165.1   | 4.67  | 74.0    | 0.050 | 67.2    | 0.618 | -178.9  |
| 1000   | 0.785 | 163.2   | 4.17  | 72.5    | 0.055 | 66.7    | 0.619 | 179.8   |
| 1100   | 0.786 | 161.4   | 3.78  | 71.0    | 0.060 | 66.4    | 0.620 | 178.7   |
| 1200   | 0.785 | 159.7   | 3.45  | 69.5    | 0.065 | 65.6    | 0.621 | 177.7   |
| 1300   | 0.784 | 157.9   | 3.18  | 68.0    | 0.070 | 64.7    | 0.622 | 176.8   |
| 1400   | 0.784 | 156.1   | 2.95  | 66.5    | 0.074 | 64.0    | 0.623 | 175.9   |
| 1500   | 0.783 | 154.3   | 2.75  | 65.0    | 0.079 | 63.0    | 0.623 | 175.0   |
| 1600   | 0.784 | 152.6   | 2.58  | 63.7    | 0.084 | 62.2    | 0.624 | 174.3   |
| 1700   | 0.786 | 151.2   | 2.43  | 62.3    | 0.089 | 61.3    | 0.625 | 173.6   |
| 1800   | 0.786 | 149.7   | 2.29  | 60.9    | 0.093 | 60.3    | 0.625 | 172.8   |
| 1900   | 0.784 | 148.2   | 2.17  | 59.4    | 0.098 | 59.4    | 0.625 | 172.2   |
| 2000   | 0.782 | 146.6   | 2.06  | 58.0    | 0.102 | 58.5    | 0.624 | 171.6   |
| 2100   | 0.782 | 145.0   | 1.97  | 56.5    | 0.107 | 57.5    | 0.624 | 171.0   |
| 2200   | 0.782 | 143.4   | 1.89  | 55.1    | 0.111 | 56.5    | 0.624 | 170.3   |
| 2300   | 0.784 | 142.0   | 1.81  | 53.8    | 0.116 | 55.5    | 0.624 | 169.7   |
| 2400   | 0.785 | 140.7   | 1.74  | 52.5    | 0.120 | 54.5    | 0.623 | 169.1   |
| 2500   | 0.784 | 139.4   | 1.67  | 51.1    | 0.124 | 53.6    | 0.622 | 168.5   |
| 2600   | 0.781 | 137.8   | 1.61  | 49.6    | 0.129 | 52.4    | 0.621 | 167.9   |
| 2700   | 0.780 | 136.3   | 1.56  | 48.1    | 0.133 | 51.5    | 0.621 | 167.3   |
| 2800   | 0.779 | 134.7   | 1.51  | 46.7    | 0.138 | 50.5    | 0.620 | 166.7   |
| 2900   | 0.780 | 133.4   | 1.46  | 45.4    | 0.142 | 49.4    | 0.619 | 166.0   |
| 3000   | 0.780 | 132.1   | 1.42  | 44.1    | 0.146 | 48.3    | 0.618 | 165.4   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3 V, I<sub>C</sub> = 250 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.752 | -169.6  | 10.13 | 88.1    | 0.037 | 35.1    | 0.519 | -151.2  |
| 500    | 0.757 | -174.8  | 8.03  | 84.0    | 0.040 | 37.3    | 0.518 | -156.9  |
| 600    | 0.761 | -178.8  | 6.62  | 80.7    | 0.043 | 39.4    | 0.520 | -161.0  |
| 700    | 0.763 | 177.8   | 5.62  | 78.0    | 0.046 | 41.4    | 0.522 | -164.2  |
| 800    | 0.764 | 174.7   | 4.87  | 75.5    | 0.050 | 42.8    | 0.524 | -166.7  |
| 900    | 0.765 | 172.0   | 4.29  | 73.4    | 0.053 | 44.0    | 0.526 | -168.9  |
| 1000   | 0.767 | 169.5   | 3.83  | 71.4    | 0.057 | 45.4    | 0.528 | -170.7  |
| 1100   | 0.768 | 167.3   | 3.46  | 69.6    | 0.060 | 46.3    | 0.530 | -172.3  |
| 1200   | 0.769 | 165.2   | 3.15  | 67.8    | 0.064 | 46.7    | 0.531 | -173.6  |
| 1300   | 0.769 | 163.1   | 2.90  | 66.0    | 0.067 | 47.1    | 0.533 | -174.9  |
| 1400   | 0.770 | 161.0   | 2.69  | 64.3    | 0.071 | 47.6    | 0.535 | -176.0  |
| 1500   | 0.770 | 159.0   | 2.50  | 62.6    | 0.074 | 47.7    | 0.536 | -177.0  |
| 1600   | 0.772 | 157.1   | 2.34  | 61.0    | 0.078 | 47.9    | 0.537 | -177.9  |
| 1700   | 0.774 | 155.4   | 2.20  | 59.4    | 0.082 | 48.0    | 0.539 | -178.7  |
| 1800   | 0.775 | 153.8   | 2.07  | 57.8    | 0.086 | 47.7    | 0.540 | -179.4  |
| 1900   | 0.774 | 152.2   | 1.96  | 56.2    | 0.089 | 47.6    | 0.540 | 179.8   |
| 2000   | 0.772 | 150.5   | 1.86  | 54.6    | 0.093 | 47.3    | 0.541 | 179.2   |
| 2100   | 0.773 | 148.7   | 1.78  | 53.0    | 0.097 | 47.0    | 0.542 | 178.6   |
| 2200   | 0.774 | 147.1   | 1.70  | 51.4    | 0.100 | 46.6    | 0.543 | 177.9   |
| 2300   | 0.777 | 145.6   | 1.63  | 50.0    | 0.104 | 46.2    | 0.543 | 177.3   |
| 2400   | 0.778 | 144.2   | 1.56  | 48.6    | 0.108 | 45.7    | 0.543 | 176.8   |
| 2500   | 0.778 | 142.8   | 1.50  | 47.1    | 0.111 | 45.3    | 0.544 | 176.3   |
| 2600   | 0.776 | 141.2   | 1.44  | 45.5    | 0.115 | 44.7    | 0.544 | 175.7   |
| 2700   | 0.775 | 139.6   | 1.39  | 43.9    | 0.119 | 44.2    | 0.544 | 175.1   |
| 2800   | 0.775 | 137.9   | 1.35  | 42.3    | 0.122 | 43.6    | 0.544 | 174.6   |
| 2900   | 0.776 | 136.6   | 1.31  | 40.9    | 0.126 | 42.9    | 0.544 | 174.1   |
| 3000   | 0.778 | 135.2   | 1.27  | 39.5    | 0.130 | 42.2    | 0.545 | 173.5   |

## S パラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.3 V, I<sub>C</sub> = 10 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21  |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG  | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.748 | -148.7  | 8.07 | 94.2    | 0.061 | 23.5    | 0.473 | -123.3  |
| 500    | 0.751 | -158.3  | 6.56 | 88.2    | 0.062 | 22.2    | 0.454 | -132.2  |
| 600    | 0.755 | -165.3  | 5.49 | 83.5    | 0.063 | 21.8    | 0.445 | -138.7  |
| 700    | 0.757 | -170.6  | 4.69 | 79.8    | 0.065 | 22.0    | 0.441 | -143.8  |
| 800    | 0.760 | -175.0  | 4.07 | 76.5    | 0.066 | 22.2    | 0.439 | -147.7  |
| 900    | 0.761 | -178.7  | 3.59 | 73.8    | 0.067 | 22.7    | 0.439 | -151.1  |
| 1000   | 0.764 | 178.0   | 3.21 | 71.2    | 0.068 | 23.7    | 0.440 | -153.8  |
| 1100   | 0.767 | 175.0   | 2.90 | 68.9    | 0.069 | 24.8    | 0.441 | -156.1  |
| 1200   | 0.769 | 172.3   | 2.65 | 66.7    | 0.071 | 25.6    | 0.443 | -158.1  |
| 1300   | 0.770 | 169.8   | 2.43 | 64.4    | 0.072 | 26.3    | 0.445 | -159.7  |
| 1400   | 0.771 | 167.3   | 2.25 | 62.4    | 0.074 | 27.3    | 0.448 | -161.2  |
| 1500   | 0.772 | 164.9   | 2.10 | 60.3    | 0.075 | 28.2    | 0.450 | -162.5  |
| 1600   | 0.775 | 162.8   | 1.96 | 58.5    | 0.077 | 29.2    | 0.452 | -163.6  |
| 1700   | 0.779 | 160.8   | 1.84 | 56.6    | 0.079 | 29.9    | 0.456 | -164.6  |
| 1800   | 0.780 | 159.0   | 1.73 | 54.7    | 0.081 | 30.5    | 0.458 | -165.5  |
| 1900   | 0.780 | 157.1   | 1.64 | 52.9    | 0.083 | 31.3    | 0.461 | -166.3  |
| 2000   | 0.779 | 155.2   | 1.55 | 51.0    | 0.085 | 31.8    | 0.464 | -167.0  |
| 2100   | 0.781 | 153.3   | 1.48 | 49.2    | 0.087 | 32.4    | 0.466 | -167.7  |
| 2200   | 0.783 | 151.5   | 1.41 | 47.5    | 0.090 | 32.8    | 0.469 | -168.4  |
| 2300   | 0.787 | 149.8   | 1.35 | 45.9    | 0.092 | 33.3    | 0.472 | -169.0  |
| 2400   | 0.788 | 148.3   | 1.29 | 44.3    | 0.094 | 33.6    | 0.474 | -169.6  |
| 2500   | 0.790 | 146.8   | 1.24 | 42.6    | 0.097 | 34.0    | 0.477 | -170.1  |
| 2600   | 0.788 | 145.1   | 1.20 | 40.8    | 0.099 | 34.1    | 0.480 | -170.6  |
| 2700   | 0.788 | 143.3   | 1.15 | 39.1    | 0.102 | 34.3    | 0.482 | -171.2  |
| 2800   | 0.789 | 141.6   | 1.11 | 37.4    | 0.105 | 34.6    | 0.485 | -171.7  |
| 2900   | 0.791 | 140.1   | 1.08 | 36.0    | 0.107 | 34.6    | 0.487 | -172.3  |
| 3000   | 0.794 | 138.7   | 1.04 | 34.5    | 0.110 | 34.6    | 0.490 | -172.8  |

## S パラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.3 V, I<sub>C</sub> = 20 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21  |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG  | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.748 | -165.5  | 9.86 | 89.3    | 0.041 | 31.3    | 0.500 | -145.4  |
| 500    | 0.752 | -171.6  | 7.85 | 84.8    | 0.044 | 33.0    | 0.496 | -151.9  |
| 600    | 0.757 | -176.1  | 6.48 | 81.3    | 0.046 | 34.4    | 0.496 | -156.6  |
| 700    | 0.759 | -179.9  | 5.50 | 78.3    | 0.049 | 36.3    | 0.497 | -160.1  |
| 800    | 0.761 | 176.8   | 4.77 | 75.7    | 0.052 | 37.7    | 0.499 | -163.0  |
| 900    | 0.762 | 173.9   | 4.20 | 73.4    | 0.054 | 39.0    | 0.501 | -165.4  |
| 1000   | 0.764 | 171.2   | 3.75 | 71.4    | 0.058 | 40.3    | 0.503 | -167.4  |
| 1100   | 0.766 | 168.9   | 3.38 | 69.5    | 0.061 | 41.6    | 0.505 | -169.1  |
| 1200   | 0.767 | 166.6   | 3.08 | 67.6    | 0.064 | 42.4    | 0.507 | -170.6  |
| 1300   | 0.767 | 164.5   | 2.84 | 65.7    | 0.067 | 42.8    | 0.508 | -171.9  |
| 1400   | 0.768 | 162.3   | 2.63 | 63.9    | 0.070 | 43.6    | 0.510 | -173.1  |
| 1500   | 0.768 | 160.2   | 2.44 | 62.1    | 0.074 | 43.9    | 0.512 | -174.2  |
| 1600   | 0.770 | 158.3   | 2.29 | 60.5    | 0.077 | 44.4    | 0.513 | -175.1  |
| 1700   | 0.773 | 156.5   | 2.15 | 58.8    | 0.081 | 44.6    | 0.515 | -175.9  |
| 1800   | 0.774 | 154.9   | 2.02 | 57.2    | 0.084 | 44.5    | 0.516 | -176.7  |
| 1900   | 0.773 | 153.2   | 1.91 | 55.5    | 0.087 | 44.6    | 0.517 | -177.5  |
| 2000   | 0.772 | 151.5   | 1.82 | 53.9    | 0.091 | 44.5    | 0.518 | -178.1  |
| 2100   | 0.773 | 149.7   | 1.73 | 52.2    | 0.094 | 44.3    | 0.520 | -178.7  |
| 2200   | 0.774 | 148.0   | 1.66 | 50.6    | 0.098 | 44.2    | 0.521 | -179.4  |
| 2300   | 0.777 | 146.5   | 1.59 | 49.2    | 0.101 | 43.9    | 0.522 | -179.9  |
| 2400   | 0.778 | 145.1   | 1.52 | 47.7    | 0.104 | 43.6    | 0.522 | 179.5   |
| 2500   | 0.779 | 143.7   | 1.46 | 46.2    | 0.108 | 43.3    | 0.523 | 179.0   |
| 2600   | 0.776 | 142.0   | 1.41 | 44.5    | 0.111 | 42.8    | 0.524 | 178.5   |
| 2700   | 0.776 | 140.4   | 1.36 | 42.9    | 0.115 | 42.4    | 0.524 | 177.9   |
| 2800   | 0.776 | 138.8   | 1.31 | 41.3    | 0.118 | 41.9    | 0.525 | 177.4   |
| 2900   | 0.778 | 137.4   | 1.27 | 39.9    | 0.122 | 41.4    | 0.525 | 176.9   |
| 3000   | 0.779 | 136.0   | 1.23 | 38.5    | 0.125 | 40.8    | 0.526 | 176.3   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.3 V, I<sub>C</sub> = 30 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.753 | -171.8  | 10.53 | 87.5    | 0.034 | 38.6    | 0.525 | -153.8  |
| 500    | 0.757 | -176.5  | 8.34  | 83.6    | 0.038 | 40.8    | 0.526 | -159.1  |
| 600    | 0.761 | 179.7   | 6.87  | 80.5    | 0.041 | 43.4    | 0.528 | -162.9  |
| 700    | 0.763 | 176.4   | 5.83  | 77.8    | 0.044 | 45.1    | 0.530 | -165.9  |
| 800    | 0.764 | 173.6   | 5.05  | 75.5    | 0.048 | 46.5    | 0.532 | -168.3  |
| 900    | 0.765 | 170.9   | 4.44  | 73.4    | 0.052 | 47.5    | 0.535 | -170.4  |
| 1000   | 0.766 | 168.5   | 3.97  | 71.5    | 0.056 | 48.8    | 0.537 | -172.1  |
| 1100   | 0.768 | 166.4   | 3.58  | 69.8    | 0.059 | 49.5    | 0.539 | -173.5  |
| 1200   | 0.768 | 164.3   | 3.27  | 68.0    | 0.063 | 49.8    | 0.541 | -174.9  |
| 1300   | 0.768 | 162.3   | 3.00  | 66.3    | 0.067 | 50.1    | 0.542 | -176.0  |
| 1400   | 0.768 | 160.3   | 2.78  | 64.6    | 0.071 | 50.4    | 0.543 | -177.1  |
| 1500   | 0.768 | 158.3   | 2.59  | 62.9    | 0.075 | 50.4    | 0.545 | -178.1  |
| 1600   | 0.770 | 156.5   | 2.42  | 61.4    | 0.079 | 50.4    | 0.546 | -179.0  |
| 1700   | 0.773 | 154.8   | 2.28  | 59.8    | 0.083 | 50.2    | 0.547 | -179.8  |
| 1800   | 0.773 | 153.2   | 2.15  | 58.3    | 0.086 | 50.0    | 0.548 | 179.4   |
| 1900   | 0.772 | 151.6   | 2.03  | 56.7    | 0.090 | 49.7    | 0.549 | 178.7   |
| 2000   | 0.770 | 149.9   | 1.93  | 55.1    | 0.094 | 49.3    | 0.549 | 178.1   |
| 2100   | 0.771 | 148.2   | 1.84  | 53.5    | 0.098 | 48.9    | 0.550 | 177.5   |
| 2200   | 0.772 | 146.5   | 1.76  | 52.0    | 0.102 | 48.4    | 0.551 | 176.8   |
| 2300   | 0.775 | 145.0   | 1.69  | 50.6    | 0.105 | 47.9    | 0.551 | 176.2   |
| 2400   | 0.775 | 143.7   | 1.62  | 49.2    | 0.109 | 47.3    | 0.551 | 175.7   |
| 2500   | 0.776 | 142.3   | 1.55  | 47.7    | 0.113 | 46.8    | 0.551 | 175.1   |
| 2600   | 0.773 | 140.7   | 1.50  | 46.2    | 0.117 | 46.0    | 0.551 | 174.6   |
| 2700   | 0.772 | 139.1   | 1.44  | 44.6    | 0.121 | 45.5    | 0.551 | 174.0   |
| 2800   | 0.772 | 137.5   | 1.40  | 43.0    | 0.124 | 44.7    | 0.551 | 173.5   |
| 2900   | 0.773 | 136.1   | 1.35  | 41.7    | 0.128 | 44.1    | 0.551 | 172.9   |
| 3000   | 0.775 | 134.8   | 1.31  | 40.3    | 0.132 | 43.2    | 0.551 | 172.3   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.3 V, I<sub>C</sub> = 50 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.760 | -177.2  | 11.09 | 86.0    | 0.029 | 48.6    | 0.554 | -160.8  |
| 500    | 0.763 | 179.1   | 8.76  | 82.6    | 0.033 | 51.5    | 0.557 | -165.1  |
| 600    | 0.766 | 176.0   | 7.21  | 79.8    | 0.037 | 53.2    | 0.561 | -168.1  |
| 700    | 0.767 | 173.3   | 6.11  | 77.4    | 0.042 | 54.6    | 0.564 | -170.5  |
| 800    | 0.768 | 170.7   | 5.30  | 75.3    | 0.046 | 55.5    | 0.567 | -172.6  |
| 900    | 0.768 | 168.3   | 4.66  | 73.4    | 0.050 | 56.0    | 0.569 | -174.3  |
| 1000   | 0.770 | 166.2   | 4.16  | 71.7    | 0.055 | 56.7    | 0.571 | -175.8  |
| 1100   | 0.771 | 164.2   | 3.76  | 70.1    | 0.059 | 57.1    | 0.573 | -177.1  |
| 1200   | 0.771 | 162.3   | 3.43  | 68.5    | 0.063 | 56.8    | 0.575 | -178.3  |
| 1300   | 0.770 | 160.4   | 3.16  | 66.9    | 0.068 | 56.6    | 0.576 | -179.4  |
| 1400   | 0.770 | 158.4   | 2.93  | 65.2    | 0.072 | 56.6    | 0.577 | 179.6   |
| 1500   | 0.770 | 156.5   | 2.72  | 63.7    | 0.076 | 56.1    | 0.578 | 178.7   |
| 1600   | 0.771 | 154.8   | 2.55  | 62.3    | 0.081 | 55.8    | 0.579 | 177.9   |
| 1700   | 0.774 | 153.2   | 2.40  | 60.8    | 0.085 | 55.3    | 0.580 | 177.1   |
| 1800   | 0.773 | 151.7   | 2.26  | 59.3    | 0.089 | 54.6    | 0.581 | 176.4   |
| 1900   | 0.772 | 150.1   | 2.14  | 57.8    | 0.093 | 54.1    | 0.581 | 175.6   |
| 2000   | 0.770 | 148.5   | 2.03  | 56.3    | 0.097 | 53.4    | 0.581 | 175.0   |
| 2100   | 0.771 | 146.8   | 1.94  | 54.8    | 0.102 | 52.7    | 0.581 | 174.4   |
| 2200   | 0.771 | 145.2   | 1.85  | 53.3    | 0.106 | 51.9    | 0.581 | 173.7   |
| 2300   | 0.774 | 143.7   | 1.78  | 52.0    | 0.110 | 51.3    | 0.581 | 173.1   |
| 2400   | 0.774 | 142.4   | 1.70  | 50.7    | 0.114 | 50.5    | 0.581 | 172.6   |
| 2500   | 0.774 | 141.1   | 1.64  | 49.2    | 0.118 | 49.7    | 0.581 | 172.0   |
| 2600   | 0.771 | 139.5   | 1.58  | 47.7    | 0.122 | 48.8    | 0.580 | 171.4   |
| 2700   | 0.770 | 137.9   | 1.52  | 46.2    | 0.126 | 48.1    | 0.580 | 170.8   |
| 2800   | 0.770 | 136.3   | 1.47  | 44.7    | 0.130 | 47.2    | 0.579 | 170.2   |
| 2900   | 0.771 | 135.0   | 1.43  | 43.3    | 0.134 | 46.3    | 0.579 | 169.7   |
| 3000   | 0.772 | 133.7   | 1.39  | 42.0    | 0.138 | 45.4    | 0.578 | 169.1   |



## Sパラメータ

 $(V_{CE} = 3.3 \text{ V}, I_C = 70 \text{ mA}, Z_O = 50 \Omega)$ 

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.764 | -179.6  | 11.32 | 85.4    | 0.027 | 54.3    | 0.570 | -163.9  |
| 500    | 0.767 | 177.1   | 8.94  | 82.2    | 0.031 | 57.0    | 0.574 | -167.6  |
| 600    | 0.769 | 174.4   | 7.35  | 79.6    | 0.036 | 58.7    | 0.578 | -170.3  |
| 700    | 0.770 | 171.8   | 6.23  | 77.3    | 0.041 | 59.5    | 0.581 | -172.5  |
| 800    | 0.771 | 169.4   | 5.40  | 75.3    | 0.045 | 60.0    | 0.583 | -174.4  |
| 900    | 0.771 | 167.2   | 4.75  | 73.5    | 0.050 | 60.5    | 0.586 | -176.0  |
| 1000   | 0.772 | 165.1   | 4.25  | 71.9    | 0.055 | 60.4    | 0.588 | -177.4  |
| 1100   | 0.773 | 163.2   | 3.84  | 70.3    | 0.059 | 60.6    | 0.590 | -178.6  |
| 1200   | 0.773 | 161.3   | 3.50  | 68.8    | 0.064 | 60.2    | 0.591 | -179.8  |
| 1300   | 0.772 | 159.5   | 3.22  | 67.2    | 0.068 | 59.5    | 0.592 | 179.2   |
| 1400   | 0.772 | 157.6   | 2.99  | 65.6    | 0.073 | 59.3    | 0.594 | 178.2   |
| 1500   | 0.771 | 155.7   | 2.78  | 64.1    | 0.077 | 58.6    | 0.594 | 177.3   |
| 1600   | 0.773 | 154.0   | 2.60  | 62.8    | 0.082 | 58.2    | 0.595 | 176.5   |
| 1700   | 0.775 | 152.4   | 2.45  | 61.3    | 0.086 | 57.4    | 0.596 | 175.8   |
| 1800   | 0.775 | 151.0   | 2.31  | 59.9    | 0.090 | 56.7    | 0.596 | 175.1   |
| 1900   | 0.773 | 149.4   | 2.19  | 58.4    | 0.095 | 56.1    | 0.596 | 174.3   |
| 2000   | 0.771 | 147.8   | 2.08  | 56.9    | 0.099 | 55.3    | 0.596 | 173.8   |
| 2100   | 0.771 | 146.1   | 1.98  | 55.4    | 0.103 | 54.4    | 0.596 | 173.1   |
| 2200   | 0.772 | 144.5   | 1.90  | 54.0    | 0.108 | 53.6    | 0.597 | 172.5   |
| 2300   | 0.774 | 143.1   | 1.82  | 52.7    | 0.112 | 52.8    | 0.596 | 171.8   |
| 2400   | 0.774 | 141.8   | 1.74  | 51.4    | 0.116 | 52.0    | 0.596 | 171.3   |
| 2500   | 0.774 | 140.5   | 1.68  | 50.0    | 0.120 | 51.2    | 0.595 | 170.7   |
| 2600   | 0.771 | 138.9   | 1.62  | 48.4    | 0.124 | 50.2    | 0.594 | 170.1   |
| 2700   | 0.770 | 137.3   | 1.56  | 46.9    | 0.129 | 49.3    | 0.594 | 169.5   |
| 2800   | 0.770 | 135.7   | 1.51  | 45.5    | 0.133 | 48.4    | 0.593 | 168.9   |
| 2900   | 0.770 | 134.4   | 1.46  | 44.2    | 0.137 | 47.5    | 0.592 | 168.3   |
| 3000   | 0.772 | 133.1   | 1.42  | 42.8    | 0.141 | 46.3    | 0.592 | 167.7   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.3 V, I<sub>C</sub> = 100 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.768 | 178.6   | 11.44 | 84.9    | 0.026 | 60.2    | 0.582 | -166.1  |
| 500    | 0.770 | 175.7   | 9.03  | 81.9    | 0.031 | 61.7    | 0.587 | -169.5  |
| 600    | 0.773 | 173.1   | 7.43  | 79.4    | 0.035 | 62.5    | 0.591 | -172.0  |
| 700    | 0.773 | 170.7   | 6.30  | 77.3    | 0.040 | 63.4    | 0.594 | -174.0  |
| 800    | 0.773 | 168.4   | 5.46  | 75.4    | 0.045 | 63.7    | 0.596 | -175.8  |
| 900    | 0.774 | 166.3   | 4.81  | 73.6    | 0.050 | 63.2    | 0.599 | -177.3  |
| 1000   | 0.774 | 164.2   | 4.30  | 72.0    | 0.055 | 63.2    | 0.601 | -178.6  |
| 1100   | 0.775 | 162.4   | 3.88  | 70.6    | 0.059 | 63.0    | 0.602 | -179.8  |
| 1200   | 0.775 | 160.6   | 3.54  | 69.0    | 0.064 | 62.4    | 0.604 | 179.1   |
| 1300   | 0.774 | 158.8   | 3.26  | 67.5    | 0.069 | 61.8    | 0.605 | 178.1   |
| 1400   | 0.774 | 156.9   | 3.03  | 66.0    | 0.074 | 61.4    | 0.606 | 177.2   |
| 1500   | 0.773 | 155.1   | 2.82  | 64.5    | 0.078 | 60.7    | 0.606 | 176.4   |
| 1600   | 0.775 | 153.5   | 2.64  | 63.2    | 0.083 | 60.1    | 0.607 | 175.6   |
| 1700   | 0.777 | 151.9   | 2.48  | 61.7    | 0.087 | 59.1    | 0.608 | 174.8   |
| 1800   | 0.776 | 150.4   | 2.34  | 60.3    | 0.092 | 58.2    | 0.609 | 174.1   |
| 1900   | 0.775 | 148.9   | 2.22  | 58.9    | 0.096 | 57.6    | 0.608 | 173.4   |
| 2000   | 0.772 | 147.3   | 2.11  | 57.4    | 0.100 | 56.7    | 0.608 | 172.8   |
| 2100   | 0.773 | 145.6   | 2.01  | 55.9    | 0.105 | 55.8    | 0.608 | 172.2   |
| 2200   | 0.773 | 144.0   | 1.92  | 54.5    | 0.109 | 54.9    | 0.608 | 171.5   |
| 2300   | 0.775 | 142.6   | 1.84  | 53.3    | 0.113 | 54.0    | 0.608 | 170.9   |
| 2400   | 0.775 | 141.3   | 1.77  | 51.9    | 0.118 | 53.0    | 0.607 | 170.3   |
| 2500   | 0.776 | 140.0   | 1.70  | 50.6    | 0.122 | 52.2    | 0.607 | 169.7   |
| 2600   | 0.773 | 138.4   | 1.64  | 49.0    | 0.126 | 51.2    | 0.606 | 169.1   |
| 2700   | 0.771 | 136.8   | 1.59  | 47.5    | 0.131 | 50.3    | 0.605 | 168.5   |
| 2800   | 0.771 | 135.3   | 1.53  | 46.1    | 0.135 | 49.3    | 0.604 | 167.9   |
| 2900   | 0.771 | 134.0   | 1.49  | 44.8    | 0.139 | 48.3    | 0.604 | 167.3   |
| 3000   | 0.772 | 132.7   | 1.44  | 43.5    | 0.143 | 47.2    | 0.603 | 166.7   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.3 V, I<sub>C</sub> = 150 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.773 | 177.1   | 11.42 | 84.6    | 0.025 | 64.5    | 0.593 | -167.8  |
| 500    | 0.775 | 174.4   | 9.01  | 81.7    | 0.030 | 65.7    | 0.598 | -170.9  |
| 600    | 0.777 | 172.1   | 7.41  | 79.4    | 0.035 | 66.5    | 0.602 | -173.2  |
| 700    | 0.778 | 169.8   | 6.29  | 77.3    | 0.040 | 66.5    | 0.605 | -175.2  |
| 800    | 0.777 | 167.6   | 5.45  | 75.5    | 0.045 | 66.2    | 0.607 | -176.8  |
| 900    | 0.777 | 165.5   | 4.81  | 73.8    | 0.050 | 66.2    | 0.609 | -178.3  |
| 1000   | 0.778 | 163.6   | 4.30  | 72.3    | 0.055 | 65.7    | 0.611 | -179.6  |
| 1100   | 0.779 | 161.8   | 3.89  | 70.8    | 0.060 | 65.3    | 0.612 | 179.3   |
| 1200   | 0.779 | 160.0   | 3.55  | 69.3    | 0.065 | 64.6    | 0.613 | 178.3   |
| 1300   | 0.777 | 158.3   | 3.27  | 67.8    | 0.069 | 63.8    | 0.614 | 177.3   |
| 1400   | 0.777 | 156.4   | 3.03  | 66.3    | 0.074 | 63.1    | 0.615 | 176.4   |
| 1500   | 0.776 | 154.6   | 2.83  | 64.8    | 0.079 | 62.2    | 0.616 | 175.5   |
| 1600   | 0.778 | 153.0   | 2.65  | 63.5    | 0.084 | 61.4    | 0.616 | 174.8   |
| 1700   | 0.780 | 151.4   | 2.49  | 62.1    | 0.088 | 60.5    | 0.618 | 174.1   |
| 1800   | 0.779 | 150.0   | 2.35  | 60.7    | 0.093 | 59.6    | 0.618 | 173.3   |
| 1900   | 0.778 | 148.4   | 2.23  | 59.3    | 0.097 | 58.9    | 0.617 | 172.6   |
| 2000   | 0.775 | 146.9   | 2.12  | 57.8    | 0.101 | 57.9    | 0.617 | 172.1   |
| 2100   | 0.776 | 145.2   | 2.02  | 56.4    | 0.106 | 56.9    | 0.617 | 171.5   |
| 2200   | 0.776 | 143.6   | 1.93  | 54.9    | 0.110 | 55.9    | 0.617 | 170.8   |
| 2300   | 0.778 | 142.2   | 1.85  | 53.7    | 0.115 | 55.0    | 0.616 | 170.1   |
| 2400   | 0.778 | 140.9   | 1.78  | 52.4    | 0.119 | 54.1    | 0.615 | 169.6   |
| 2500   | 0.778 | 139.6   | 1.71  | 51.0    | 0.124 | 53.1    | 0.615 | 169.0   |
| 2600   | 0.775 | 138.0   | 1.65  | 49.5    | 0.128 | 52.0    | 0.614 | 168.4   |
| 2700   | 0.774 | 136.5   | 1.59  | 48.0    | 0.132 | 51.0    | 0.614 | 167.8   |
| 2800   | 0.773 | 134.9   | 1.54  | 46.5    | 0.136 | 50.0    | 0.613 | 167.1   |
| 2900   | 0.774 | 133.6   | 1.50  | 45.3    | 0.141 | 49.1    | 0.612 | 166.5   |
| 3000   | 0.775 | 132.3   | 1.45  | 44.0    | 0.145 | 47.9    | 0.611 | 165.9   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.3 V, I<sub>C</sub> = 200 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.778 | 176.3   | 11.25 | 84.5    | 0.025 | 66.8    | 0.598 | -168.7  |
| 500    | 0.780 | 173.8   | 8.87  | 81.7    | 0.030 | 68.3    | 0.603 | -171.7  |
| 600    | 0.782 | 171.5   | 7.30  | 79.4    | 0.035 | 68.4    | 0.606 | -173.9  |
| 700    | 0.782 | 169.3   | 6.20  | 77.4    | 0.040 | 68.2    | 0.609 | -175.8  |
| 800    | 0.782 | 167.2   | 5.38  | 75.6    | 0.045 | 67.8    | 0.611 | -177.4  |
| 900    | 0.782 | 165.1   | 4.74  | 74.0    | 0.050 | 67.4    | 0.614 | -178.8  |
| 1000   | 0.782 | 163.2   | 4.24  | 72.5    | 0.055 | 66.9    | 0.615 | 179.9   |
| 1100   | 0.783 | 161.5   | 3.84  | 71.0    | 0.060 | 66.5    | 0.616 | 178.8   |
| 1200   | 0.783 | 159.7   | 3.50  | 69.5    | 0.065 | 65.5    | 0.617 | 177.8   |
| 1300   | 0.782 | 158.0   | 3.23  | 68.0    | 0.070 | 64.5    | 0.618 | 176.9   |
| 1400   | 0.781 | 156.1   | 3.00  | 66.5    | 0.075 | 63.9    | 0.619 | 175.9   |
| 1500   | 0.780 | 154.3   | 2.79  | 65.0    | 0.079 | 63.1    | 0.619 | 175.1   |
| 1600   | 0.782 | 152.7   | 2.62  | 63.7    | 0.084 | 62.3    | 0.620 | 174.5   |
| 1700   | 0.784 | 151.2   | 2.47  | 62.3    | 0.089 | 61.4    | 0.622 | 173.7   |
| 1800   | 0.783 | 149.7   | 2.32  | 60.9    | 0.093 | 60.3    | 0.621 | 172.9   |
| 1900   | 0.782 | 148.2   | 2.20  | 59.4    | 0.097 | 59.6    | 0.621 | 172.2   |
| 2000   | 0.779 | 146.6   | 2.10  | 58.0    | 0.102 | 58.5    | 0.620 | 171.7   |
| 2100   | 0.779 | 145.0   | 2.00  | 56.5    | 0.107 | 57.5    | 0.621 | 171.1   |
| 2200   | 0.780 | 143.4   | 1.92  | 55.1    | 0.111 | 56.5    | 0.620 | 170.4   |
| 2300   | 0.782 | 142.0   | 1.84  | 53.8    | 0.115 | 55.6    | 0.620 | 169.8   |
| 2400   | 0.782 | 140.7   | 1.76  | 52.5    | 0.120 | 54.6    | 0.619 | 169.2   |
| 2500   | 0.782 | 139.4   | 1.70  | 51.2    | 0.125 | 53.6    | 0.619 | 168.6   |
| 2600   | 0.779 | 137.8   | 1.64  | 49.6    | 0.129 | 52.5    | 0.618 | 168.0   |
| 2700   | 0.777 | 136.3   | 1.58  | 48.2    | 0.133 | 51.6    | 0.617 | 167.4   |
| 2800   | 0.777 | 134.7   | 1.53  | 46.7    | 0.137 | 50.5    | 0.616 | 166.8   |
| 2900   | 0.778 | 133.4   | 1.48  | 45.4    | 0.142 | 49.5    | 0.615 | 166.2   |
| 3000   | 0.779 | 132.1   | 1.44  | 44.1    | 0.146 | 48.4    | 0.615 | 165.5   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.3 V, I<sub>C</sub> = 250 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.750 | -169.3  | 10.27 | 88.2    | 0.037 | 35.1    | 0.513 | -150.5  |
| 500    | 0.755 | -174.5  | 8.14  | 84.1    | 0.040 | 37.2    | 0.513 | -156.2  |
| 600    | 0.759 | -178.6  | 6.71  | 80.8    | 0.043 | 39.2    | 0.514 | -160.4  |
| 700    | 0.761 | 177.9   | 5.70  | 78.0    | 0.046 | 41.4    | 0.516 | -163.6  |
| 800    | 0.762 | 174.9   | 4.94  | 75.6    | 0.049 | 42.9    | 0.518 | -166.2  |
| 900    | 0.763 | 172.1   | 4.34  | 73.4    | 0.053 | 44.0    | 0.520 | -168.4  |
| 1000   | 0.765 | 169.6   | 3.88  | 71.4    | 0.056 | 45.3    | 0.522 | -170.2  |
| 1100   | 0.767 | 167.4   | 3.50  | 69.6    | 0.060 | 46.3    | 0.524 | -171.8  |
| 1200   | 0.767 | 165.3   | 3.19  | 67.8    | 0.063 | 46.8    | 0.526 | -173.2  |
| 1300   | 0.768 | 163.2   | 2.94  | 66.0    | 0.067 | 47.2    | 0.528 | -174.4  |
| 1400   | 0.768 | 161.1   | 2.72  | 64.3    | 0.071 | 47.5    | 0.529 | -175.6  |
| 1500   | 0.768 | 159.1   | 2.53  | 62.6    | 0.074 | 47.8    | 0.531 | -176.6  |
| 1600   | 0.770 | 157.2   | 2.37  | 61.0    | 0.078 | 48.0    | 0.532 | -177.5  |
| 1700   | 0.773 | 155.5   | 2.22  | 59.4    | 0.082 | 48.0    | 0.534 | -178.3  |
| 1800   | 0.773 | 153.9   | 2.10  | 57.8    | 0.085 | 47.8    | 0.535 | -179.1  |
| 1900   | 0.772 | 152.2   | 1.98  | 56.2    | 0.089 | 47.6    | 0.536 | -179.8  |
| 2000   | 0.771 | 150.5   | 1.88  | 54.6    | 0.093 | 47.4    | 0.536 | 179.6   |
| 2100   | 0.772 | 148.8   | 1.80  | 53.0    | 0.096 | 47.1    | 0.537 | 179.0   |
| 2200   | 0.773 | 147.2   | 1.72  | 51.4    | 0.100 | 46.7    | 0.538 | 178.3   |
| 2300   | 0.776 | 145.6   | 1.64  | 50.0    | 0.104 | 46.2    | 0.538 | 177.7   |
| 2400   | 0.776 | 144.3   | 1.58  | 48.6    | 0.107 | 45.8    | 0.538 | 177.2   |
| 2500   | 0.776 | 142.9   | 1.52  | 47.1    | 0.111 | 45.3    | 0.539 | 176.7   |
| 2600   | 0.775 | 141.3   | 1.46  | 45.5    | 0.114 | 44.8    | 0.539 | 176.1   |
| 2700   | 0.774 | 139.6   | 1.41  | 43.9    | 0.118 | 44.2    | 0.539 | 175.6   |
| 2800   | 0.773 | 138.0   | 1.36  | 42.3    | 0.122 | 43.6    | 0.540 | 175.0   |
| 2900   | 0.775 | 136.6   | 1.32  | 40.9    | 0.126 | 43.1    | 0.540 | 174.5   |
| 3000   | 0.777 | 135.3   | 1.28  | 39.6    | 0.129 | 42.2    | 0.540 | 173.9   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.6 V, I<sub>C</sub> = 10 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21  |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG  | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.747 | -147.9  | 8.12 | 94.5    | 0.060 | 23.5    | 0.470 | -122.0  |
| 500    | 0.750 | -157.7  | 6.61 | 88.4    | 0.062 | 22.2    | 0.451 | -131.0  |
| 600    | 0.754 | -164.9  | 5.53 | 83.7    | 0.063 | 21.6    | 0.441 | -137.6  |
| 700    | 0.756 | -170.2  | 4.73 | 79.9    | 0.064 | 21.8    | 0.437 | -142.7  |
| 800    | 0.759 | -174.7  | 4.11 | 76.6    | 0.065 | 22.1    | 0.435 | -146.8  |
| 900    | 0.761 | -178.4  | 3.62 | 73.8    | 0.066 | 22.8    | 0.435 | -150.1  |
| 1000   | 0.764 | 178.2   | 3.23 | 71.3    | 0.068 | 23.7    | 0.436 | -152.9  |
| 1100   | 0.766 | 175.2   | 2.93 | 68.9    | 0.069 | 24.7    | 0.437 | -155.3  |
| 1200   | 0.768 | 172.5   | 2.67 | 66.7    | 0.070 | 25.5    | 0.439 | -157.3  |
| 1300   | 0.769 | 170.0   | 2.45 | 64.4    | 0.072 | 26.3    | 0.441 | -158.9  |
| 1400   | 0.770 | 167.5   | 2.27 | 62.3    | 0.073 | 27.3    | 0.443 | -160.4  |
| 1500   | 0.771 | 165.1   | 2.11 | 60.3    | 0.075 | 28.1    | 0.446 | -161.7  |
| 1600   | 0.774 | 163.0   | 1.97 | 58.5    | 0.077 | 29.0    | 0.448 | -162.9  |
| 1700   | 0.778 | 161.0   | 1.85 | 56.6    | 0.079 | 29.9    | 0.452 | -163.9  |
| 1800   | 0.779 | 159.1   | 1.74 | 54.7    | 0.080 | 30.4    | 0.454 | -164.8  |
| 1900   | 0.779 | 157.2   | 1.65 | 52.8    | 0.082 | 31.2    | 0.457 | -165.7  |
| 2000   | 0.778 | 155.4   | 1.57 | 51.0    | 0.084 | 31.9    | 0.459 | -166.3  |
| 2100   | 0.781 | 153.5   | 1.49 | 49.2    | 0.087 | 32.3    | 0.462 | -167.0  |
| 2200   | 0.783 | 151.6   | 1.42 | 47.4    | 0.089 | 32.8    | 0.465 | -167.7  |
| 2300   | 0.786 | 149.9   | 1.36 | 45.9    | 0.091 | 33.3    | 0.468 | -168.3  |
| 2400   | 0.788 | 148.4   | 1.30 | 44.3    | 0.094 | 33.7    | 0.470 | -168.9  |
| 2500   | 0.789 | 146.9   | 1.25 | 42.6    | 0.096 | 34.0    | 0.473 | -169.4  |
| 2600   | 0.788 | 145.2   | 1.20 | 40.8    | 0.098 | 34.0    | 0.476 | -170.0  |
| 2700   | 0.788 | 143.4   | 1.16 | 39.1    | 0.101 | 34.5    | 0.478 | -170.5  |
| 2800   | 0.788 | 141.7   | 1.12 | 37.4    | 0.104 | 34.6    | 0.481 | -171.1  |
| 2900   | 0.791 | 140.2   | 1.08 | 35.9    | 0.107 | 34.7    | 0.484 | -171.6  |
| 3000   | 0.793 | 138.8   | 1.05 | 34.4    | 0.110 | 34.7    | 0.486 | -172.1  |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.6 V, I<sub>C</sub> = 20 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21  |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG  | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.746 | -165.2  | 9.97 | 89.5    | 0.041 | 31.0    | 0.494 | -144.7  |
| 500    | 0.751 | -171.3  | 7.94 | 84.9    | 0.044 | 32.7    | 0.491 | -151.3  |
| 600    | 0.755 | -175.9  | 6.56 | 81.4    | 0.046 | 34.2    | 0.491 | -156.0  |
| 700    | 0.758 | -179.7  | 5.57 | 78.4    | 0.049 | 36.5    | 0.492 | -159.6  |
| 800    | 0.759 | 177.0   | 4.82 | 75.8    | 0.051 | 37.9    | 0.494 | -162.5  |
| 900    | 0.760 | 174.0   | 4.25 | 73.5    | 0.054 | 39.3    | 0.496 | -164.9  |
| 1000   | 0.763 | 171.4   | 3.79 | 71.4    | 0.058 | 40.5    | 0.498 | -166.9  |
| 1100   | 0.764 | 169.0   | 3.42 | 69.5    | 0.061 | 41.6    | 0.500 | -168.7  |
| 1200   | 0.765 | 166.7   | 3.12 | 67.6    | 0.064 | 42.5    | 0.502 | -170.2  |
| 1300   | 0.766 | 164.6   | 2.87 | 65.7    | 0.067 | 42.9    | 0.503 | -171.5  |
| 1400   | 0.766 | 162.4   | 2.66 | 63.8    | 0.070 | 43.7    | 0.505 | -172.7  |
| 1500   | 0.767 | 160.3   | 2.47 | 62.1    | 0.073 | 44.0    | 0.507 | -173.8  |
| 1600   | 0.769 | 158.4   | 2.31 | 60.5    | 0.077 | 44.5    | 0.508 | -174.7  |
| 1700   | 0.772 | 156.6   | 2.17 | 58.8    | 0.080 | 44.6    | 0.511 | -175.5  |
| 1800   | 0.772 | 155.0   | 2.04 | 57.2    | 0.083 | 44.5    | 0.512 | -176.4  |
| 1900   | 0.772 | 153.3   | 1.93 | 55.5    | 0.087 | 44.7    | 0.513 | -177.1  |
| 2000   | 0.770 | 151.5   | 1.84 | 53.9    | 0.090 | 44.6    | 0.514 | -177.7  |
| 2100   | 0.771 | 149.8   | 1.75 | 52.2    | 0.094 | 44.4    | 0.515 | -178.3  |
| 2200   | 0.773 | 148.1   | 1.67 | 50.6    | 0.097 | 44.2    | 0.516 | -179.0  |
| 2300   | 0.775 | 146.6   | 1.60 | 49.2    | 0.100 | 44.0    | 0.517 | -179.6  |
| 2400   | 0.777 | 145.2   | 1.53 | 47.7    | 0.104 | 43.7    | 0.518 | 179.9   |
| 2500   | 0.777 | 143.7   | 1.48 | 46.2    | 0.108 | 43.3    | 0.519 | 179.4   |
| 2600   | 0.775 | 142.1   | 1.42 | 44.5    | 0.111 | 42.9    | 0.519 | 178.9   |
| 2700   | 0.774 | 140.4   | 1.37 | 42.9    | 0.115 | 42.6    | 0.520 | 178.3   |
| 2800   | 0.775 | 138.8   | 1.32 | 41.3    | 0.118 | 42.0    | 0.521 | 177.8   |
| 2900   | 0.776 | 137.4   | 1.28 | 39.9    | 0.121 | 41.5    | 0.521 | 177.3   |
| 3000   | 0.778 | 136.1   | 1.24 | 38.5    | 0.125 | 40.8    | 0.522 | 176.7   |



## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.6 V, I<sub>C</sub> = 30 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.751 | -171.6  | 10.66 | 87.6    | 0.034 | 38.4    | 0.519 | -153.4  |
| 500    | 0.755 | -176.4  | 8.45  | 83.7    | 0.037 | 41.4    | 0.520 | -158.7  |
| 600    | 0.759 | 179.8   | 6.96  | 80.5    | 0.040 | 43.3    | 0.523 | -162.5  |
| 700    | 0.761 | 176.6   | 5.90  | 77.8    | 0.044 | 45.3    | 0.525 | -165.5  |
| 800    | 0.762 | 173.7   | 5.11  | 75.5    | 0.048 | 46.4    | 0.527 | -168.0  |
| 900    | 0.763 | 171.0   | 4.50  | 73.4    | 0.051 | 47.7    | 0.529 | -170.0  |
| 1000   | 0.765 | 168.6   | 4.01  | 71.5    | 0.055 | 48.8    | 0.532 | -171.7  |
| 1100   | 0.766 | 166.5   | 3.63  | 69.8    | 0.059 | 49.5    | 0.534 | -173.2  |
| 1200   | 0.767 | 164.4   | 3.30  | 68.0    | 0.063 | 50.1    | 0.536 | -174.6  |
| 1300   | 0.767 | 162.4   | 3.04  | 66.3    | 0.067 | 50.3    | 0.537 | -175.8  |
| 1400   | 0.767 | 160.3   | 2.82  | 64.5    | 0.071 | 50.5    | 0.539 | -176.9  |
| 1500   | 0.767 | 158.3   | 2.62  | 62.9    | 0.074 | 50.5    | 0.540 | -177.9  |
| 1600   | 0.768 | 156.5   | 2.45  | 61.4    | 0.078 | 50.5    | 0.541 | -178.7  |
| 1700   | 0.772 | 154.8   | 2.30  | 59.8    | 0.082 | 50.3    | 0.543 | -179.5  |
| 1800   | 0.771 | 153.3   | 2.17  | 58.3    | 0.086 | 50.0    | 0.544 | 179.7   |
| 1900   | 0.771 | 151.6   | 2.05  | 56.7    | 0.090 | 49.8    | 0.544 | 179.0   |
| 2000   | 0.769 | 150.0   | 1.95  | 55.1    | 0.093 | 49.4    | 0.545 | 178.4   |
| 2100   | 0.769 | 148.2   | 1.86  | 53.5    | 0.097 | 48.9    | 0.546 | 177.8   |
| 2200   | 0.770 | 146.6   | 1.78  | 52.0    | 0.101 | 48.4    | 0.546 | 177.1   |
| 2300   | 0.773 | 145.1   | 1.70  | 50.6    | 0.105 | 47.9    | 0.546 | 176.5   |
| 2400   | 0.774 | 143.7   | 1.63  | 49.2    | 0.109 | 47.4    | 0.546 | 175.9   |
| 2500   | 0.774 | 142.4   | 1.57  | 47.7    | 0.113 | 46.8    | 0.547 | 175.4   |
| 2600   | 0.772 | 140.8   | 1.51  | 46.1    | 0.116 | 46.0    | 0.547 | 174.8   |
| 2700   | 0.771 | 139.1   | 1.46  | 44.6    | 0.120 | 45.6    | 0.547 | 174.3   |
| 2800   | 0.771 | 137.6   | 1.41  | 43.0    | 0.124 | 44.9    | 0.547 | 173.7   |
| 2900   | 0.772 | 136.2   | 1.37  | 41.7    | 0.128 | 44.1    | 0.547 | 173.2   |
| 3000   | 0.773 | 134.8   | 1.33  | 40.3    | 0.132 | 43.3    | 0.547 | 172.6   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.6 V, I<sub>C</sub> = 50 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.758 | -177.0  | 11.23 | 86.1    | 0.029 | 48.2    | 0.548 | -160.4  |
| 500    | 0.761 | 179.2   | 8.87  | 82.7    | 0.033 | 51.3    | 0.552 | -164.7  |
| 600    | 0.764 | 176.1   | 7.30  | 79.9    | 0.037 | 53.2    | 0.556 | -167.8  |
| 700    | 0.766 | 173.4   | 6.19  | 77.5    | 0.041 | 54.8    | 0.559 | -170.2  |
| 800    | 0.766 | 170.8   | 5.36  | 75.4    | 0.046 | 55.7    | 0.561 | -172.3  |
| 900    | 0.766 | 168.4   | 4.72  | 73.5    | 0.050 | 56.3    | 0.564 | -174.0  |
| 1000   | 0.768 | 166.3   | 4.21  | 71.7    | 0.055 | 56.6    | 0.566 | -175.5  |
| 1100   | 0.769 | 164.3   | 3.81  | 70.1    | 0.059 | 57.0    | 0.568 | -176.9  |
| 1200   | 0.769 | 162.3   | 3.47  | 68.5    | 0.063 | 56.9    | 0.570 | -178.1  |
| 1300   | 0.769 | 160.5   | 3.19  | 66.9    | 0.067 | 56.7    | 0.571 | -179.1  |
| 1400   | 0.768 | 158.5   | 2.96  | 65.2    | 0.072 | 56.5    | 0.572 | 179.9   |
| 1500   | 0.768 | 156.6   | 2.75  | 63.7    | 0.076 | 56.0    | 0.573 | 178.9   |
| 1600   | 0.769 | 154.9   | 2.58  | 62.3    | 0.080 | 55.8    | 0.574 | 178.1   |
| 1700   | 0.772 | 153.2   | 2.42  | 60.8    | 0.085 | 55.2    | 0.576 | 177.3   |
| 1800   | 0.772 | 151.7   | 2.28  | 59.3    | 0.089 | 54.6    | 0.576 | 176.6   |
| 1900   | 0.771 | 150.1   | 2.16  | 57.8    | 0.093 | 54.1    | 0.576 | 175.9   |
| 2000   | 0.768 | 148.5   | 2.05  | 56.3    | 0.097 | 53.4    | 0.576 | 175.3   |
| 2100   | 0.769 | 146.8   | 1.96  | 54.8    | 0.101 | 52.7    | 0.577 | 174.7   |
| 2200   | 0.770 | 145.2   | 1.87  | 53.3    | 0.105 | 52.0    | 0.577 | 174.0   |
| 2300   | 0.772 | 143.8   | 1.79  | 52.0    | 0.109 | 51.3    | 0.577 | 173.4   |
| 2400   | 0.773 | 142.4   | 1.72  | 50.7    | 0.113 | 50.5    | 0.576 | 172.8   |
| 2500   | 0.772 | 141.1   | 1.66  | 49.2    | 0.118 | 49.8    | 0.576 | 172.2   |
| 2600   | 0.770 | 139.5   | 1.60  | 47.7    | 0.121 | 48.9    | 0.576 | 171.7   |
| 2700   | 0.769 | 137.9   | 1.54  | 46.2    | 0.126 | 48.2    | 0.575 | 171.1   |
| 2800   | 0.768 | 136.4   | 1.49  | 44.7    | 0.130 | 47.2    | 0.575 | 170.5   |
| 2900   | 0.769 | 135.0   | 1.44  | 43.3    | 0.134 | 46.4    | 0.574 | 169.9   |
| 3000   | 0.771 | 133.7   | 1.40  | 42.0    | 0.138 | 45.4    | 0.574 | 169.3   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.6 V, I<sub>C</sub> = 70 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.762 | -179.4  | 11.46 | 85.5    | 0.027 | 53.7    | 0.565 | -163.5  |
| 500    | 0.765 | 177.3   | 9.05  | 82.3    | 0.031 | 56.9    | 0.568 | -167.3  |
| 600    | 0.767 | 174.5   | 7.44  | 79.6    | 0.036 | 58.5    | 0.573 | -170.0  |
| 700    | 0.768 | 171.9   | 6.31  | 77.4    | 0.041 | 59.5    | 0.576 | -172.2  |
| 800    | 0.769 | 169.5   | 5.47  | 75.4    | 0.045 | 59.9    | 0.578 | -174.2  |
| 900    | 0.769 | 167.2   | 4.81  | 73.5    | 0.050 | 60.2    | 0.581 | -175.8  |
| 1000   | 0.770 | 165.2   | 4.30  | 71.9    | 0.055 | 60.3    | 0.583 | -177.2  |
| 1100   | 0.771 | 163.3   | 3.88  | 70.3    | 0.059 | 60.4    | 0.585 | -178.4  |
| 1200   | 0.771 | 161.4   | 3.54  | 68.8    | 0.064 | 60.3    | 0.587 | -179.6  |
| 1300   | 0.770 | 159.6   | 3.26  | 67.2    | 0.068 | 59.5    | 0.588 | 179.4   |
| 1400   | 0.770 | 157.7   | 3.02  | 65.6    | 0.072 | 59.2    | 0.589 | 178.4   |
| 1500   | 0.770 | 155.8   | 2.81  | 64.1    | 0.077 | 58.7    | 0.590 | 177.5   |
| 1600   | 0.771 | 154.1   | 2.63  | 62.8    | 0.082 | 58.3    | 0.590 | 176.8   |
| 1700   | 0.773 | 152.5   | 2.48  | 61.3    | 0.086 | 57.4    | 0.592 | 176.0   |
| 1800   | 0.773 | 151.0   | 2.33  | 59.9    | 0.090 | 56.6    | 0.592 | 175.2   |
| 1900   | 0.772 | 149.5   | 2.21  | 58.4    | 0.094 | 56.1    | 0.592 | 174.5   |
| 2000   | 0.769 | 147.8   | 2.10  | 56.9    | 0.099 | 55.2    | 0.592 | 174.0   |
| 2100   | 0.770 | 146.2   | 2.01  | 55.4    | 0.103 | 54.5    | 0.592 | 173.3   |
| 2200   | 0.770 | 144.6   | 1.92  | 54.0    | 0.107 | 53.6    | 0.592 | 172.7   |
| 2300   | 0.772 | 143.1   | 1.84  | 52.7    | 0.111 | 52.9    | 0.592 | 172.1   |
| 2400   | 0.773 | 141.8   | 1.76  | 51.4    | 0.116 | 52.0    | 0.591 | 171.5   |
| 2500   | 0.773 | 140.5   | 1.70  | 50.0    | 0.120 | 51.1    | 0.591 | 170.9   |
| 2600   | 0.770 | 138.9   | 1.63  | 48.5    | 0.124 | 50.1    | 0.590 | 170.3   |
| 2700   | 0.769 | 137.4   | 1.58  | 47.0    | 0.128 | 49.3    | 0.590 | 169.7   |
| 2800   | 0.768 | 135.8   | 1.53  | 45.5    | 0.132 | 48.4    | 0.589 | 169.1   |
| 2900   | 0.769 | 134.4   | 1.48  | 44.2    | 0.136 | 47.4    | 0.588 | 168.5   |
| 3000   | 0.770 | 133.1   | 1.44  | 42.8    | 0.140 | 46.4    | 0.588 | 167.9   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.6 V, I<sub>C</sub> = 100 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.766 | 178.7   | 11.59 | 85.0    | 0.025 | 59.6    | 0.578 | -165.8  |
| 500    | 0.768 | 175.8   | 9.14  | 82.0    | 0.030 | 61.7    | 0.582 | -169.2  |
| 600    | 0.770 | 173.2   | 7.52  | 79.5    | 0.035 | 62.5    | 0.586 | -171.7  |
| 700    | 0.771 | 170.8   | 6.38  | 77.3    | 0.040 | 63.3    | 0.590 | -173.8  |
| 800    | 0.772 | 168.5   | 5.53  | 75.4    | 0.045 | 63.4    | 0.592 | -175.6  |
| 900    | 0.772 | 166.3   | 4.87  | 73.7    | 0.050 | 63.3    | 0.595 | -177.1  |
| 1000   | 0.772 | 164.3   | 4.35  | 72.1    | 0.055 | 63.3    | 0.597 | -178.4  |
| 1100   | 0.773 | 162.5   | 3.93  | 70.6    | 0.059 | 63.2    | 0.598 | -179.6  |
| 1200   | 0.773 | 160.7   | 3.58  | 69.1    | 0.064 | 62.5    | 0.600 | 179.3   |
| 1300   | 0.772 | 158.9   | 3.30  | 67.6    | 0.069 | 61.8    | 0.601 | 178.3   |
| 1400   | 0.772 | 157.0   | 3.06  | 66.0    | 0.073 | 61.4    | 0.602 | 177.4   |
| 1500   | 0.771 | 155.1   | 2.85  | 64.5    | 0.078 | 60.7    | 0.603 | 176.5   |
| 1600   | 0.772 | 153.5   | 2.67  | 63.2    | 0.082 | 60.0    | 0.603 | 175.8   |
| 1700   | 0.775 | 151.9   | 2.51  | 61.8    | 0.087 | 59.2    | 0.604 | 175.0   |
| 1800   | 0.774 | 150.5   | 2.37  | 60.4    | 0.091 | 58.3    | 0.605 | 174.2   |
| 1900   | 0.773 | 148.9   | 2.24  | 58.9    | 0.096 | 57.7    | 0.604 | 173.5   |
| 2000   | 0.771 | 147.3   | 2.13  | 57.4    | 0.100 | 56.8    | 0.604 | 173.0   |
| 2100   | 0.771 | 145.7   | 2.04  | 56.0    | 0.105 | 55.8    | 0.604 | 172.4   |
| 2200   | 0.771 | 144.1   | 1.95  | 54.5    | 0.109 | 54.9    | 0.604 | 171.7   |
| 2300   | 0.774 | 142.7   | 1.87  | 53.3    | 0.113 | 54.1    | 0.604 | 171.1   |
| 2400   | 0.774 | 141.4   | 1.79  | 52.0    | 0.117 | 53.1    | 0.603 | 170.5   |
| 2500   | 0.774 | 140.0   | 1.72  | 50.6    | 0.122 | 52.3    | 0.603 | 169.9   |
| 2600   | 0.771 | 138.5   | 1.66  | 49.1    | 0.126 | 51.2    | 0.602 | 169.3   |
| 2700   | 0.769 | 136.9   | 1.60  | 47.6    | 0.130 | 50.3    | 0.601 | 168.7   |
| 2800   | 0.769 | 135.4   | 1.55  | 46.1    | 0.135 | 49.4    | 0.601 | 168.1   |
| 2900   | 0.770 | 134.0   | 1.50  | 44.8    | 0.139 | 48.3    | 0.600 | 167.5   |
| 3000   | 0.771 | 132.7   | 1.46  | 43.5    | 0.143 | 47.2    | 0.599 | 166.8   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.6 V, I<sub>C</sub> = 150 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.770 | 177.2   | 11.57 | 84.7    | 0.025 | 64.9    | 0.589 | -167.6  |
| 500    | 0.773 | 174.5   | 9.13  | 81.8    | 0.030 | 65.7    | 0.594 | -170.7  |
| 600    | 0.775 | 172.2   | 7.50  | 79.4    | 0.035 | 66.4    | 0.598 | -173.0  |
| 700    | 0.776 | 169.9   | 6.37  | 77.4    | 0.040 | 66.9    | 0.601 | -175.0  |
| 800    | 0.776 | 167.7   | 5.52  | 75.5    | 0.045 | 66.2    | 0.603 | -176.7  |
| 900    | 0.775 | 165.6   | 4.87  | 73.9    | 0.050 | 66.1    | 0.606 | -178.1  |
| 1000   | 0.776 | 163.6   | 4.35  | 72.4    | 0.055 | 65.4    | 0.607 | -179.4  |
| 1100   | 0.777 | 161.9   | 3.93  | 70.9    | 0.060 | 65.3    | 0.609 | 179.5   |
| 1200   | 0.777 | 160.1   | 3.59  | 69.4    | 0.065 | 64.4    | 0.610 | 178.4   |
| 1300   | 0.776 | 158.3   | 3.31  | 67.9    | 0.069 | 63.5    | 0.611 | 177.5   |
| 1400   | 0.775 | 156.4   | 3.07  | 66.4    | 0.074 | 63.0    | 0.612 | 176.5   |
| 1500   | 0.775 | 154.6   | 2.86  | 64.9    | 0.079 | 62.3    | 0.612 | 175.7   |
| 1600   | 0.776 | 153.0   | 2.68  | 63.6    | 0.083 | 61.5    | 0.613 | 175.0   |
| 1700   | 0.778 | 151.4   | 2.52  | 62.2    | 0.088 | 60.6    | 0.614 | 174.2   |
| 1800   | 0.778 | 150.0   | 2.38  | 60.8    | 0.092 | 59.6    | 0.614 | 173.4   |
| 1900   | 0.776 | 148.5   | 2.25  | 59.3    | 0.097 | 58.9    | 0.614 | 172.8   |
| 2000   | 0.774 | 146.9   | 2.14  | 57.9    | 0.101 | 57.9    | 0.613 | 172.2   |
| 2100   | 0.774 | 145.2   | 2.05  | 56.4    | 0.106 | 57.0    | 0.614 | 171.6   |
| 2200   | 0.774 | 143.7   | 1.96  | 55.0    | 0.110 | 56.0    | 0.614 | 170.9   |
| 2300   | 0.776 | 142.2   | 1.88  | 53.8    | 0.115 | 55.0    | 0.613 | 170.3   |
| 2400   | 0.777 | 141.0   | 1.80  | 52.5    | 0.119 | 54.1    | 0.612 | 169.7   |
| 2500   | 0.776 | 139.6   | 1.73  | 51.1    | 0.123 | 53.2    | 0.612 | 169.1   |
| 2600   | 0.774 | 138.1   | 1.67  | 49.6    | 0.128 | 52.1    | 0.611 | 168.5   |
| 2700   | 0.772 | 136.5   | 1.61  | 48.1    | 0.132 | 51.1    | 0.610 | 167.9   |
| 2800   | 0.771 | 135.0   | 1.56  | 46.6    | 0.136 | 50.1    | 0.610 | 167.3   |
| 2900   | 0.772 | 133.6   | 1.51  | 45.3    | 0.141 | 49.1    | 0.608 | 166.7   |
| 3000   | 0.773 | 132.3   | 1.47  | 44.0    | 0.145 | 48.0    | 0.608 | 166.0   |

## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.6 V, I<sub>C</sub> = 200 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.776 | 176.4   | 11.40 | 84.6    | 0.025 | 67.7    | 0.594 | -168.5  |
| 500    | 0.777 | 173.9   | 8.99  | 81.8    | 0.030 | 67.8    | 0.599 | -171.5  |
| 600    | 0.780 | 171.6   | 7.40  | 79.5    | 0.035 | 68.3    | 0.603 | -173.7  |
| 700    | 0.780 | 169.4   | 6.28  | 77.5    | 0.040 | 68.2    | 0.606 | -175.6  |
| 800    | 0.780 | 167.2   | 5.45  | 75.7    | 0.045 | 67.8    | 0.608 | -177.3  |
| 900    | 0.780 | 165.2   | 4.81  | 74.1    | 0.050 | 67.1    | 0.610 | -178.7  |
| 1000   | 0.780 | 163.3   | 4.30  | 72.6    | 0.055 | 66.6    | 0.612 | -180.0  |
| 1100   | 0.781 | 161.5   | 3.89  | 71.1    | 0.060 | 66.4    | 0.613 | 178.9   |
| 1200   | 0.781 | 159.8   | 3.55  | 69.6    | 0.065 | 65.6    | 0.614 | 177.9   |
| 1300   | 0.780 | 158.0   | 3.27  | 68.1    | 0.070 | 64.6    | 0.615 | 177.0   |
| 1400   | 0.779 | 156.2   | 3.04  | 66.6    | 0.074 | 63.9    | 0.616 | 176.1   |
| 1500   | 0.779 | 154.4   | 2.83  | 65.1    | 0.079 | 63.1    | 0.616 | 175.2   |
| 1600   | 0.780 | 152.7   | 2.65  | 63.8    | 0.084 | 62.3    | 0.617 | 174.6   |
| 1700   | 0.782 | 151.2   | 2.50  | 62.4    | 0.089 | 61.2    | 0.619 | 173.8   |
| 1800   | 0.781 | 149.8   | 2.36  | 61.0    | 0.093 | 60.4    | 0.618 | 173.0   |
| 1900   | 0.780 | 148.3   | 2.23  | 59.5    | 0.097 | 59.5    | 0.618 | 172.4   |
| 2000   | 0.777 | 146.7   | 2.12  | 58.1    | 0.102 | 58.5    | 0.617 | 171.8   |
| 2100   | 0.778 | 145.0   | 2.03  | 56.6    | 0.107 | 57.5    | 0.617 | 171.2   |
| 2200   | 0.778 | 143.5   | 1.94  | 55.2    | 0.111 | 56.6    | 0.617 | 170.5   |
| 2300   | 0.780 | 142.0   | 1.86  | 53.9    | 0.115 | 55.7    | 0.617 | 169.9   |
| 2400   | 0.780 | 140.7   | 1.79  | 52.6    | 0.120 | 54.6    | 0.616 | 169.3   |
| 2500   | 0.780 | 139.4   | 1.72  | 51.2    | 0.124 | 53.6    | 0.615 | 168.8   |
| 2600   | 0.777 | 137.9   | 1.66  | 49.7    | 0.128 | 52.6    | 0.615 | 168.1   |
| 2700   | 0.776 | 136.3   | 1.60  | 48.2    | 0.133 | 51.5    | 0.614 | 167.5   |
| 2800   | 0.775 | 134.8   | 1.55  | 46.8    | 0.137 | 50.6    | 0.613 | 166.9   |
| 2900   | 0.776 | 133.4   | 1.50  | 45.5    | 0.142 | 49.5    | 0.612 | 166.3   |
| 3000   | 0.777 | 132.1   | 1.46  | 44.2    | 0.146 | 48.4    | 0.611 | 165.6   |


## Sパラメータ

(V<sub>CE</sub> = 3.6 V, I<sub>C</sub> = 250 mA, Z<sub>O</sub> = 50 Ω)

| f(MHz) | S11   |         | S21   |         | S12   |         | S22   |         |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
|        | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) | MAG   | ANG (度) |
| 400    | 0.749 | -169.0  | 10.38 | 88.4    | 0.037 | 34.8    | 0.508 | -149.8  |
| 500    | 0.753 | -174.3  | 8.24  | 84.2    | 0.040 | 37.6    | 0.507 | -155.7  |
| 600    | 0.757 | -178.4  | 6.79  | 80.9    | 0.043 | 39.3    | 0.509 | -159.9  |
| 700    | 0.759 | 178.1   | 5.76  | 78.1    | 0.046 | 41.2    | 0.511 | -163.1  |
| 800    | 0.761 | 175.0   | 4.99  | 75.6    | 0.049 | 42.9    | 0.513 | -165.8  |
| 900    | 0.762 | 172.3   | 4.39  | 73.4    | 0.052 | 44.1    | 0.515 | -168.0  |
| 1000   | 0.763 | 169.7   | 3.92  | 71.5    | 0.056 | 45.2    | 0.518 | -169.8  |
| 1100   | 0.765 | 167.5   | 3.54  | 69.7    | 0.060 | 46.2    | 0.519 | -171.4  |
| 1200   | 0.766 | 165.4   | 3.23  | 67.8    | 0.063 | 46.8    | 0.521 | -172.9  |
| 1300   | 0.766 | 163.3   | 2.97  | 66.0    | 0.067 | 47.0    | 0.523 | -174.1  |
| 1400   | 0.766 | 161.2   | 2.75  | 64.3    | 0.070 | 47.5    | 0.525 | -175.2  |
| 1500   | 0.766 | 159.1   | 2.56  | 62.6    | 0.074 | 47.8    | 0.526 | -176.2  |
| 1600   | 0.768 | 157.3   | 2.39  | 61.0    | 0.078 | 48.0    | 0.527 | -177.1  |
| 1700   | 0.772 | 155.6   | 2.25  | 59.4    | 0.081 | 47.9    | 0.529 | -177.9  |
| 1800   | 0.772 | 154.0   | 2.12  | 57.8    | 0.085 | 47.8    | 0.530 | -178.8  |
| 1900   | 0.771 | 152.3   | 2.00  | 56.2    | 0.088 | 47.6    | 0.531 | -179.5  |
| 2000   | 0.769 | 150.6   | 1.90  | 54.6    | 0.092 | 47.4    | 0.531 | 179.9   |
| 2100   | 0.770 | 148.9   | 1.82  | 53.0    | 0.096 | 47.1    | 0.532 | 179.3   |
| 2200   | 0.771 | 147.2   | 1.73  | 51.4    | 0.100 | 46.6    | 0.533 | 178.7   |
| 2300   | 0.774 | 145.7   | 1.66  | 50.0    | 0.103 | 46.4    | 0.534 | 178.1   |
| 2400   | 0.775 | 144.3   | 1.59  | 48.6    | 0.107 | 45.9    | 0.534 | 177.5   |
| 2500   | 0.775 | 142.9   | 1.53  | 47.1    | 0.110 | 45.4    | 0.534 | 177.0   |
| 2600   | 0.773 | 141.3   | 1.47  | 45.5    | 0.114 | 44.7    | 0.535 | 176.4   |
| 2700   | 0.772 | 139.7   | 1.42  | 43.9    | 0.118 | 44.3    | 0.535 | 175.9   |
| 2800   | 0.772 | 138.1   | 1.37  | 42.3    | 0.121 | 43.7    | 0.535 | 175.4   |
| 2900   | 0.774 | 136.7   | 1.33  | 41.0    | 0.125 | 43.1    | 0.535 | 174.8   |
| 3000   | 0.775 | 135.3   | 1.29  | 39.5    | 0.129 | 42.3    | 0.535 | 174.3   |



## 外形寸法図



## 発注型名

| 発注型名        | 梱包数量   | 梱包形態                        |
|-------------|--------|-----------------------------|
| 2SC5945TR-E | 3000 個 | φ178 mm リール, 8 mm エンボステーピング |

【注】 この製品は、実装条件次第で半田付けの状態不良を起こす可能性があります。  
実装時は弊社推奨条件をご確認ください。

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。

営業お問合せ窓口  
株式会社ルネサス販売



<http://www.renesas.com>

|   |   |   |           |                                |                |
|---|---|---|-----------|--------------------------------|----------------|
| 本 |   | 社 | 〒100-0004 | 千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)            | (03) 5201-5350 |
| 京 | 支 | 社 | 〒212-0058 | 川崎市幸区鹿島田890-12 (新川崎三井ビル)       | (044) 549-1662 |
| 西 | 支 | 社 | 〒190-0023 | 立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル2F)        | (042) 524-8701 |
| 東 | 支 | 社 | 〒980-0013 | 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア13F)   | (022) 221-1351 |
| い | 支 | 店 | 〒970-8026 | いわき市平小太郎町4-9 (平小太郎ビル)          | (0246) 22-3222 |
| 茨 | 支 | 店 | 〒312-0034 | ひたちなか市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田1F)  | (029) 271-9411 |
| 新 | 支 | 店 | 〒950-0087 | 新潟市東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル3F)       | (025) 241-4361 |
| 松 | 支 | 社 | 〒390-0815 | 松本市深志1-2-11 (昭和ビル7F)           | (0263) 33-6622 |
| 中 | 支 | 社 | 〒460-0008 | 名古屋市中区栄4-2-29 (名古屋広小路ブレイス)     | (052) 249-3330 |
| 関 | 支 | 社 | 〒541-0044 | 大阪府中央区伏見町4-1-1 (明治安田生命大阪御堂筋ビル) | (06) 6233-9500 |
| 北 | 支 | 社 | 〒920-0031 | 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル8F)         | (076) 233-5980 |
| 広 | 支 | 店 | 〒730-0036 | 広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング8F)     | (082) 244-2570 |
| 鳥 | 支 | 店 | 〒680-0822 | 鳥取市今町2-251 (日本生命鳥取駅前ビル)        | (0857) 21-1915 |
| 九 | 支 | 社 | 〒812-0011 | 福岡市博多区博多駅前2-17-1 (ヒロカネビル本館5F)  | (092) 481-7695 |

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：コンタクトセンタ E-Mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)